SICK.COM



DATABLAD

PUM12-S01

Instrumenthus
Monteringssystem

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

MONTERINGSSYSTEM

PUM12-S01

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
PUM12-S01	2020800

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/Instrumenthus

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Beskrivning	För utomhus med värme 220 V, hushöjd 1223 mm
Infästningstyp	Mekanisk förankring i marken
Leveransomfattning	Spegelhus Inklusive hållare och skruvkoppling
Hushöjd	1.223 mm
Passar enhetsvarianterna Ljusbom M2000, M4000	 M4000 Standard, M40#-0340#0##0 M4000 Advanced, M40#-0340#3##0
Lämpliga för antal strålar	3
Lämpliga för strålavstånd	400 mm
Höjd för första stråle över golvet	300 mm

ELSYSTEM

Skyddsklass	I
Matningsspänning U_V	230 V AC [1]
Effektförbrukning	Ca 120 W, vid 0 °C [1]

[1] Värme.

MEKANIK

Material	
Frontglas	Plexiglas front screen
Mått	
L1	300 mm [1]
L2	400 mm [2]
L3	400 mm [2]
Genomsnitt pelarprofil	151,6 mm x 122,1 mm
Diameter basplatta	180 mm

[1] Höjd för första stråle över golvet.

[2] Strålavstånd.


OMGIVNINGSDATA

IP-klassning	IP31 (spegelhus) IP65 (Värme)
Omgivningstemperatur under drift	–15 °C ... +40 °C
Lagringstemperatur	–25 °C ... +75 °C

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓

MÅTTRITNING



Mått i mm

Typ	Artikelnummer	Lämpliga för antal strålar	Lämpliga för strålavstånd	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/2020800

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence