

SICK

DOL-OB02-GOM2XS02

Прочие разъемы и кабели

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
DOL-0B02-G0M2XS02	2104097

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели



подробные технические данные

Технические характеристики

Вид разъема, конец А	Разъём "мама", Многожильный гибкий провод, 2-контактный, прямой
Вид разъема, конец В	Элемент данных Intercontec
Кабель	0,26 м, 2 жилы
Сечение провода	0,14 mm ²
Экранирование	С экраном
Тип сигнала	HIPERFACE DSL®
Специальное исполнение	Витой
Примечание	Рабочая температура ¹⁾
Рабочая температура	При неподвижной прокладке -20 °C ... +115 °C

¹⁾ Пластмасса штекера и розетки допускается поставщиком к эксплуатации в диапазоне температур от -40 °C до 105 °C. При проведении исследований длительной эксплуатации в компании SICK в диапазоне температур от 105 °C до 115 °C не было обнаружено отрицательного влияния на прочностные свойства штекера. При теоретическом рассмотрении могут быть не исключены изменения цвета и охрупчивание пластика. На основании предыдущего опыта практической эксплуатации и описанных выше длительных эксплуатационных исследований риск потери функциональности оценивается как очень низкий. С целью защиты от оставшегося риска, во время установки и эксплуатации необходимо убедиться, чтобы через кабелепровод на штекер не действовали растягивающие усилия, которые могут повредить штекерное соединение.

Сертификаты


EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Классификации

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304

ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Габаритный чертёж



PIN/JST	Farbe/Color	PIN/Intercontec
1		
2	grau / grey	H
3	grün / green	L
4		

Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente!
 (Not specified packagings according to manufacturers instructions respective connection component !)

Размеры, мм

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com