



PSI02-2302

M4000 Standard A/P в корпусе IP69K

МНОГОЛУЧЕВЫЕ СВЕТОВЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

информация для заказа

тип	артикул
PSI02-2302	1057668

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/M4000_Standard_A_P_в_корпусе_IP69K

подробные технические данные

Характеристики

Описание	Отражающие зеркала активные/пассивные
Часть системы	Пассивный блок
Количество лучей	4
Расстояние между лучами	300 mm

Механика

Габариты	См. размерный чертеж
-----------------	----------------------

Данные окружающей среды

Виброустойчивость	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
--------------------------	-------------------------------------

Прочие данные


Длина волны	850 nm
--------------------	--------

Классификации

ECLASS 5.0	27272703
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 6.0	27272703
ECLASS 6.2	27272703
ECLASS 7.0	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 8.1	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

ETIM 8.0	EC001832
UNSPSC 16.0901	46171620




Габаритный чертеж



Размеры, мм

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/M4000_Standard_A_P_в_корпусе_IP69K

	Краткое описание	тип	артикул
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Опорное крепление из нержавеющей стали Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь Единица упаковки: 2 шт. 	BEF-2AAAAOES2	2060164
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Усиленное крепление из нержавеющей стали, наклоняемое Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь Единица упаковки: 4 шт. 	BEF-2SMGVAES4	2060165
Защита и обслуживание оборудования			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Вентиляционная мембрана из Goretex 	Вентиляционная мембрана	5309082

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com