產品資料頁



FLOWRUN600

FLOWRUN

流量量測系統

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
FLOWRUN600	應要求提供

包含在供貨範圍內: FLOWSIC600-XT (1), Flow-X (1)

確切的裝置規格與產品的性能資料可能發生變化，並且依相應應用與客戶要求而定。我們的區域銷售機構可幫助您選擇合適的裝置配置。

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/FLOWRUN

詳細技術資料

特徵

行業	石油與天然氣
量測變量	氣體組分量測 體積量測 壓力量測 溫度量測 流量計算

機械/電氣

材料，接觸介質部分	低溫碳素鋼, 不鏽鋼

性能

氣體溫度	–40 °C ... +180 °C
壓力等級	150 / 300 / 600 / 900 / 1,500 / 2,500

一般提示

供貨範圍	FLOWSIC600-XT Flow-X 管道敷設 壓力與溫度量測技術
符合性	ISO9001 OIML R 137-1&2:2012 OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report Nr. 9 MID: 2014/32/EU PED: 2014/68/EU ASME: B16.5, B16.47 A/B ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU

分類

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com