Datalehti




# SAPPB0D-07A0013

## Safe Interlocking

**TURVAJÄRJESTELMÄT LIIKKEEN VALVONTAAN**

SICK
Sensor Intelligence.



## tilaustiedot

| tyyppi | tuotenumero |
|---|---|
| SAPPB0D-07A0013 | 1087160 |

**sisältyy toimitukseen:** DFS60S-TD0C01024 (1), FX3-CPU000000 (1), FX3-MOC000000 (1), FX3-MPL000001 (1), FX3-XTDI80002 (1), FX3-XTIO84002 (2), RE23-SA64 (1), TR10-SRU01C (1)

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

## yksityiskohtaiset tekniset tiedot

### Ominaisuudet

| | |
|---|---|
| **Turvasovellus** | Vaara-alueelle pääsyn valvonta |
| **Käyttöalue** | Liikkeen valvonta |
| **Toimituksen sisältö** | 1 DFS60S Pro turva-anturi<br>1 RE2 turvarajakytkin<br>1 TR10 Lock turvalukituslaite<br>1 Flexi-Soft-päämoduuli FX3-CPU0<br>1 Flexi-Soft-järjestelmäliitin FX3-MPL0<br>1 Flexi-Soft-I/O-moduuli FX3-XTIO<br>1 Flexi-Soft-I/O-moduuli FX3-XTDI<br>1 Flexi-Soft-Motion-Control-moduuli FX3-MOC0 |

### Mekaaniset tiedot - Enkooderit

| | |
|---|---|
| **Mekaaninen rakenne** | Putkiakseli sovituskiilauralla |
| **Akselin läpimitta** | 10 mm |

### Luokitukset

| | |
|---|---|
| **ECLASS 5.0** | 27279090 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27279090 |
| **ECLASS 6.0** | 27279090 |
| **ECLASS 6.2** | 27279090 |
| **ECLASS 7.0** | 27279090 |
| **ECLASS 8.0** | 27279090 |
| **ECLASS 8.1** | 27279090 |
| **ECLASS 9.0** | 27279090 |
| **ECLASS 10.0** | 27279090 |
| **ECLASS 11.0** | 27279090 |
| **ECLASS 12.0** | 27279090 |
| **ETIM 5.0** | EC001449 |
| **ETIM 6.0** | EC001449 |
| **ETIM 7.0** | EC001449 |
| **ETIM 8.0** | EC001449 |
| **UNSPSC 16.0901** | 32151705 |



Oikeus muutoksiin pidätetään

## suositeltavat tarvikkeet

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

| | Lyhyt kuvaus | tyyppi | tuotenumero |
|---|---|---|---|
| pistoliittimet ja johdot | | | |
|  | • **Liitäntätyyppi pää A:** Naarasliitin, M12, 4-napainen, suora, A-koodattu<br>• **Liitäntätyyppi pää B:** Avoin johdonpää<br>• **Signaalin tyyppi:** Anturi-/toimilaite-kaapeli<br>• **Johto:** 15 m, 4-johtiminen, PVC<br>• **Kuvaus:** Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton<br>• **Käyttöalue:** Kemikaalialue, kuormittamattomat vyöhykkeet | YF2A14-150VB3X-LEAX | 2096237 |
|  | • **Liitäntätyyppi pää A:** Naarasliitin, M12, 8-napainen, suora, A-koodattu<br>• **Liitäntätyyppi pää B:** Avoin johdonpää<br>• **Signaalin tyyppi:** Anturi-/toimilaite-kaapeli<br>• **Johto:** 20 m, 8-johtiminen, PUR, halogeeniton<br>• **Kuvaus:** Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton<br>• **Käyttöalue:** Kuormittamattomat vyöhykkeet, Öljy-/voiteluainealue, Robotti, joustava käyttö | YF2A18-200UA5X-LEAX | 2095680 |
|  | • **Liitäntätyyppi pää A:** Urosliitin, Micro D-Sub, 15-napainen, kulma<br>• **Liitäntätyyppi pää B:** Naarasliitin, M12, 8-napainen, suora, A-koodattu<br>• **Johto:** 5 m<br>• **Kuvaus:** Suojattu | yhdyskaapeli | 2094427 |

# SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

**Tämä on meille “Sensor Intelligence”.**

# GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com



SICK
Sensor Intelligence.