



## Соединительный кабель

Прочие разъемы и кабели

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
Соединительный кабель	2078260

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Прочие\\_разъемы\\_и\\_кабели](http://www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели)



### подробные технические данные

#### Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъем, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой
<b>Вид разъема, конец В</b>	Разъем, D-Sub, 9-контактный, прямой
<b>Кабель</b>	0,3 м
<b>Экранирование</b>	С экраном
<b>Примечание</b>	Для соединения двух коробок сплиттеров системы обратной связи двигателей


#### Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312
<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304
<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604


### Габаритный чертеж



Размеры, мм


Артикулный номер	L1 [mm]	L1 [inch]
2067800	300 +25	11.81 +0.98
2067801	2000 +100	78.74 +3.94
2078260	10000 +500	393.70 +19.69

### Схема контактов



Штекер, D-Sub, 9-контактный		Штекер, D-Sub, 15-контактный	
Блок подключения FX3-EVX3		Блок подключения FX3-EVX3 или FX3-EVX4	
Вывод	Обозначение	Вывод	Обозначение
1	ENC_A+	1	ENC_A+
2	ENC_B+	6	ENC_B+
3	ENC_C+	11	ENC_C+
4	Зарезервировано	3	Зарезервировано
5	ENC_24V	13	ENC_24V
6	ENC_A-	2	ENC_A-
7	ENC_B-	7	ENC_B-
8	ENC_C-	12	ENC_C-
9	ENC_0V	8	ENC_0V

### Схема контактов



Штекер, D-Sub, 9-контактный		Штекер, D-Sub, 15-контактный	
Блок подключения FX3-EVX3		Блок подключения FX3-EVX3 или FX3-EVX4	
Вывод	Обозначение	Вывод	Обозначение
1	ENC_A+	1	ENC_A+
2	ENC_B+	6	ENC_B+
3	ENC_C+	11	ENC_C+
4	Зарезервировано	3	Зарезервировано
5	ENC_24V	13	ENC_24V
6	ENC_A-	2	ENC_A-
7	ENC_B-	7	ENC_B-
8	ENC_C-	12	ENC_C-
9	ENC_0V	8	ENC_0V

Штекер, D-Sub, 9-контактный		Штекер, D-Sub, 15-контактный	
1	ENC_A+	1	ENC_A+
2	ENC_B+	6	ENC_B+
3	ENC_C+	11	ENC_C+
4	Зарезервировано	3	Зарезервировано
5	ENC_24V	13	ENC_24V
6	ENC_A-	2	ENC_A-
7	ENC_B-	7	ENC_B-
8	ENC_C-	12	ENC_C-
9	ENC_OV	8	ENC_OV

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)