

SICK.COM



数据表

PM3C22-00030000

镜
反射器及光学元件

SICK Sensor Intelligence



反射器及光学元件

PM3C22-00030000

订购信息

类型	订货号
PM3C22-00030000	1093216

其他设备规格和配件请访问：www.sick.com/镜

详细技术参数

产品特点

描述	PM3C 镜柱，带用于光束转向的固定安装式镜面。 可实现多侧进入保护。									
紧固方式	地面机械固定									
供货范围	PM3C 镜柱，带预装底板									
柱高	2,269 mm									
镜高	1,982 mm									
镜子宽度	125 mm									
适用于设备类型	<table><tr><td>安全光幕 deTec</td><td>保护区域高度 ≤ 1,950 mm</td></tr><tr><td>安全光幕 C2000、C4000、M4000 Curtain</td><td>保护区域高度 ≤ 1,800 mm</td></tr><tr><td>安全光栅 deTem</td><td>任意的</td></tr><tr><td>安全光栅 M2000、M4000</td><td>任意的</td></tr></table>		安全光幕 deTec	保护区域高度 ≤ 1,950 mm	安全光幕 C2000、C4000、M4000 Curtain	保护区域高度 ≤ 1,800 mm	安全光栅 deTem	任意的	安全光栅 M2000、M4000	任意的
安全光幕 deTec	保护区域高度 ≤ 1,950 mm									
安全光幕 C2000、C4000、M4000 Curtain	保护区域高度 ≤ 1,800 mm									
安全光栅 deTem	任意的									
安全光栅 M2000、M4000	任意的									
适用于	安全光幕 安全光栅									
转向方式	水平的									

机械参数


维度	参见尺寸图	
	L1	1,982 mm ¹⁾
	L2	245 mm ²⁾
	L5	2,269 mm ³⁾
	柱体轮廓截面	148 mm x 118 mm
	底板直径	180 mm

¹⁾ L1 = 镜面高度.

²⁾ L2 = 镜面底端离地距离.

³⁾ L5 = 柱体高度 (含底板) .

尺寸图 PM3



尺寸单位: mm

- ① 校平螺栓 M12 (内六角)
- ② 螺纹 M8
- ③ 用于旋转固定 M12 (例如冲击锚栓)
- ④ 水平仪

类型	订货号	L1 = 镜面高度	L2 = 镜面底端离地距离	L5 = 柱体高度（含底板）	适合保护区域高度
PM3C13-00030000	1043453	1.082	160	1.281,5	≤ 1.050
PM3C15-00030000	1077525	1.382	145	1.569	≤ 1.350
PM3C17-00030000	1043454	1.532	145	1.716,5	≤ 1.500
PM3C19-00030000	1043455	1.682	295	2.016,5	≤ 1.650
PM3C20-00030000	1043456	1.832	345	2.216,5	≤ 1.800
PM3C22-00030000	1093216	1.982	245	2.269	≤ 1.950
PM3C24-00030000	1093217	2.132	245	2.419	≤ 2.100

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/1093216



SICK 概览

SICK 是一家全球领先的科技企业, 专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆, 能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础, 并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺: 我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全, 实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来, SICK 便怀揣着热情与开拓精神, 致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道, SICK 业务遍布世界各地, 始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求, 并将其转化为量身定制的解决方案, 从而为客户创造价值。