



МАГНИТНАЯ ЛЕНТА

Магнитные ленты

МАГНИТЫ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|-----------------|---------|
| МАГНИТНАЯ ЛЕНТА | 5337613 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Магнитные_ленты

подробные технические данные

Характеристики

| | |
|--|--|
| Сегмент продуктов | Магниты |
| Продукт | Магнитные ленты |
| Описание | Магнитная лента, северный магнитный полюс с верхней стороны, самоклеящаяся, ширина 25 мм, длина 50 м |
| Максимальный энергетический продукт | ≥ 9 kJ/m ³ |
| Остаточная намагниченность | < 220 mT |
| Коэрцитивная сила маг. плотности потока | ≥ 170 kA/m |
| Коэрцитивная сила маг. поляризации | ≥ 280 kA/m |
| Плотность силовых линий поля над LS | 150 g |
| Класс противопожарной защиты | B2 nach DIN 4102 |
| Плотность | 3,7 g/cm ³ |
| Намагниченность | Осевая |
| Мин. радиус изгиба | 2 mm ¹⁾ |
| Рабочая температура макс. | ≤ +70 °C |
| Размеры (Ш x В x Д) | 25 mm x 1,3 mm x 50 m |

¹⁾ Продольно.

Классификации

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279209 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279209 |
| ECLASS 6.0 | 27279209 |
| ECLASS 6.2 | 27279209 |
| ECLASS 7.0 | 27279209 |
| ECLASS 8.0 | 27279209 |
| ECLASS 8.1 | 27279209 |
| ECLASS 9.0 | 27272492 |
| ECLASS 10.0 | 27272492 |
| ECLASS 11.0 | 27272492 |
| ECLASS 12.0 | 27274392 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC002594 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122245 |

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com