SICK.COM

数据表

MLG30S-2370A10501

MLG-2
自动化光栅

SICK Sensor Intelligence

图片可能存在偏差

自动化光栅

MLG30S-2370A10501

订购信息

类型	订货号
MLG30S-2370A10501	1220996

其他设备规格和配件请访问： www.sick.com/MLG-2

详细技术参数

产品特点

设备规格	Prime - Standard functionality
传感器原理	接收器/发射器
最小可检测物体 （MDO）	34 mm [1]
光束距离	30 mm
同步方式	光学
光束数量	80
监控高度	2,370 mm
软件功能（默认）	
Q_{A1}	高度测量（第一条光束）/FBB
Q_{A2}	高度测量（末端光束）/LBB
Q_t	就位监控
inverted	—
示教	—
运行模式	
标准	✓
功能	
十字光线	✓
射束消隐	✓
应用	
开关量输出	目标检测 目标再检测 高度分级
数据接口	目标检测 物体高度测量
包含在供货范围内	1 个发射器 1 个接收器
零件订货号	2101530 MLGT30S-2370F10101, 2101529 MLGR30S-2370A10201

[1] 和没有十字光线设定的光束间距有关.

机械/电子参数

光源	LED, 红外线
轴长	850 nm
供电电压 U_v	DC 19.2 V ... 28.8 V [1]
消耗电流， 发射器	59 mA [2]
消耗电流， 接收器	136 mA [2]
残余纹波	< 5 V_{ss}
输出电流 $I_{max.}$	100 mA
输出负载，电容	100 nF
输出负载，感应	1 H
初始化时间	< 1 s
开关量输出	反向脉冲：PNP/NPN
连接类型	M12 5 针连接器, 0.22 m
外壳材料	铝
显示	LED
外壳防护等级	IP65, IP67 [3]
保护电路	U_v 接口，带反极性保护 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲
防护等级	III
重量	5.049 kg
前镜	PMMA
选配	无
UL 文件编号	NRKH.E181493

[1] 无负荷.

[2] 24 V 时无负载.

[3] 只能带外部保护壳在室外区域运行.

性能

最大扫描范围	7 m [1]
最小扫描范围	≥ 0.2 m
工作范围	5 m
响应时间	10.2 ms

[1] 免环境干扰和防二极管老化.

接口

IO-Link		✓ , IO-Link V1.1
	数据传输率	38,4 kbit/s (COM2)
	最大电缆长度	20 m
	周期时间	6 ms
	VendorID	26
	DeviceID HEX	800067
	DeviceID DEC	8388711
	过程数据长度	6 Byte (TYPE_2_V) [1]
-		✓ , 电流
输入/输出		2 x 模拟量+1 x Q（IO-Link）

[1] 对于 V1.0 版的 IO-Link Master，回退至交错模式（由 TYPE_1_1 (ProcessData) 和 TYPE_1_2 (On-request Data) 组成）.

模拟输出 (电流)	4 mA ... 20 mA
模拟输出端	Q_{A1}, Q_{A2}
数量	2
类型	电流输出
电流	4 mA ... 20 mA
数字输出	Q_1
数量	1

[1] 对于 V1.0 版的 IO-Link Master，回退至交错模式（由 TYPE_1_1 (ProcessData) 和 TYPE_1_2 (On-request Data) 组成）.

环境参数

抗冲击能力	持续性冲击 10 g，16 ms，1000次 一次性冲击 15 g，11 ms，每轴3次
抗振动性	正弦波形 10-150 Hz 5 g
电磁兼容性	EN 60947-5-2
抗环境光能力	直接: 12,000 lx [1] 间接: 50,000 lx [2]
运行环境温度	–30 °C ... +55 °C
仓库环境温度	–40 °C ... +70 °C

[1] 户外模式.

[2] 间接平行光检测.

SMART TASK

Smart Task 名称	基本逻辑

证书

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

尺寸图



	A [1]
Beam separation 5 mm	63.3 (2.49)
Beam separation 10 mm	68.3 (2.69)
Beam separation 20 mm	68.3 (2.69)/78.3 (3.08) [2]
Beam separation 25 mm	83.3 (3.28)
Beam separation 30 mm	88.3 (3.48)
Beam separation 50 mm	108.3 (4.26)

[1] Distance: MLG edge - first beam
[2] MLG20x-xx**40**: 68.3 mm
MLG20x-xx**80**: 78.3 mm

尺寸单位：mm
① 第一条光束
② 末条光束
③ 监测高度（参見技術資料）
④ 光束距离
⑤ 光轴
⑥ 状态指示灯：绿色、黄色、红色 LED
⑦ 接口

连接类型和连接图 M12 插头，5 针，模拟输出 Q_A



① 未分配

设置方法



① MLG-2 带有开关量输出 Q
② MLG-2 带有模拟输出 Q_A
③ 状态指示灯：绿色、黄色、红色 LED

工作原理 光学同步



发射单元与接收单元通过光学方式同步，因此无需电气连接。
因此，自动化光栅的首条光束或末条光束必须保持畅通无阻。
如果两条光束都被中断，则无法进行测量。
① 光学同步
② 光束距离
③ 扫描范围

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/1220996

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence