



## Переходная пластина с S3000 на microScan3

Принадлежности для монтажа

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## информация для заказа

тип	артикул
Переходная пластина с S3000 на microScan3	2085553

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Принадлежности\\_для\\_монтажа](http://www.sick.com/Принадлежности_для_монтажа)

## подробные технические данные


### Характеристики

<b>Группа принадлежностей</b>	Система крепления
<b>Серия принадлежностей</b>	Принадлежности для монтажа
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Комплект поставки</b>	Переходная пластина с S3000 на microScan3, 2 винта
<b>Единица упаковки</b>	1 шт.
<b>Описание</b>	Переходная пластина для монтажа microScan3 вместо S3000. Для применения с крепежным комплектом 1 (2015623) или крепежным комплектом Heavy Duty (2080350). Для монтажа microScan3 на переходной пластине требуется крепежный комплект 1a (2073851).

### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002024
<b>ETIM 6.0</b>	EC002024
<b>ETIM 7.0</b>	EC002024
<b>ETIM 8.0</b>	EC002024
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32131023




### Габаритный чертеж



Размеры, мм

### рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Принадлежности\\_для\\_монтажа](http://www.sick.com/Принадлежности_для_монтажа)

	Краткое описание	тип	артикул
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Описание:</b> Крепежный уголок, тяжелое исполнение, с защитным кожухом, для напольного монтажа, юстировка по продольной и поперечной осям с помощью юстировочной пластины, возможна юстировка по высоте. Угол отклонения ± 5°. Дополнительные крепления не требуются.</li> <li><b>Материал:</b> Сталь</li> <li><b>Детали:</b> Сталь, окрашенная (RAL 1021)</li> <li><b>Цвет:</b> RAL 1021 (ярко-желтый)</li> <li><b>Единица упаковки:</b> 1 шт.</li> </ul>	Крепежный комплект Heavy Duty	2080350
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Описание:</b> Крепежный уголок для прямого монтажа, направленного назад, на стену или на оборудование, не юстируется</li> <li><b>Материал:</b> Алюминий</li> <li><b>Детали:</b> Алюминий</li> <li><b>Единица упаковки:</b> 1 шт.</li> </ul>	Крепежный комплект 1	2015623
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Описание:</b> Крепежный уголок</li> <li><b>Материал:</b> Нержавеющая сталь</li> <li><b>Детали:</b> Нержавеющая сталь V2A (1.4301), Порошковое покрытие IGP-DURA face 5803A</li> <li><b>Цвет:</b> RAL 9005 (черный)</li> <li><b>Единица упаковки:</b> 1 шт.</li> </ul>	Mounting kit 1a	2073851

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)