





## информация для заказа

тип	артикул
Лента со штрихкодом	5324251

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Коды\\_позиционирования](http://www.sick.com/Коды_позиционирования)

## подробные технические данные

## Характеристики

<b>Сегмент продуктов</b>	Коды
<b>Продукт</b>	Коды позиционирования
<b>Описание</b>	30 мм, высота: 40 мм, диапазон измерения: 0...5 м
<b>Предназначено для</b>	OLM100/OLM200-1x0x
<b>Тип</b>	Стандартная лента со штрихкодом

## Механика

<b>Высота</b>	40 mm
<b>Диапазон измерения</b>	0 m ... 5 m
<b>Размер растра</b>	30 mm
<b>Механические свойства</b>	Устойчивость к влаге Ограниченная химическая стойкость Устойчивость к царапинам Устойчив к ультрафиолетовому излучению Защита от пятен
<b>Клей</b>	Модифицированные акрилаты
<b>Адгезионная прочность</b>	Алюминий: > 18 Н / 25 мм Сталь: > 21 Н / 25 мм Полипропилен: > 14 Н / 25 мм Полиэтилен: > 10 Н / 25 мм
<b>Химическая стойкость</b>	Гидроксид натрия 5 % (2 ч / 60 °C) Азотная кислота 3 % (24 ч / 21 °C) Вода (10 дней / 21 °C) Гептан (24 ч / 21 °C) Тормозная жидкость (24 ч / 21 °C) Этанол (2 мин/протирка) Уксусная кислота 3 % (72 ч / 21 °C) Нитрат натрия 3 % (24 ч / 21 °C)

## Данные окружающей среды

<b>Диапазон рабочих температур</b>	-40 °C ... +150 °C
<b>Температура обработки</b>	≥ 4 °C
<b>Стойкость</b>	Сухая Salzsprühnebel (150 h / 5%) УФ-свет

<b>Грунтовые условия</b>	Чистая Сухая Обезжиренная Гладкая
--------------------------	--

## Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	24280801
<b>ECLASS 5.1.4</b>	24280801
<b>ECLASS 6.0</b>	24280801
<b>ECLASS 6.2</b>	24280801
<b>ECLASS 7.0</b>	24280801
<b>ECLASS 8.0</b>	24280801
<b>ECLASS 8.1</b>	24280801
<b>ECLASS 9.0</b>	24280801
<b>ECLASS 10.0</b>	24281501
<b>ECLASS 11.0</b>	24281501
<b>ECLASS 12.0</b>	24281501
<b>ETIM 5.0</b>	EC000608
<b>ETIM 6.0</b>	EC000608
<b>ETIM 7.0</b>	EC000608
<b>ETIM 8.0</b>	EC000608
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41122702

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)