SICK.COM




DATABLAD

# CDB620-001

CDB
Fördelningsdosor

SICK Sensor Intelligence



# FÖRDELNINGSDOSOR

# CDB620-001

## BESTÄLLNINGSINFORMATION

| typ | artikel nr |
|---|---|
| CDB620-001 | 1042256 |

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/CDB

## TEKNISKA DATA I DETALJ

### KÄNNETECKEN

| | |
|---|---|
| Kompatibla produkter | CLV61x - CLV65x<br>Lector62x<br>RFH6xx<br>RFU62x |
| Kompatibel med kloningsmodul (CMC) | Ja |
| Kompatibel med displaymodul (CMD) | Nej |
| Kompatibel med powermodul (CMP) | Nej |
| Kompatibel med fältbussmodul (CMF) | Nej |

### MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

| | |
|---|---|
| Matningsspänning | 10 V DC ... 30 V DC [1] |
| Effektförbrukning | 1 W |
| Hölje | Polycarbonat |
| IP-klassning | IP65 |
| Skyddsklass | III |
| Vikt | 260 g |
| Mått (L x B x H) | 124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm |
| Scanneranslutning | 15-pol. D-Sub-HD-honkontakt |
| Servicekontakt | 9-pol. D-Sub-kontakt (intern) |

[1] Versorgungsspannung des angeschlossenen Scanners + 1 V.

### GRÄNSSNITT

| | |
|---|---|
| Seriell | ✓ , RS-232, RS-422, RS-485 |
| Anmärkning | Beroende på den anslutna sensorn |
| CAN | ✓ |
| Anmärkning | Beroende på den anslutna sensorn |
| Digitala ingångar | Beroende på den anslutna sensorn |

| | |
|---|---|
| Digitala utgångar | Beroende på den anslutna sensorn |
| Optiska indikeringar | 9 LED |
| Konfigurationsprogram | SOPAS ET |


## OMGIVNINGSDATA

| | |
|---|---|
| Omgivningstemperatur under drift | –35 °C ... +40 °C |
| Lagringstemperatur | –35 °C ... +70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet | ≤ 90 %, ej kondenserande |

## CERTIFIKAT

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |

## MÅTTRITNING CDB620




Mått i mm

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1042256

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK
# ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence