Teknik sayfa



YM2D34-200PN4MRJA4

Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları

KONNEKTÖRLER VE KABLOLAR

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
YM2D34-200PN4MRJA4	6050685

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar ➜ www.sick.com/Industrial_Ethernet_kabloları_ve_Fieldbus_kabloları

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
Bağlantı türü B kafa	Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
Renk, konnektör	Siyah
Malzeme, tırtıllı somun	Paslanmaz çelik (V4A/1.4404)
Sıkma torku	0,6 Nm
Kablo	20 m, 4 telli, CAT5, CAT5e, PUR, halojensiz
Malzeme, muhafaza	PUR, halojensiz
Renk, muhafaza	Siyah
İletken çapı	6,7 mm
Çapraz kablolama	2 x 2 x 0,34 mm²
Blendaj	Blendajlı
Ölçüm gerilimi	≤ 60 V
Ölçülen darbe gerilimi	1 kV
Sinyal türü	Ethernet, PROFINET
Aktarma özellikleri	CAT5
Veri aktarma hızı	≤ 100 Mbit/s
Uygulama alanı	Soğuk bükmeye dayanıklıdır Outdoor Yağ/yağlama maddesi alanı Deniz suyuna dayanıklıdır
Koruma sınıfı	IP67 (M12), IP20 (RJ45) [1]
Çalışma sıcaklığı	
Sabit pozisyonda	–40 °C ... +80 °C
Kafa	–25 °C ... +85 °C

[1] M12.


Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır


ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Teknik çizim



Ölçüler mm cinsindedir

Teknik çizim



Ölçüler mm cinsindedir

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.