SICK.COM



DATABLAD

# ES21-SB10G1

ES21
Sikkerhedskommandoenheder

SICK Sensor Intelligence



# SIKKERHEDSKOMMANDOENHEDER

# ES21-SB10G1

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

| type | varenr. |
|---|---|
| ES21-SB10G1 | 6036492 |

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/ES21

## OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

### EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Tvangsbrydende kontakt | 2 |
| Slutter | 1 |
| Udløserretninger | 1 |
| Kontaktmodul til indbygget version | ✓ |
| Blokeringsbeskyttelse | ✓ |
| Oplåsningsmåde | Drejeoplåsning |

### SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

| | |
|---|---|
| $B_{10d}$-værdi | $2{,}5 \times 10^5$ arbejdscyklusser |

### FUNKTIONER

| | |
|---|---|
| Sikker sensorkaskade | Ingen, kun enkelt kabelføring (med diagnose) |

### GRÆNSEFLADER

| | | |
|---|---|---|
| Tilslutningsmåde | | Klemliste |
| | Ledertværsnit | ≤ 2,5 mm² |
| | Kontakt | Tilslutning til påskruning |

### ELEKTRISK - DRIFTSDATA

| | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | II (EN 50178) |
| Aktiveringsprincip | Direkte aktiveret kontakt |
| Tvangsbrydende kontakt | 2 |
| Slutter | 1 |
| Brugskategori | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) |

| | |
|---|---|
| Nom. driftsstrøm (-spænding) | 3 A (250 V AC)<br>2 A (24 V DC) |
| Nom. kredsisolationsspænding $U_i$ | 600 V |
| Udgangsspænding | ≥ 5 V DC |
| Udgangsstrøm | ≥ 1 mA |

## MEKANIK

| | |
|---|---|
| Vægt | 150 g |
| Husets materiale | Plast |
| Montageudførelse | Indbygget version |


## OMGIVELSESDATA

| | |
|---|---|
| Kapslingsklasse | IP65 (IEC 60529) |
| Omgivelsestemperatur | –30 °C ... +70 °C |
| Lagertemperatur | –50 °C ... +85 °C |

## CERTIFIKATER


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| Third party certificate | ✓ |

## MÅLTEGNING MONTAGEHULLER




Dimensioner i mm

**MÅLTEGNING INDBYGGET VERSION**




Dimensioner i mm

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/6036492

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence