SICK.COM

TEKNIK SAYFA

MLG10A-0890I10550

MLG-2
Işık perdesi

SICK Sensor Intelligence

Resimler farklı olabilir

IŞIK PERDESI

MLG10A-0890I10550

SIPARIŞ BILGILERI

Tip	Stok no.
MLG10A-0890I10550	1221337

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/MLG-2

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Cihaz modeli	Pro - Gelişmiş fonksiyonlar
Sensör prensibi	Verici/Alıcı
Algılanabilir en küçük nesne (MDO)	10 mm [1] 14 mm [2] [3]
İki ışın arasındaki mesafe	10 mm
Senkronizasyon türü	Kablo
Işın demeti sayısı	90
Denetleme yüksekliği	890 mm
Yazılım özellikleri (varsayılan)	
Interface RS-485	System status, flow counter, RLC1 ... RLC16
Baud oranı RS-485	500 kbit/s
Q_1	Kesilmiş ışınların sayısı/NBB
Q2 / IN	Öğretme girişi
Öğretme	Blanking, high speed mode
Çalışma modu	
Standart	✓
Transparent	✓
Toza ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı	✓
Fonksiyon	
Çapraz ışın	✓
Körleme	✓
Yüksek hızlı tarama	✓

[1] MDO yüksek ölçüm hassasiyetiyle algılanabilir min. nesne.

[2] MDO standart ölçüm hassasiyetiyle algılanabilir min. nesne.

[3] Çapraz ışınsız iki ışın arasındaki mesafeye bağlı.

Yüksek ölçüm hassasiyeti	✓
Uygulamalar	
Anahtarlama çıkışı	Nesne algılama/nesne genişliği Nesne tekrar algılama Yükseklik sınıflandırması Delik tanıma/delik büyüklüğü Dış ölçü/iç ölçü Nesne pozisyonu Delik pozisyonu Bölge tanımı
Veri arayüzü	Nesne algılaması Delik tanıma Nesne yüksekliği ölçümü Dış ölçünün ölçülmesi İç ölçünün ölçülmesi Nesne pozisyonunun ölçülmesi Delik pozisyonunun ölçülmesi
Teslimat kapsamında	1 x verici 1 x alıcı
Münferit bileşenler stok numarası	2102775 MLGR10A-0890I10250, 2076908 MLGT10A-0890F10101

[1] MDO yüksek ölçüm hassasiyetiyle algılanabilir min. nesne.

[2] MDO standart ölçüm hassasiyetiyle algılanabilir min. nesne.

[3] Çapraz ışınsız iki ışın arasındaki mesafeye bağlı.

MEKANIK/ELEKTRIK

Işık kaynağı	LED, Kızılötesi ışık
Dalga uzunluğu	850 nm
Gerilim kaynağı U_v	DC 19,2 V ... 28,8 V [1]
Verici akım tüketimi	59,5 mA [2]
Alıcı akım tüketimi	138 mA [2]
Sinyal taşıma	< 5 V_{ss}
Çıkış akımı $I_{max.}$	100 mA
Çıkış yükü, kapasitif	100 nF
Çıkış yükü, endüktif	1 H
Başlatma süresi	< 1 s
Anahtarlama çıkışı	İtme-çekme: PNP/NPN
Bağlantı tipi	M12 fiş, 5 pin, 0,22 m Erkek konnektör M12, 8 pinli, 0,27 m Dişi konnektör M12, 4 pinli, D kodlu, 0,19 m
Gövde malzemesi	Alüminyum
Gösterge	LED
Koruma sınıfı	IP65, IP67 [3] III
Koruma devreleri	U_v kutup değiştirme korumalı bağlantılar Çıkış Q kısa devre korumalı Parazitlenme palsini engelleme
Koruma sınıfı	III
Ağırlık	2,049 kg
Ön cam	PMMA
Opsiyon	Yok
UL-dosya no.	NRKH.E181493

[1] Yüksüz.

[2] 24 V'da yüksüz.

[3] Dış alanda çalışma sadece harici bir koruyucu gövde ile.

PERFORMANS

Maksimum algılama mesafesi	7 m [1]
Minimum algılama mesafesi	≥ 0 m
Algılama mesafesi	5 m
Tepki süresi	8,2 ms [2]

[1] Çevresel etkiler ve diyotun yıpranması için rezerve yok.

[2] High speed olmadan.

ARAYÜZLER

IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
Veri aktarma hızı	230,4 kbit/s (COM3)
Maksimum kablo uzunluğu	20 m
Döngü süresi	2,3 ms
VendorID	26
DeviceID HEX	80014B
DeviceID DEC	8388939
Proses verisi uzunluğu	32 Byte (TYPE_2_V) [1]
Seri	✓ , RS-485
Veri aktarma hızı	1,2 kbit/s ...921,6 kbit/s
Girişler/Çıkışlar	RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
Dijital çıkış	Q_1, Q_2
Adet	2
Dijital giriş	In_1
Adet	1

[1] V1.0'a sahip bir IO-Link Master'da Interleaved Mode'a geri dönüş (TYPE_1_1 (ProcessData) ve TYPE_1_2'den (On-request Data) oluşur).

ORTAM VERILERI

Darbe dayanımı	Sürekli şok 10 g, 16 ms, 1000 şok Tek şok 15 g, 11 ms, her 3 aks
Titreşime karşı dayanıklılık	Sallama sinüs biçimli 10-150 Hz 5 g
EMVC	EN 60947-5-2
Ortam ışığına dayanıklılık	Doğrudan: 150.000 lx [1] Dolaylı: 200.000 lx [2]
Çalışma ortamı sıcaklığı	–30 °C ... +55 °C
Depo ortam sıcaklığı	–40 °C ... +70 °C

[1] Dış mekan modu.

[2] Sabit ışık dayanıklılığı dolaylı.

SMART TASK

Smart Task tanımı	Temel mantık

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

TEKNIK ÇIZIM



	A [1]	B [2]
Strahlabstand 2,5 mm	62,25	17,15
Strahlabstand 5 mm	63,3	16,1
Strahlabstand 10 mm	68,3	16,1
Strahlabstand 20 mm	68,3/78,3 [3]	16,1
Strahlabstand 25 mm	83,3	16,1
Strahlabstand 30 mm	88,3	16,1
Strahlabstand 50 mm	108,3	16,1

[1] Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl
[2] Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl
[3] MLG20x-xx**40**: 68,3 mm
MLG20x-xx**80**: 78,3 mm

Ölçüler mm cinsindedir
① ilk ışık huzmesi
② son ışık huzmesi
③ denetleme yüksekliği (bkz. Teknik veriler)
④ İki ışın arasındaki mesafe
⑤ optik eksen
⑥ durum göstergesi: LED'ler yeşil, sarı, kırmızı
⑦ Bağlantı

BAĞLANTI TIPI VE ŞEMASI ERKEK KONNEKTÖR M12, 5/8 PINLI, RS-485 ARAYÜZ



BAĞLANTI DÜZENI



① verici bağlantı kablosu (2096010)
② T dağıtıcı
③ bağlantı kablosu (6020664)
④ Ethernet bağlantı kablosu

AYARLAMA SEÇENEKLERI



① durum göstergesi: LED'ler yeşil, sarı, kırmızı

BAĞLANTI ŞEMASI T PARÇASI, IO-LINK-MASTER



① *Q3/QA1/RS485_A*
② *Q4/IN2/QA2/RS485_B*

BAĞLANTI ŞEMASI T PARÇASI, PLC



① *Q3/QA1/RS485_A*
② *Q4/IN2/QA2/RS485_B*

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazılım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1221337

SICK AG
WALDKİRCH
GERMANY
SİCK.COM

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirir.

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmetleriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. Şirketin genel merkezi, Almanya'nın Freiburg yakınlarındaki Waldkirch'tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel çözümlere dönüştürürüz.

SICK

Sensor Intelligence