Техническое описание



Ручной сканер PROFINET в комплекте

Модули промышленной сети

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МОДУЛИ И АДАПТЕРЫ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
Ручной сканер PROFINET в комплекте	1101488

входит в объем поставки: YMHDAC-C30XXXMDSA9 (1), CDF600-2200 - V2.x, NetX51 (1), CDF600-2200 - V1.x, NetX50 (1)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/Модули_промышленной_сети

подробные технические данные

Характеристики


Группа принадлежностей	Модули промышленной сети
Описание	Комплект для подключения ручного сканера к интерфейсу PROFINET

Классификации

ECLASS 5.0	27242202
ECLASS 5.1.4	27242202
ECLASS 6.0	27242202
ECLASS 6.2	27242202
ECLASS 7.0	27242202
ECLASS 8.0	27242202
ECLASS 8.1	27242202
ECLASS 9.0	27242202
ECLASS 10.0	27242202
ECLASS 11.0	27242202
ECLASS 12.0	27242202
ETIM 5.0	EC001597
ETIM 6.0	EC001597
ETIM 7.0	EC001597
ETIM 8.0	EC001597
UNSPSC 16.0901	32151705

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Anschlussschema



рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/Модули_промышленной_сети

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	• **Вид разъема, конец A:** Разъём "мама", M12, 5-контактный, прямой, A-кодир. • **Вид разъема, конец B:** Свободный конец провода • **Тип сигнала:** Кабель датчик/пускатель • **Кабель:** 2 m, 5 жил, PUR, без галогенов • **Описание:** Кабель датчик/пускатель, без экрана • **Область применения:** Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке	YF2A15-020UB5XLEAX	2095617
	• **Вид разъема, конец A:** Разъем, M12, 4-контактный, прямой, D-кодир. • **Вид разъема, конец B:** Разъем, RJ45, 4-контактный, прямой • **Тип сигнала:** Ethernet, PROFINET • **Кабель:** 2 m, 4 жилы, PUR, без галогенов • **Описание:** Ethernet, с экраном, PROFINET • **Область применения:** Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки	YM2D24-020PN1MRJA4	2106182

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com