



# PGT-08-S-S03

PGT-08-S

ПРОГРАММИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
PGT-08-S-S03	1050889

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/PGT-08-S](http://www.sick.com/PGT-08-S)



### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Сегмент продуктов</b>	Программирующие устройства
<b>Продукт</b>	PGT-08-S
<b>Описание</b>	Программатор USB для программируемых энкодеров SICK AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 и энкодера с тросовым барабаном с программируемыми шифраторами
<b>Особенности</b>	Кабель (DSL-3D08-G0M5AC3, артикул: 2046580) входит в комплект поставки
<b>Предназначено для</b>	DFS60, VFS60, DFV60, AFS/AFM60 SSI, AHS/AHM36 SSI

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279211
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279211
<b>ECLASS 6.0</b>	27279211
<b>ECLASS 6.2</b>	27279211
<b>ECLASS 7.0</b>	27279211
<b>ECLASS 8.0</b>	27279211
<b>ECLASS 8.1</b>	27279211
<b>ECLASS 9.0</b>	19200592
<b>ECLASS 10.0</b>	19200592
<b>ECLASS 11.0</b>	19200592
<b>ECLASS 12.0</b>	19200592
<b>ETIM 5.0</b>	EC001418
<b>ETIM 6.0</b>	EC001418
<b>ETIM 7.0</b>	EC001418
<b>ETIM 8.0</b>	EC001418
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32151707





#### Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
-------------------------------------	---

UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

## рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/PGT-08-S](http://www.sick.com/PGT-08-S)

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой</li> <li>• Вид разъема, конец В: Разъем, D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Тип сигнала: Инкрементный</li> <li>• Кабель: 0,5 м, 8 жил</li> <li>• Описание: Инкрементный, с экраном</li> <li>• Примечание: Программирующий адаптерный кабель для инструмента программирования PGT-10-Pro и PGT-08-S</li> </ul>	DSL-2D08-G0M5AC3	2046579
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M23, 12-контактный, прямой</li> <li>• Вид разъема, конец В: Разъем, D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Тип сигнала: Инкрементный</li> <li>• Кабель: 0,5 м, 8 жил</li> <li>• Описание: Инкрементный, с экраном</li> <li>• Примечание: Программирующий адаптерный кабель для инструмента программирования PGT-10-Pro и PGT-08-S</li> </ul>	DSL-3D08-G0M5AC3	2046580
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой</li> <li>• Вид разъема, конец В: Разъем, D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Тип сигнала: SSI</li> <li>• Кабель: 0,5 м, 8 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• Описание: SSI, с экраном</li> <li>• Примечание: Подходит для использования с интерфейсом SSI, не подходит для использования с интерфейсом SSI + инкрементное или SSI + Sin/Cos., Программирующий адаптерный кабель для инструмента программирования PGT-10-Pro и PGT-08-S</li> </ul>	DSL-2D08-G0M5AC2	2048439
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M23, 12-контактный, прямой</li> <li>• Вид разъема, конец В: Разъем, D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Тип сигнала: SSI + инкрементальный, SSI + Sin/Cos</li> <li>• Кабель: 0,5 м, 8 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• Описание: SSI + инкрементальный, с экраном, SSI + Sin/Cos</li> <li>• Примечание: Программирующий адаптерный кабель для инструмента программирования PGT-10-Pro и PGT-08-S</li> </ul>	DSL-3D08-G0M5AC4	2059270

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)