SICK.COM




数据表

# Y8A34A2-C2A8000XXX

无源分配器盒
插头和电缆

SICK Sensor Intelligence



## 插头和电缆

# Y8A34A2-C2A8000XXX

### 订购信息

| 类型 | 订货号 |
| --- | --- |
| Y8A34A2-C2A8000XXX | 2115733 |

其他设备规格和配件请访问: www.sick.com/无源分配器盒

详细技术参数

### 技术参数


| | |
| --- | --- |
| 开关量输出 | PNP |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 插槽数量 | 4 |
| 插槽连接类型 | M8, 3 针, A 编码, 插座 |
| 中继线连接类型 | M12, 8 针, A 编码, 插头 |
| 扳手开口度 | |
| 中继线连接 | 13 |
| 拧紧力矩 | |
| 插槽 | 0.4 Nm |
| 中继线连接 | 0.6 Nm |
| LED 指示灯 | |
| 插槽 | 1 x 每个插槽 |
| 中继线连接 | 每个分配器 1x |
| 测定电压 | ≤ 24 V DC |
| 载流能力 | 2 A |
| 过压类别 | III |
| 工作温度 | |
| 分线盒 | –20 °C ... +55 °C |
| 外壳防护等级 | IP65/ IP67 |
| UL 文件编号 | E238799 |
| 许可 | UL<br>CE 认证 |
| 供货范围 | 5 x 标注板 |

### 证书


| | |
| --- | --- |
| EU declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| China Compulsory Product Certification (CCC) exempt | ✓ |

| | |
|---|---|
| cULus certificate | ✓ |


尺寸图




**4 x M8**





**1 x M12**




尺寸单位：mm

接线图 CD-480



更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/2115733

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK
# 概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence