



VMS5200-x-2

VMS4x00/5x00

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
VMS5200-x-2	По запросу

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/VMS4x00_5x00

подробные технические данные

Характеристики

Задачи	Измерить - Размеры, контуры и объем
Возможность юстировки	✓
Вид транспортного оборудования	Сортировщик с поперечными лентами
Подача и отвод объектов	Автоматически

Производительность

Скорость транспортировки	0,5 m/s ... 4 m/s
Минимальный размер объекта (Д/Ш/В)	50 mm x 50 mm x 20 mm 2 " x 2 " x 1 "
Максимальный размер объекта (Д/Ш/В)	2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm 98 " x 63 " x 43 "
Минимальный промежуток между объектами	50 mm
Точность распознавания объекта (Д/Ш/В)	≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ± 2 mm ≥ 0,2 " x ≥ 0,2 " x ± 0,1 "
Сертификация	MID, OIML, NTEP по запросу
Динамическое значение по шкале	✓

Интерфейсы

Оптическая индикация	1, дисплей индикации
Данные вывода	Размеры Д/Ш/В (Minimum Bounding Box) Данные о местоположении Облако точек Информация о состоянии


Данные окружающей среды

Диапазон рабочих температур	+5 °C ... +40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 °C ... +70 °C
Диффузное отражение	10 % ... 200 %, (на базе Kodak White Paper и лазера красного света), не блестящий объект (например, клейкая лента)
Требования к транспортеру	Прямой и ровный поперечный ленточный транспортер, без смещения в области точки измерения

Общие указания

Класс лазера	2, с защитным кожухом лазера
---------------------	------------------------------

Габаритный чертёж LMS4x2x - головка с защитным кожухом лазера



Размеры, мм

- ① интерфейсы, типы и количество могут варьироваться
- ② радиус передачи
- ③ область приема
- ④ Угол раскрытия
- ⑤ кожух оптики
- ⑥ отверстие для юстировки
- ⑦ Нулевая точка измерения дистанции

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com