



# МАГНИТНАЯ ЛЕНТА

Магнитные ленты

МАГНИТЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
МАГНИТНАЯ ЛЕНТА	5337614

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Магнитные\\_ленты](http://www.sick.com/Магнитные_ленты)

### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Сегмент продуктов</b>	Магниты
<b>Продукт</b>	Магнитные ленты
<b>Описание</b>	Магнитная лента, южный магнитный полюс с верхней стороны, самоклеящаяся, ширина 25 мм, длина 50 м
<b>Максимальный энергетический продукт</b>	≥ 9 kJ/m <sup>3</sup>
<b>Остаточная намагниченность</b>	< 220 mT
<b>Коэрцитивная сила маг. плотности потока</b>	≥ 170 kA/m
<b>Коэрцитивная сила маг. поляризации</b>	≥ 280 kA/m
<b>Плотность силовых линий поля над LS</b>	150 g
<b>Класс противопожарной защиты</b>	B2 nach DIN 4102
<b>Плотность</b>	3,7 g/cm <sup>3</sup>
<b>Намагниченность</b>	Осевая
<b>Мин. радиус изгиба</b>	2 mm <sup>1)</sup>
<b>Рабочая температура макс.</b>	≤ +70 °C
<b>Размеры (Ш x В x Д)</b>	25 mm x 1,3 mm x 50 m

<sup>1)</sup> Продольно.

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279209
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279209
<b>ECLASS 6.0</b>	27279209
<b>ECLASS 6.2</b>	27279209
<b>ECLASS 7.0</b>	27279209
<b>ECLASS 8.0</b>	27279209
<b>ECLASS 8.1</b>	27279209
<b>ECLASS 9.0</b>	27272492
<b>ECLASS 10.0</b>	27272492
<b>ECLASS 11.0</b>	27272492
<b>ECLASS 12.0</b>	27274392
<b>ETIM 5.0</b>	EC002594
<b>ETIM 6.0</b>	EC002594

<b>ETIM 7.0</b>	EC002594
<b>ETIM 8.0</b>	EC002594
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39122245

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)