Техническое описание



SAPPB0D-07A0017

Safe Interlocking

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЙ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
SAPPB0D-07A0017	1087165

входит в объем поставки: DFS60S-BG0C01024 (1), FX3-CPU000000 (1), FX3-MOC000000 (1), FX3-MPL000001 (1), FX3-XTDI80002 (1), FX3-XTIO84002 (2), RE23-SA64 (1), TR10-SRU01C (1)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

подробные технические данные

Характеристики

Задачи по обеспечению безопасности	Защита доступа
Область применения	Контроль движения
Комплект поставки	1 энкодер безопасности DFS60S Pro 1 предохранительный выключатель RE2 1 защитное запирающее устройство TR10 Lock 1 базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU0 1 системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL0 1 модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO 1 модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTDI 1 модуль управления Flexi-Soft-Motion FX3-MOC0

Механические данные - Энкодеры

Механическое исполнение	Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки
Диаметр вала	14 mm

Классификации

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	• **Вид разъема, конец A:** Разъём "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодир. • **Вид разъема, конец B:** Свободный конец провода • **Тип сигнала:** Кабель датчик/пускатель • **Кабель:** 15 m, 4 жилы, PVC • **Описание:** Кабель датчик/пускатель, без экрана • **Область применения:** Химические продукты, ненагруженные зоны	YF2A14-150VB3XLEAX	2096237
	• **Вид разъема, конец A:** Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой, A-кодир. • **Вид разъема, конец B:** Свободный конец провода • **Тип сигнала:** Кабель датчик/пускатель • **Кабель:** 20 m, 8 жил, PUR, без галогенов • **Описание:** Кабель датчик/пускатель, без экрана • **Область применения:** Ненагруженные зоны, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке	YF2A18-200UA5XLEAX	2095680
	• **Вид разъема, конец A:** Разъем, Micro D-Sub, 15-контактный, Угловые отражатели • **Вид разъема, конец B:** Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой, A-кодир. • **Кабель:** 5 m • **Описание:** С экраном	Соединитель-ный кабель	2094427

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com