



## DOS-2309-G

Готовые к сборке штекерные соединители

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



### информация для заказа

тип	артикул
DOS-2309-G	6028533

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Готовые\\_к\\_сборке\\_штекерные\\_соединители](http://www.sick.com/Готовые_к_сборке_штекерные_соединители)

### подробные технические данные

#### Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъём "мама", M23, 9-контактный, прямой, А-кодир.
<b>Компоненты для подключения</b>	Соединение пайкой
<b>Блокировка штекерного соединителя</b>	Быстродействующий винтовой замок
<b>Материал штекерного соединителя</b>	CuZn, с никелировкой
<b>Цвет штекерного соединителя</b>	Никелированный
<b>Материал стопорной гайки</b>	CuZn, с никелировкой
<b>Экранирование</b>	С экраном
<b>Допустимый диаметр провода</b>	5,5 mm ... 10,5 mm
<b>Расчетное напряжение</b>	≤ 160 V
<b>Допустимая нагрузка по току</b>	≤ 10 A
<b>Тип сигнала</b>	HIPERFACE®, SSI, инкрементный
<b>Тип защиты</b>	IP66/ IP67
<b>Рабочая температура</b>	Головка -20 °C ... +130 °C

#### Сертификаты


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279290
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279290
<b>ECLASS 6.0</b>	27279221
<b>ECLASS 6.2</b>	27279221
<b>ECLASS 7.0</b>	27440104
<b>ECLASS 8.0</b>	27440104
<b>ECLASS 8.1</b>	27440104
<b>ECLASS 9.0</b>	27440102
<b>ECLASS 10.0</b>	27440102

<b>ECLASS 11.0</b>	27440102
<b>ECLASS 12.0</b>	27440116
<b>ETIM 5.0</b>	EC002635
<b>ETIM 6.0</b>	EC002635
<b>ETIM 7.0</b>	EC002635
<b>ETIM 8.0</b>	EC002635
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121421

Габаритный чертёж



Размеры, мм

- ① синий
- ② белый
- ③ желтый
- ④ серый
- ⑤ зеленый
- ⑥ розовый
- ⑦ черный
- ⑧ красный
- ⑨ оранжевый

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)