
SICK.COM



DATASHEET

YM2X18-030EG1M2X18

Industrial-ethernetkabels en veldbuskabels
Stekkers en kabels

SICK Sensor Intelligence



STEKKERS EN KABELS

YM2X18-030EG1M2X18

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
YM2X18-030EG1M2X18	2124545

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Industrial-ethernetkabels_en_veldbuskabels

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS


Aansluittype kop A	Stekker, M12, 8-pins, recht, Met X-coding
Aansluittype kop B	Stekker, M12, 8-pins, recht, Met X-coding
Vergrendeling, stekker	Schroefbare aansluiting
Materiaal, stekker	TPU
Kleur, stekker	Zwart
Materiaal, kartelmoeren	Gegoten zink, vernikkeld
Aanhaalmoment	0,6 Nm
Sleutelwijdte	13
Kabel	3 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij
Materiaal, mantel	PUR, halogeenvrij
Kleur, mantel	Groen
Kabeldiameter	6,4 mm
Kabeldoorsnede	0,14 mm²
Afscherming	Geïsoleerd
Buigradius	
In bewogen toestand	> 10 x kabeldiameter
Bij starre bedrading	> 8 x kabeldiameter
Nominale spanning	
	≤ 60 V DC
Nominale stootspanning	1,5 kV
Stroombelastbaarheid	0,5 A
Signaaltype	Ethernet, Gigabit-ethernet
Transmissie-eigenschappen	CAT6A
Datatransmissiesnelheid	≤ 10 Gbit/s
Toepassingsbereik	Olie-/smeermiddelbereik
UL-file-nr.	E513908
Isolatieklasse	IP65 / IP67
Bedrijfstemperatuur	
Bij starre bedrading	–40 °C ... +80 °C

Kop	–25 °C ... +85 °C
Verontreinigingsgraad	3
Isolatieweerstand	> 100 mΩ
Overspanningscategorie	III
Doorgangsweerstand	< 30 mΩ

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MAATTEKENING



Afmetingen in mm (inch)

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/2124545

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence