


## BEF-KHS-N05N

Крепления

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## информация для заказа

тип	артикул
BEF-KHS-N05N	2051621

входит в объем поставки: BEF-KHS-KH3N (1)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Крепления](http://www.sick.com/Крепления)

## подробные технические данные


## Характеристики

Группа принадлежностей	Система крепления
Серия принадлежностей	Крепления
Описание	Крепежная пластина N05N для универсального зажимного крепления, M12
Материал	Нержавеющая сталь 1.4571 (пластина), Нержавеющая сталь 1.4408 (зажимное крепление)
Комплект поставки	Универсальное зажимное крепление (5322627), крепежный материал
Применим для	IMA IMF Круглые датчики M12 UC4 V12-2 MultiV MultiLine W4-3
Вид крепления	Крепежная пластина

## Классификации


ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

**Габаритный чертеж**



Размеры, мм


**Габаритный чертеж**



Размеры, мм  
BEF-KHS-KH3

### рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Крепления](http://www.sick.com/Крепления)

	Краткое описание	тип	артикул
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Описание:</b> Монтажная штанга, прямая, 300 мм, нержавеющая сталь</li><li>• <b>Материал:</b> Нержавеющая сталь</li><li>• <b>Детали:</b> Нержавеющая сталь (1.4571)</li></ul>	BEF-MS12G-NB	4058915

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)