



ICL300-F222

Подсветки

ОТРАЖАТЕЛИ И ОПТИКА

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
ICL300-F222	1046820

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Подсветки



подробные технические данные

Характеристики

Сегмент продуктов	Отражатели и оптика
Продукт	Подсветки
Исполнение продукта	LED
Описание	Кольцевой подсветка, пятно в светлом поле, цвет освещения красный, дальность подсветки 0,2...2 м, температура 0 °C...+40 °C
Класс светодиода	Группа риска 1 (небольшой риск, IEC62471 : 2006)
Потребляемая мощность	≤ 5 W
Диапазон рабочих температур	0 °C ... +40 °C ¹⁾
Температура хранения	-25 °C ... +70 °C ¹⁾

¹⁾ Относительная влажность: 93 %.

Сертификаты


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Классификации

ECLASS 5.0	27110635
ECLASS 5.1.4	27110635
ECLASS 6.0	27110635
ECLASS 6.2	27110635
ECLASS 7.0	27110635
ECLASS 8.0	27110635
ECLASS 8.1	27110635
ECLASS 9.0	27110635
ECLASS 10.0	27110635
ECLASS 11.0	27110635





ECLASS 12.0	27110635
ETIM 5.0	EC000996
ETIM 6.0	EC000996
ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996
UNSPSC 16.0901	39101628

Диаграмма поля считывания



рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Подсветки

	Краткое описание	тип	артикул
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепёжный уголок для монтажа ICLxxx Комплект поставки: Вкл. крепежный материал 	Крепежные уголки	2049750
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъём "мама", М8, 4-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Кабель: 2 м, 4 жилы Описание: С экраном Компоненты для подключения: Свободный конец провода Примечание: Для кольцевых ICL-осветителей и темнопольного освещения 	Соединительный кабель для осветителей ICL	6030681
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъём "мама", М8, 4-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Кабель: 5 м, 4 жилы Описание: С экраном Компоненты для подключения: Свободный конец провода Примечание: Для кольцевых ICL-осветителей и темнопольного освещения 	Соединительный кабель для осветителей ICL	6030682
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъём "мама", М8, 4-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Кабель: 10 м, 4 жилы Описание: С экраном Компоненты для подключения: Свободный конец провода Примечание: Для кольцевых ICL-осветителей и темнопольного освещения 	Соединительный кабель для осветителей ICL	6030683

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com