Datablad



SAPPB0D-07A0008

Safe Interlocking

SIKKERHEDSSYSTEMER TIL OVERVÅGNING AF BEVÆGELSER

SICK
Sensor Intelligence.



bestillingsoplysninger

type	varenr.
SAPPB0D-07A0008	1087151

indeholdt i leveringen: DFS60S-SE0C01024 (1), DFS60S-SE0D01024 (1), FX3-CPU000000 (1), FX3-MOC000000 (1), FX3-MPL000001 (1), FX3-XTDI80002 (1), FX3-XTIO84002 (2), RE23-SA64 (1), TR10-SRU01C (1)

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

oversigt over tekniske data

Egenskaber

Sikkerhedsopgave	Adgangssikring
Anvendelsesområde	Overvågning af bevægelser
Indeholdt i levering	1 sikkerhedsencoder DFS60S Pro 1 sikkerhedsafbryder RE2 1 sikkerhedslås TR10 Lock 1 Flexi-Soft-hovedmodul FX3-CPU0 1 Flexi-Soft-systemstik FX3-MPL0 1 Flexi-Soft-I/O-modul FX3-XTIO 1 Flexi-Soft-I/O-modul FX3-XTDI 1 Flexi-Soft-Motion-Control-modul FX3-MOC0

Mekaniske data - Encoder

Mekanisk udførelse	Massiv aksel med pasfjeder, Klemflange
Akseldiameter	10 mm
Aksellængde	19 mm

Klassifikationer

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Der tages forbehold for fejl og ændringer

anbefalet tilbehør

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

	Kort beskrivelse	type	varenr.
stikforbindelser og ledninger			
	• **Tilslutningsmåde hoved A:** Hunstik, M12, 4-polet, lige, A-kodet • **Tilslutningsmåde hoved B:** Åben ledningsende • **Signaltype:** Sensor-/aktuator-ledning • **Ledning:** 15 m, 4-ledning, PVC • **Beskrivelse:** Sensor-/aktuator-ledning, uskærmet • **Anvendelsesområde:** Kemikalieområde, ubelastede zoner	YF2A14-150VB3XLEAX	2096237
	• **Tilslutningsmåde hoved A:** Hunstik, M12, 8-polet, lige, A-kodet • **Tilslutningsmåde hoved B:** Åben ledningsende • **Signaltype:** Sensor-/aktuator-ledning • **Ledning:** 20 m, 8-ledning, PUR, halogenfri • **Beskrivelse:** Sensor-/aktuator-ledning, uskærmet • **Anvendelsesområde:** Ubelastede zoner, Olie-/smøremiddelområde, Robot, Drift af slæbekæde	YF2A18-200U-A5XLEAX	2095680
	• **Tilslutningsmåde hoved A:** Stik, Micro D-Sub, 15-polet, vinklet • **Tilslutningsmåde hoved B:** Hunstik, M12, 8-polet, lige, A-kodet • **Ledning:** 5 m • **Beskrivelse:** Skærmet	Forbindelseskabel	2094427

OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.