Datablad




# SAPPB0D-07A0018

## Safe Interlocking

**SIKKERHEDSSYSTEMER TIL OVERVÅGNING AF BEVÆGELSER**

SICK
Sensor Intelligence.



## bestillingsoplysninger

| type | varenr. |
|---|---|
| SAPPB0D-07A0018 | 1087166 |

**indeholdt i leveringen:** DFS60S-TJ0C01024 (1), FX3-CPU000000 (1), FX3-MOC000000 (1), FX3-MPL000001 (1), FX3-XTDI80002 (1), FX3-XTIO84002 (2), RE23-SA64 (1), TR10-SRU01C (1)

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

## oversigt over tekniske data

### Egenskaber

| | |
|---|---|
| **Sikkerhedsopgave** | Adgangssikring |
| **Anvendelsesområde** | Overvågning af bevægelser |
| **Indeholdt i levering** | 1 sikkerhedsencoder DFS60S Pro<br>1 sikkerhedsafbryder RE2<br>1 sikkerhedslås TR10 Lock<br>1 Flexi-Soft-hovedmodul FX3-CPU0<br>1 Flexi-Soft-systemstik FX3-MPL0<br>1 Flexi-Soft-I/O-modul FX3-XTIO<br>1 Flexi-Soft-I/O-modul FX3-XTDI<br>1 Flexi-Soft-Motion-Control-modul FX3-MOC0 |

### Mekaniske data - Encoder

| | |
|---|---|
| **Mekanisk udførelse** | Gennemstikshulaksel med pasfjedernot |
| **Akseldiameter** | 5/8" |

### Klassifikationer

| | |
|---|---|
| **ECLASS 5.0** | 27279090 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27279090 |
| **ECLASS 6.0** | 27279090 |
| **ECLASS 6.2** | 27279090 |
| **ECLASS 7.0** | 27279090 |
| **ECLASS 8.0** | 27279090 |
| **ECLASS 8.1** | 27279090 |
| **ECLASS 9.0** | 27279090 |
| **ECLASS 10.0** | 27279090 |
| **ECLASS 11.0** | 27279090 |
| **ECLASS 12.0** | 27279090 |
| **ETIM 5.0** | EC001449 |
| **ETIM 6.0** | EC001449 |
| **ETIM 7.0** | EC001449 |
| **ETIM 8.0** | EC001449 |
| **UNSPSC 16.0901** | 32151705 |



Der tages forbehold for fejl og ændringer

## anbefalet tilbehør

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

| | Kort beskrivelse | type | varenr. |
|---|---|---|---|
| stikforbindelser og ledninger | | | |
|  | • **Tilslutningsmåde hoved A:** Hunstik, M12, 4-polet, lige, A-kodet<br>• **Tilslutningsmåde hoved B:** Åben ledningsende<br>• **Signaltype:** Sensor-/aktuator-ledning<br>• **Ledning:** 15 m, 4-ledning, PVC<br>• **Beskrivelse:** Sensor-/aktuator-ledning, uskærmet<br>• **Anvendelsesområde:** Kemikalieområde, ubelastede zoner | YF2A14-150VB3XLEAX | 2096237 |
|  | • **Tilslutningsmåde hoved A:** Hunstik, M12, 8-polet, lige, A-kodet<br>• **Tilslutningsmåde hoved B:** Åben ledningsende<br>• **Signaltype:** Sensor-/aktuator-ledning<br>• **Ledning:** 20 m, 8-ledning, PUR, halogenfri<br>• **Beskrivelse:** Sensor-/aktuator-ledning, uskærmet<br>• **Anvendelsesområde:** Ubelastede zoner, Olie-/smøremiddelområde, Robot, Drift af slæbekæde | YF2A18-200U-A5XLEAX | 2095680 |
|  | • **Tilslutningsmåde hoved A:** Stik, Micro D-Sub, 15-polet, vinklet<br>• **Tilslutningsmåde hoved B:** Hunstik, M12, 8-polet, lige, A-kodet<br>• **Ledning:** 5 m<br>• **Beskrivelse:** Skærmet | Forbindelseskabel | 2094427 |

# OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

**Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.**

# TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com



SICK
Sensor Intelligence.