



YMUSD4-100VG6FUSE4

Прочие разъемы и кабели

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
YMUSD4-100VG6FUSE4	6069292

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели



подробные технические данные

Технические характеристики

Вид разъема, конец А	Разъем, USB-A, 4-контактный, прямой
Вид разъема, конец В	Разъем "мама", USB-A, 4-контактный, прямой
Цвет штекерного соединителя	Серебристый
Кабель	10 м, 4 жилы, PVC
Материал оболочки	PVC
Цвет оболочки	Черный
Диаметр провода	5 мм
Сечение провода	2 x 0.09 mm ² + 1 x 0.14 mm ² + 1 x 0.25 mm ²
Экранирование	С экраном
Номинальное напряжение	30 V AC
Испытательное напряжение	30 V AC
Расчетное напряжение	30 V AC 30 V DC
Расчетное импульсное напряжение	0,8 kV
Допустимая нагрузка по току	1,5 A
Тип сигнала	USB
Скорость передачи данных	≤ 160 Mbit/s
Примечание	Используется для удлинения интерфейса USB на 10 м. Кабель можно удлинить на 20 м, подключив еще один удлинитель длиной 10 м.
Тип защиты	IP67
Рабочая температура	В подвижном состоянии -15 °C ... +80 °C При неподвижной прокладке -40 °C ... +85 °C Головка -25 °C ... +80 °C
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ


Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Классификации

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Габаритный чертеж



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com