
Datový list výrobku




System HISIC450

HISIC450

DETEKTORY NADMĚRNÉ VÝŠKY

SICK
Sensor Intelligence.



Objednací informace

Typ	Výrobek č.
System HISIC450	Na vyžádání

Při výběru vhodné konfigurace přístroje vás podpoří naše regionální odbytová organizace.

Další provedení přístroje a příslušenství ➜ www.sick.com/HISIC450

Technická data v detailu

Technické údaje

Měřené veličiny	Nadměrná výška
Maximální počet měřených veličin	1
Principy měření	Dvojitá světelná závora
Délka měřící trasy	≤ 100 m Při měření venku
Doba nastavení (t_{90})	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 500 µs HISIC450-R250: ≤ 10 ms
Okolní teplota	–25 °C ... +55 °C
Elektrická bezpečnost	CE
Třída krytí	IP67
Digitální výstupy	1 Výstup PNP: 200 mA Odolné vůči zkratu, jen HISIC450-P250 1 Výstup NPN: 200 mA Odolné vůči zkratu, jen HISIC450-N250 1 Reléový kontakt: 750 mA, 120 W Galvanicky oddělené, jen HISIC450-R250
Rozměry (Š x V x H)	60 mm x 126 mm x 105 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
Napájení energií	
Napětí	HISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 % HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Přípojky zajištěné proti přepólování, jen HISIC450-N250 a HISIC450-P250
Příkon	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
Příkon	HISIC450-R250: ≤ 6 W


Klasifikace

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902

ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Výkres (Rozměry v mm)

Vysílací/přijímací jednotka HISIC450



STRUČNÝ PROFIL SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a senzorových řešení pro průmyslové využití. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří optimální základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, ochranu osob před úrazem a zamezení ekologickým škodám.

Získali jsme rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a známe Vaše procesy a požadavky. Díky inteligentním senzorům jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům právě to, co potřebují. V aplikačních centrech v Evropě, Asii a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu s požadavky zákazníků. To vše z nás dělá spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vývoje.

Naši nabídku doplňují rozsáhlé služby: SICK LifeTime Services poskytují podporu během celého cyklu životnosti stroje a zajišťují bezpečnost a produktivitu.

To je podstatou „Sensor Intelligence“.

JSME VÁM NABLÍZKU KDEKOLIV NA SVĚTĚ:

Kontaktní osoba a další pobočky → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.