
Produktdatablad




System HISIC450

HISIC450

OVERHEIGHT DETECTORS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestillingsoplysninger

Type	Varenr.
System HISIC450	På forespørgsel

Vores regionale salgsorganisation hjælper gerne med at vælge den egnede enhedskonfiguration.

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/HISIC450

Oversigt over tekniske data

Tekniske data

Målestørrelser	Overhøjde
Maks. antal målestørrelser	1
Måleprincipper	Dobbelt lysbom
Målestilængde	≤ 100 m Ved måling udendørs
Indstillingstid (t_{90})	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 500 µs HISIC450-R250: ≤ 10 ms
Omgivelsestemperatur	–25 °C ... +55 °C
Elektrisk sikkerhed	CE
Tæthedsgrad/kapsling	IP67
Transistorudgange	1 PNP-udgang: 200 mA Kortslutningssikker, kun HISIC450-P250 1 NPN-udgang: 200 mA Kortslutningssikker, kun HISIC450-N250 1 Relækontakt: 750 mA, 120 W Galvanisk adskilt, kun HISIC450-R250
Dimensioner (l x h x b)	60 mm x 126 mm x 105 mm (Detaljer, se måltegninger)
Energiforsyning	
Spænding	HISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 % HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Tilslutninger polvendingssikre, kun HISIC450-N250 og HISIC450-P250
Strømforbrug	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
Effektforbrug	HISIC450-R250: ≤ 6 W


Klassifikationer

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902

ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Måltegning (Dimensioner i mm)

Sender-/modtagerenhed HISIC450



OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.