
Produktdatablad




System HISIC450

HISIC450

HÖJDDETEKTORER

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
System HISIC450	På förfrågan

Våra regionala försäljare hjälper dig gärna vid valet av lämplig enhetskonfiguration.

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör ➜ www.sick.com/HISIC450

Tekniska data i detalj

Tekniska data

Mätstorheter	Överhöjd
Maximalt antal mätstorheter	1
Mätprinciper	Dubbel fotocell
Mätsträcka	≤ 100 m Vid mätning utomhus
Inställningstid (t_{90})	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 500 µs HISIC450-R250: ≤ 10 ms
Omgivningstemperatur	–25 °C ... +55 °C
Elsäkerhet	CE
IP-klassning	IP67
Digitala utgångar	1 PNP-utgång: 200 mA Kortslutningssäkra, endast HISIC450-P250 1 NPN-utgång: 200 mA Kortslutningssäkra, endast HISIC450-N250 1 reläkontakt: 750 mA, 120 W Galvaniskt frånskiljda, endast HISIC450-R250
Dimensioner (B x H x D)	60 mm x 126 mm x 105 mm (detaljer, se måttskisserna)
Energiförsörjning	
Spänning	HISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 % HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Polskyddade anslutningar, endast HISIC450-N250 och HISIC450-P250
Strömförbrukning	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
Effektförbrukning	HISIC450-R250: ≤ 6 W


Klassificeringar

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902

ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Måttritning (Mått i mm)

Sändar/mottagarenhet HISIC450



SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter ➔ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.