SICK.COM

데이터시트

HTB18-N3B2BH

H18 Sure Sense
광전 센서

SICK
Sensor Intelligence

그림은 실물과 다를 수 있음

광전 센서

HTB18-N3B2BH

주문 정보

모델	부품 번호
HTB18-N3B2BH	1098355

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/H18_Sure_Sense

자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광센서
작동 원리 세부 정보	한정거리반사(BGS)
치수(가로 x 높이 x 세로)	16.2 mm x 45.5 mm x 31.8 mm
하우징 형태(빛 방출)	혼합형
나사산 직경(하우징)	M18
고정 방식	M18, 헤드 / 측면(24.1mm ... 25.4mm)
하우징 색상	파란색
최대 스위칭 거리	5 mm ... 300 mm [1]
스위칭 거리	5 mm ... 150 mm [2]
빛의 유형	가시 적색광
광원	PinPoint LED [3]
광점 크기(거리)	7 mm (300 mm)
파장	631 nm
설정	
전위차계, 우측	스위칭 거리
전위차계, 좌측	라이트/다크 스위칭
특이 사항	신호 강도 표시

[1] 반송률이 90%인 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).

[2] 상대 반사율이 6%인 목표물(표준 블랙, DIN 5033 기준).

[3] 평균 서비스 수명: T_u = +25°C에서 100,000h.

기계/전기

공급 전압	10V DC ... 30V DC
잔류 리플	< 5 V_{ss} [1]
소비 전류	≤ 20 mA [2]
스위칭 출력	NPN
스위칭 기능	상보형
스위칭	라이트/다크 스위칭
스위칭 출력 명세	
스위칭 출력 Q1	NPN, 라이트 스위칭
스위칭 출력 Q2	NPN, 다크 스위칭
출력 전류 $I_{max.}$	≤ 100 mA
반응 시간	≤ 0.5 ms [3]
스위칭 주파수	1,000 Hz [4]
연결 방식	M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 150 mm
케이블 재질	플라스틱, PVC
케이블 횡단면	0.2 mm²
보호 회로	A [5] B [6] D [7]
보호 등급	III
무게	18 g
하우징 재질	플라스틱, VISTAL®
재료, 광학	플라스틱, PMMA
보호 등급	IP67 IP69K
공급 범위	고정 너트(1x), M18, 플라스틱, 검은색, 평너트
전자기 적합성(EMC)	EN 60947-5-2 (센서는 산업 부문(무선 안전 클래스 A) 전파 보호 규정(EMC)을 준수합니다. 주거지에서 사용 시 전파 교란을 유발할 수 있습니다.)
작동 주변 온도	–40 °C ... +65 °C
보관 시 주변 온도	–40 °C ... +75 °C
UL 파일 번호	E189383

[1] U_V 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됨.

[2] 신호 강도 및 부하 표시부 없음.

[3] 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.

[4] 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

[5] A = U_V 연결, 역 극성 보호.

[6] B = 입출력, 역 극성 보호.

[7] D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.

연결 유형/핀 할당

연결 방식	
	M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 150 mm
연결 유형 세부 정보	
케이블 재질	플라스틱
케이블 횡단면	0.2 mm²
핀 할당	
BN 1	+ (L+)
WH 2	Q_2
BU 3	- (M)
BK 4	Q_1

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

축적 도면



친수 단위: mm
① 노란색 LED 표시부: 광 수신 상태
② 초록색 LED 표시부: 상태 표시기
③ M3 고정 보어
④ 내장 어댑터 링용 스냅식 잠금 마개(별도 구매)
⑤ 전위차계(선택한 경우) 또는 LED 표시부

치수 단위 mm(인치)	수신기		송신기	
–	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

조정 옵션



① 노란색 LED 표시부: 광 수신 상태
② 초록색 LED 표시부: 상태 표시기
③ 신호 강도 표시

핀 할당은 기술 데이터 표 참조: 연결 유형/연결 할당



M8 수 커넥터, 4핀, 코드 없음

특성 곡선



① 검은색에 대한 스위칭 거리, 6% 반송률
② 회색에 대한 스위칭 거리, 18% 반송률
③ 흰색에 대한 스위칭 거리, 90% 반송률

광점 크기



스위칭 거리 다이어그램



① 검은색에 대한 스위칭 거리, 6% 반송률
② 회색에 대한 스위칭 거리, 18% 반송률
③ 흰색에 대한 스위칭 거리, 90% 반송률

기능



자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1098355

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence