SICK.COM

데이터시트

WTB4S-3P3262V

W4
광전 센서

SICK
Sensor Intelligence

그림은 실물과 다를 수 있음

광전 센서

WTB4S-3P3262V

주문 정보

모델	부품 번호
WTB4S-3P3262V	1046385

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/W4

자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광센서
작동 원리 세부 정보	한정거리반사(BGS)
최대 스위칭 거리	4 mm ... 500 mm [1]
스위칭 거리	10 mm ... 350 mm [1]
송신 빔	
광원	PinPoint LED [2]
빛의 유형	가시 적색광
광점 크기(거리)	Ø 6.5 mm (150 mm)
LED 특성	
파장	650 nm
설정	싱글 티치인 버튼
특수 용도	위생 구역 및 물기가 많은 구역
하우징 디자인	세척

[1] 반송률이 90%인 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).

[2] 평균 서비스 수명: T_U = +25°C에서 100,000h.

안전 기술적 특징

$MTTF_D$	1,186 연도
DC_{avg}	0 %
T_M (사용 시간)	20 연도

전기

공급 전압 U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
잔류 리플	< 5 V_{ss} [2]
소비 전류	30 mA [3]
보호 등급	III
디지털 출력	
종류	PNP
스위칭	라이트/다크 스위칭
출력 전류 $I_{max.}$	≤ 100 mA
반응 시간	< 0.5 ms [4]
스위칭 주파수	1,000 Hz [5]
보호 회로	A [6] B [7] C [8]

[1] 한계치, 역극성 보호 단락 보호 네트워크에서 작동 시 최대 8A.

[2] U_V 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됨.

[3] 부하 없음.

[4] 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.

[5] 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

[6] A = U_V 연결, 역 극성 보호.

[7] B = 입출력, 역 극성 보호.

[8] C = 간섭 펄스 억제.

기계 요소

디자인	직육면체
디자인 세부 정보	슬림형
치수(가로 x 높이 x 세로)	15.25 mm x 49.2 mm x 22.2 mm
연결	M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀 [1] [2]
연결 세부 정보	
케이블 길이(L)	150 mm [2]
재질	
하우징	금속, 스테인리스 스틸 V4A(1.4404, 316L)
전면창	플라스틱, PMMA
케이블	플라스틱, PVC
무게	50 g

[1] 최대 조임 토크: 0.6Nm.

[2] 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.

주변 정보

보호 등급	IP66 IP67 IP68 IP69K
작동 주변 온도	–30 °C ... +70 °C [1] –30 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	–30 °C ... +75 °C
UL 파일 번호	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Uv > 24V 및 IA max = 30mA인 경우.

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

결선도 CD-092



특성 곡선 WTB4S-3, 500 MM



① 검은색에 대한 스위칭 거리, 6% 반송률
② 회색에 대한 스위칭 거리, 18% 반송률
③ 흰색에 대한 스위칭 거리, 90% 반송률

스위칭 거리 다이어그램 WTB4S-3, 500 MM



① 검은색에 대한 스위칭 거리, 6% 반송률
② 회색에 대한 스위칭 거리, 18% 반송률
③ 흰색에 대한 스위칭 거리, 90% 반송률

축적 도면 WTB4S-3V, WTF4S-3V, 티치인 버튼 포함



친수 단위: mm
① 수신기 광축 중심
② 광축 중앙, 송신기
③ M3 고정 나사산
④ 노란색 LED 표시부: 광 수신 상태
⑤ 초록색 LED 표시부: 활성 공급 전압
⑥ 티치인 버튼

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1046385

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence