SICK.COM



DATABLAD

SID160 Pro

SID
Displayer

SICK Sensor Intelligence



DISPLAYER

SID160 Pro

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
SID160 Pro	1125534

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/SID

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Kompatibla produkter	Enheter med integrerad webbserver Lector-serien InspectorP-serien SICK Analytics Solutions SICK AppEngine Field Analytics
Produktkategori	Programmerbara enheter
Processor	Intel® Pentium® Gold-Processor G5400T
Arbetarminne	16 GB RAM
Ytterligare funktioner	Watch Dog Timer Intel® integrated Gfx graphic engine

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Display	
Storlek	15,6 ″
Upplösning	1.366 px x 768 px
Ljusstyrka	Typ. 400 cd/m²
Betraktningsvinkel	85° (höger) 85° (vänster) 50° (uppe) 80° (nere)
Pekskärm	Projicerad kapacitiv multi-touch LCD
Hölje	
Frontglas	ITO-glas, kemiskt förstärkt, 2,4± 0,2 mm
Ram	Aluminium
Matningsspänning	24 V DC
Effektförbrukning	60 W
IP-klassning	Framsida: IP65
Vikt	8.500 g
Dimensioner (B x H x D)	396,8 mm x 247,1 mm x 53 mm
Infästningstyp	VESA-montering, Frontpanelmontering, Väggmontering (separat tillbehör krävs)

MTBF	104.277 h

GRÄNSSNITT

Ethernet	✓ (2) , RS-232, RS-422, RS-485
Anmärkning	RJ-45
Dataöverföringshastighet	1.000 Mbit/s ... 5 Gbit/s, GigE
USB	✓ (4)
Anmärkning	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Dataöverföringshastighet	≥ 480 Mbit/s
Seriell	✓
Minneskort	1 x M.2 Key E slot 1 x Full-size Mini-card slot

OMGIVNINGSDATA

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61000-6-2:2005+AC:2005
Omgivningstemperatur, drift	0 °C ... +50 °C
Omgivningstemperatur, lager	–15 °C ... +65 °C
Tillåten relativ luftfuktighet	20 ... 90 % RH

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Leveransomfattning	SID160 Pro 256 GB SSD-hårddisk Phoenix-Connector Monteringssats för frontpanel
Anvisning	Ej fritt från lackpåverkande ämnen.
Operativsystem	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1125534

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence