Datalehti



SAPPB0D-07A0009

Safe Interlocking

TURVAJÄRJESTELMÄT LIIKKEEN VALVONTAAN

SICK
Sensor Intelligence.



tilaustiedot

tyyppi	tuotenumero
SAPPB0D-07A0009	1087156

sisältyy toimitukseen: DFS60S-BD0C01024 (1), FX3-CPU000000 (1), FX3-MOC000000 (1), FX3-MPL000001 (1), FX3-XTDI80002 (1), FX3-XTIO84002 (2), RE23-SA64 (1), TR10-SRU01C (1)

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Ominaisuudet

Turvasovellus	Vaara-alueelle pääsyn valvonta
Käyttöalue	Liikkeen valvonta
Toimituksen sisältö	1 DFS60S Pro turva-anturi 1 RE2 turvarajakytkin 1 TR10 Lock turvalukituslaite 1 Flexi-Soft-päämoduuli FX3-CPU0 1 Flexi-Soft-järjestelmäliitin FX3-MPL0 1 Flexi-Soft-I/O-moduuli FX3-XTIO 1 Flexi-Soft-I/O-moduuli FX3-XTDI 1 Flexi-Soft-Motion-Control-moduuli FX3-MOC0

Mekaaniset tiedot - Enkooderit

Mekaaninen rakenne	Holkkiakseli sovituskiilauralla
Akselin läpimitta	10 mm

Luokitukset

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Oikeus muutoksiin pidätetään

suositeltavat tarvikkeet

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

	Lyhyt kuvaus	tyyppi	tuotenumero
pistoliittimet ja johdot			
	• **Liitäntätyyppi pää A:** Naarasliitin, M12, 4-napainen, suora, A-koodattu • **Liitäntätyyppi pää B:** Avoin johdonpää • **Signaalin tyyppi:** Anturi-/toimilaite-kaapeli • **Johto:** 15 m, 4-johtiminen, PVC • **Kuvaus:** Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton • **Käyttöalue:** Kemikaalialue, kuormittamattomat vyöhykkeet	YF2A14-150VB3X-LEAX	2096237
	• **Liitäntätyyppi pää A:** Naarasliitin, M12, 8-napainen, suora, A-koodattu • **Liitäntätyyppi pää B:** Avoin johdonpää • **Signaalin tyyppi:** Anturi-/toimilaite-kaapeli • **Johto:** 20 m, 8-johtiminen, PUR, halogeeniton • **Kuvaus:** Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton • **Käyttöalue:** Kuormittamattomat vyöhykkeet, Öljy-/voiteluainealue, Robotti, joustava käyttö	YF2A18-200UA5X-LEAX	2095680
	• **Liitäntätyyppi pää A:** Urosliitin, Micro D-Sub, 15-napainen, kulma • **Liitäntätyyppi pää B:** Naarasliitin, M12, 8-napainen, suora, A-koodattu • **Johto:** 5 m • **Kuvaus:** Suojattu	yhdyskaapeli	2094427

SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.