Datasheet



SAPPB0D-07A0031

Safe Interlocking

VEILIGHEIDSSYSTEMEN VOOR BEWEGINGSBEWAKING

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
SAPPB0D-07A0031	1087491

bij levering inbegrepen: FX3-CPU000000 (1), FX3-MOC000000 (1), FX3-MPL000001 (1), FX3-XTDI80002 (1), FX3-XTIO84002 (1), RE23-SA64 (1), TR10-SRU01C (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Veiligheidstaak	Toegangsbeveiliging
Toepassingsbereik	Bewegingscontrole
Leveringsomvang	1 veiligheidsschakelaar RE2 1 veiligheidsvergrendeling TR10 Lock 1 Flexi Soft-hoofdmodule FX3-CPU0 1 Flexi Soft-systeemstekker FX3-MPL0 1 Flexi Soft-I/O-module FX3-XTIO 1 Flexi Soft-I/O-module FX3-XTDI 1 Flexi Soft Motion-Control-module FX3-MOC0

Classificaties

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	• **Aansluittype kop A:** Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd • **Aansluittype kop B:** Open kabeluiteinde • **Signaaltype:** Sensor-actuatorkabel • **Kabel:** 15 m, 4-draads, PVC • **Beschrijving:** Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • **Toepassingsbereik:** Chemicaliënbereik, onbelaste zones	YF2A14-150VB3X-LEAX	2096237
	• **Aansluittype kop A:** Contactdoos, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd • **Aansluittype kop B:** Open kabeluiteinde • **Signaaltype:** Sensor-actuatorkabel • **Kabel:** 20 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij • **Beschrijving:** Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • **Toepassingsbereik:** Onbelaste zones, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A18-200UA5X-LEAX	2095680
	• **Aansluittype kop A:** Stekker, Micro D-Sub, 15-pins, haaks • **Aansluittype kop B:** Contactdoos, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd • **Kabel:** 5 m • **Beschrijving:** Geïsoleerd	Verbindingskabel	2094427

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.