



DOL-2312-G30MMA1

Кабели датчика/пускателя

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|------------------|---------|
| DOL-2312-G30MMA1 | 2029205 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Кабели_датчика_пускателя



подробные технические данные

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид разъема, конец А | Разъём "мама", M23, 12-контактный, прямой |
| Вид разъема, конец В | Свободный конец провода |
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой |
| Кабель | 30 м, 12 жил, PUR, без галогенов |
| Материал оболочки | PUR, без галогенов |
| Цвет оболочки | Черный |
| Диаметр провода | 7,8 mm |
| Сечение провода | white/brown, pink/black, violet/yellow, grey/green) 8 x 0,25 mm ² + (red & blue) 2 x 0,5mm ² + (orange/orangeblack) 2 x 0,14mm ² |
| Экранирование | С экраном |
| Радиус изгиба | |
| В подвижном состоянии | > 15 диаметров провода |
| При неподвижной прокладке | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке |
| Расчетное напряжение | ≤ 160 V |
| Допустимая нагрузка по току | 7 A |
| Тип сигнала | SSI, RS-422 |
| Область применения | Зона жидкой/консистентной смазки |
| Тип защиты | IP66/ IP67 |
| Рабочая температура | |
| В подвижном состоянии | -30 °C ... +90 °C |
| При неподвижной прокладке | -20 °C ... +130 °C |

Сертификаты

| | |
|-------------------------------------|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

Классификации

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com