



DOL-0612G30M075KM0

Sensor-Aktor-Leitungen

STECKVERBINDER UND LEITUNGEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
DOL-0612G30M075KM0	2022550

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Sensor-Aktor-Leitungen

Technische Daten im Detail

Technische Daten


Anschlussart Kopf A	Dose, M26, 12-polig, gerade
Anschlussart Kopf B	Offenes Leitungsende
Anschlussstechnik	Offenes Leitungsende
Material, Steckverbinder	PET
Farbe, Steckverbinder	Grau, silber
Leitung	30 m, 12-adrig, PVC
Material, Mantel	PVC
Farbe, Mantel	Schwarz
Leitungsdurchmesser	10 mm
Leiterquerschnitt	0,75 mm ²
Abschirmung	Ungeschirmt
Bemessungsspannung	≤ 60 V AC/DC
Strombelastbarkeit	5 A
Signalart	Sensor-/Aktor-Leitung
Einsatzbereich	Unbelastete Zonen Chemikalienbereich
Schutzart	IP65 (EN 60529)
Betriebstemperatur	
	In bewegtem Zustand -5 °C ... +80 °C
	Bei fester Verlegung -30 °C ... +80 °C
	Kopf -40 °C ... +90 °C

Klassifikationen

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304

ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Maßzeichnung



Maße in mm

PE Grün

① braun

② blau

③ grau

④ rosa

⑤ rot

⑥ gelb

⑦ weiß

⑧ rot-blau

⑨ schwarz

⑩ violett

⑪ grau-rosa

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com