Produktfamilienübersicht



SLG

Zuverlässige Detektion bei extrem schmaler Bauform

SICK
Sensor Intelligence.



Technische Daten im Überblick

Betriebsreichweite	1,5 m ... 7 m (typabhängig)
Strahlabstand	40 mm
Optischer Lichtaustritt	Flat Slim (typabhängig)
Überwachungshöhe	120 mm ... 1.400 mm (typabhängig)
Anschlussart	Leitung mit Stecker M8, 4-polig Leitung offenes Ende, 4-adrig Leitung mit Stecker M12, 4-polig Leitung offenes Ende (typabhängig)
Leitungslänge	0,2 m

Produktbeschreibung

Die Produktfamilie Smart Light Grids besteht aus den Automatisierungs-Lichtgittern Smart-Area-Sensor, Smart-Gate-Sensor und Smart-Pick-to-light-Sensor. Mit nur 8 mm x 25 mm passen sie fast überallhin und können in Wände, Türen, Fließbänder und Maschinen integriert werden. Sie sind verfügbar in schmaler und in flacher Ausführung, in den Überwachungshöhen von 120 bis 1.400 mm und in einem Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse. Die automatische Strahlausblendung, die Teach-in-Taste und die Ausrichthilfe ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Auf einen Blick

- Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 1.400 mm (in 160-mm-Erweiterungen)
- Betriebsreichweite 7 m
- Ansprechzeit 18 ms
- Auflösung von 45 mm bis 25 mm
- Kommissionieren mit hellen Job-LEDs auf Sender- und Empfängerseite
- IP-65-Schutzklasse
- Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx

Ihr Nutzen

- Das kleine, schmale und glatte Design ermöglicht eine leichte Integration in die Applikationen
- Kapazitive Teach-in-Taste und LEDs erleichtern die Inbetriebnahme bei komplexen Lösungen
- Schmale und flache Modelle bieten flexible Bestückungsmöglichkeiten
- Kundenspezifische Voreinstellung oder flexible Konfiguration mit Teach-in-Taste
- Optische Synchronisation eliminiert den Verkabelungsaufwand und spart somit Zeit
- Mit nur 8 mm x 25 mm passen Smart Light Grids fast überallhin und können in Wände, Türen, Fließbänder und Maschinen integriert werden
- Die Teach-in-Taste und die automatische Strahlausblendung ermöglichen Plug & Play. Die Ausrichthilfe und das „Click & Go“-Prinzip ermöglichen eine schnellere Installation.

Einsatzbereiche

- Kurier Express Paket, Post & Fracht
- Läger & Verteilzentren
- Automobil
- Flughafen
- Gebäudeautomation

Bestellinformationen

Weitere Geräteausführungen und Zubehör ➜ www.sick.com/SLG

- **Optischer Lichtaustritt:** Flat
- **Aluminium-Stabilisator:** Ohne Stabilisator
- **Parametrierung:** Teach-in-Taste

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Leitungslänge	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	120 mm	–	SAS4-F012P3PS1T01	1209637
					SAS4-F012P3PS1T09	1213348
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T03	1215354
					SAS4-F028N3PS1T03	1215355
					SAS4-F028P3TS1T09	1218883
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T03	1220767
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T03	1216575
					SAS4-F060P3TS1T01	1213486
					SAS4-F060P3TS1T0D	1213487
			920 mm	–	SGS4-F092N3PS1T03	1220768
					SGS4-F092P3PS1T0D	1211195
	Parallelstrahl aktiv	3 m	120 mm	–	SAS4-F012N3PS1T00	1208785
					SAS4-F012P3PS1T00	1207475
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T00	1217241
					SAS4-F028N3PS1T00	1208786
					SAS4-F028P3PS1T00	1208171
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T00	1207761
					SAS4-F044P3PS1T00	1045020
					SAS4-F044P3PS1T02	1218911
				0,2 m	SAS4-F044N3CS1TS42	1109979
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T00	1208787
					SAS4-F060P3PS1T00	1048058
			760 mm	–	SGS4-F076N3CS1T00	1208793
					SGS4-F076N3PS1T00	1208788
			920 mm	–	SGS4-F092N3CS1T00	1208794
					SGS4-F092N3PS1T00	1210021
			1.080 mm	–	SGS4-F108P3PS1T00	1214282
		7 m	920 mm	–	SGS4-F092P7PS1T00	1208151
			1.080 mm	–	SGS4-F108P7PS1T00	1047501

- **Optischer Lichtaustritt:** Flat
- **Aluminium-Stabilisator:** Ohne Stabilisator
- **Parametrierung:** Keine

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	1,5 m	280 mm	SPL-F280PPS1W05	1215336

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
		3 m	280 mm	SAS4-F028N3PC1W01	1214794
				SAS4-F028N3PC1W03	1215345
				SAS4-F028N3PS1W01	1214757
				SAS4-F028N3PS1W03	1215346
				SAS4-F028N3TS1W01	1214704
				SAS4-F028P3TS1W01	1212737
			600 mm	SAS4-F060N3PS1W07	1217811
				SGS4-F060P3TS1W01	1219158
			760 mm	SGS4-F076N3PC1W01	1214793
				SGS4-F076N3PS1W01	1214758
				SGS4-F076N3TS1W01	1214703
				SGS4-F076P3TS1W01	1219155
			1.400 mm	SGS4-F140P3PS1W03	1218519
		7 m	920 mm	SGS4-F092F7PC1W11	1215260
				SGS4-F092F7PS1W11	1215261
	Parallelstrahl aktiv	1,5 m	120 mm	SPL-F120NPS1W04	1208550
				SPL-F120PPC1W04	1208391
				SPL-F120PPS1W04	1046128
				SPL-F120PTC1W04	1214312
			280 mm	SPL-F280PPS1W04	1046764
				SPL-F280PTC1W04	1210776
			440 mm	SPL-F440NPS1W04	1220891
				SPL-F440PPS1W04	1046314
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W00	1208450
40 mm	Parallelstrahl aktiv	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W02	1215171
			280 mm	SAS4-F028P3PS1W00	1211906
			440 mm	SAS4-F044N3PS1W06	1218544
			760 mm	SGS4-F076F3PS1W14	1209181
			920 mm	SGS4-F092N3PS1W04	1217539
				SGS4-F092P3PS1W00	1216881
			1.080 mm	SGS4-F108N3PS1W04	1217540
				SGS4-F108P3PS1W00	1045008
			1.240 mm	SGS4-F124N3PS1W06	1218543
			1.400 mm	SGS4-F140N3PS1W02	1218777

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
				SGS4-F140N3PS1W06	1219275
				SGS4-F140P3PS1W00	1045012
		7 m	120 mm	SAS4-F012P7PC1W0A	1214157
				SAS4-F012P7PS1W0A	1214158
			600 mm	SGS4-F060P7PC1W00	1221047
				SGS4-F060P7PS1W00	1209723
				SGS4-F060P7PS1W02	1214855
				SGS4-F060P7PS1WS23	1071895
			760 mm	SGS4-F076P7PS1W00	1209287
			920 mm	SGS4-F092N7PS1W00	1209012
				SGS4-F092P7PC1W02	1216546
				SGS4-F092P7PS1W00	1047211
				SGS4-F092P7PS1W02	1213765
				SGS4-F092P7PS1WS22	1068077
			1.080 mm	SGS4-F108P7PS1W00	1045010
				SGS4-F108P7PS1W02	1047500
			1.400 mm	SGS4-F140N7PS1W02	1218778
				SGS4-F140P7PC1W02	1214854
				SGS4-F140P7PS1W00	1045014
				SGS4-F140P7PS1W02	1211095

- **Optischer Lichtaustritt:** Flat
- **Aluminium-Stabilisator:** Mit Stabilisator
- **Parametrierung:** Teach-in-Taste

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	600 mm	SGS4-F060P3PS2T03	1209955
			920 mm	SGS4-F092P3PS2T01	1219326
			1.080 mm	SGS4-F108P3PS2T01	1207780
				SGS4-F108P3PS2T03	1217445
				SGS4-F108P3TS2T01	1212533
			1.240 mm	SGS4-F124P3TS2T01	1214074
			1.400 mm	SGS4-F140P3TS2T01	1214075
		7 m	760 mm	SGS4-F076P7PS2T01	1113627

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
			1.240 mm	SGS4-F124P7PS2T01	1216886
			1.400 mm	SGS4-F140P7PS2T01	1210585
	Parallelstrahl aktiv	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2T00	1222131
			280 mm	SAS4-F028P3PS2T00	1207711
				SAS4-F028P3PS2T02	1214336
				SAS4-F028P3TS2T00	1212332
			440 mm	SAS4-F044P3TS2T00	1212690
			600 mm	SAS4-F060P3PS2T00	1209213
			920 mm	SGS4-F092N3PS2T00	1212947
				SGS4-F092P3PS2T00	1217733
			1.240 mm	SGS4-F124P3PS2T00	1048038
			1.400 mm	SGS4-F140P3PS2T00	1208809
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2T00	1217200
			760 mm	SGS4-F076E7PS2TA0	1212226
				SGS4-F076F7PS2TA0	1212270
			920 mm	SGS4-F092P7PC2T00	1221935
				SGS4-F092P7PS2T00	1209734
			1.080 mm	SGS4-F108P7PS2T00	1221936
			1.240 mm	SGS4-F124F7PS2T00	1220168
				SGS4-F124P7PS2T00	1216552

- **Optischer Lichtaustritt:** Flat
- **Aluminium-Stabilisator:** Mit Stabilisator
- **Parametrierung:** Keine

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	1,5 m	280 mm	SPL-F280PTS2W05	1211251
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2W0B	1214346
			280 mm	SAS4-F028P3PC2W0B	1214348
				SAS4-F028P3PS2W0B	1214347
			600 mm	SGS4-F060P3PS2W07	1119232
			760 mm	SGS4-F076E3PS2W03	1211230
	Parallelstrahl aktiv	1,5 m	120 mm	SPL-F120PPC2W04	1211690
				SPL-F120PPS2W04	1047344
				SPL-F120PTS2W04	1212775
			280 mm	SPL-F280PPC2W04	1211691

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
				SPL-F280PPS2W04	1046996
				SPL-F280PTC2W04	1212649
				SPL-F280PTS2W04	1212648
			440 mm	SPL-F440PPC2W04	1211692
				SPL-F440PPS2W04	1211300
				SPL-F440PTS2W04	1213728
		3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2W00	1212083
			600 mm	SAS4-F060P3TS2W04	1218051
			920 mm	SGS4-F092P3PS2W0E	1216882
			1.080 mm	SGS4-F108P3PS2W02	1221834
				SGS4-F108P3PS2W04	1216770
				SGS4-F108P3PS2W0C	1216883
			1.240 mm	SGS4-F124P3PS2W00	1216884
				SGS4-F124P3PS2W0C	1216885
			1.400 mm	SGS4-F140P3PS2W02	1219372
				SGS4-F140P3PS2W0C	1216887
				SGS4-F140P3PS2WS40	1089786
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2W00	1218379
				SGS4-F060P7TS2W00	1216873
			1.080 mm	SGS4-F108P7PS2W00	1212430

- **Optischer Lichtaustritt:** Flat
- **Aluminium-Stabilisator:** Mit Stabilisator

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2T01	1108417

- **Optischer Lichtaustritt:** Slim
- **Aluminium-Stabilisator:** Ohne Stabilisator
- **Parametrierung:** Teach-in-Taste

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	280 mm	SAS4-S028P3PS1T01	1214138
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T0D	1209170
				SAS4-S044P3PS1T01	1211165

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
			600 mm	SAS4-S060N3PS1T0D	1209171
				SAS4-S060P3PC1T01	1210509
				SAS4-S060P3PS1T01	1210508
				SAS4-S060P3PS1T0D	1210098
			760 mm	SGS4-S076P3PS1T0D	1211268
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T01	1215420
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS1T07	1211642
			1.240 mm	SGS4-S124N3PS1T0D	1209172
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS1T0D	1211269
		7 m	1.080 mm	SGS4-S108P7PC1T07	1212305
				SGS4-S108P7PS1T07	1212304
	Parallelstrahl aktiv	3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1T00	1047009
				SAS4-S012P3PC1T00	1113785
				SAS4-S012P3PS1T00	1047364
			280 mm	SAS4-S028N3PS1T00	1207707
				SAS4-S028P3PS1T00	1047063
				SAS4-S028P3TS1T00	1113023
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T00	1207708
				SAS4-S044P3PS1T00	1045019
			600 mm	SAS4-S060N3PC1T00	1221215
40 mm	Parallelstrahl aktiv	3 m	600 mm	SAS4-S060N3PS1T00	1207709
				SAS4-S060P3PS1T00	1047587
				SGS4-S060F3PS1T00	1216888
				SGS4-S060F3TS1T00	1219785
				SGS4-S060F3TS1T12	1219920
				SGS4-S060N3PS1T00	1210029
			760 mm	SGS4-S076N3PS1T00	1210030
				SGS4-S076P3PS1T00	1047092
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T00	1208201
			1.080 mm	SGS4-S108F3PC1T00	1217939

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
				SGS4-S108N3PS1T00	1208155
				SGS4-S108P3PS1T00	1209472
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS1T00	1216899
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS1T00	1047015
		7 m	440 mm	SAS4-S044N7PS1T00	1212438
				SAS4-S044P7PS1T00	1217729
			600 mm	SGS4-S060P7PS1T00	1210569
			760 mm	SGS4-S076N7PS1T00	1209741
				SGS4-S076P7PC1T0A	1215360
				SGS4-S076P7PS1T00	1211689
				SGS4-S076P7PS1T0A	1215361
			920 mm	SGS4-S092P7PS1T00	1208200
			1.080 mm	SGS4-S108F7PS1T00	1216895
				SGS4-S108F7TS1T00	1216897
				SGS4-S108P7PC1T00	1214159
				SGS4-S108P7PC1T0A	1214836
				SGS4-S108P7PS1T00	1209457
				SGS4-S108P7PS1T0A	1214837
			1.400 mm	SGS4-S140F7PS1T00	1047077
				SGS4-S140F7PS1TA0	1211383

- **Optischer Lichtaustritt:** Slim
- **Aluminium-Stabilisator:** Ohne Stabilisator
- **Parametrierung:** Keine

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS1W05	1221134
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W0B	1119962
				SAS4-S028P3PS1W07	1114849
				SAS4-S028P3TS1W01	1212766
			440 mm	SAS4-S044P3PS1W05	1216994
				SAS4-S044P3PS1W07	1220419
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W07	1219276
				SAS4-S060P3PS1W0D	1210099
				SGS4-S060P3TS1W01	1218109
			760 mm	SGS4-S076N3PS1W05	1217542
				SGS4-S076P3PS1W01	1211895
				SGS4-S076P3TS1W01	1217734
				SGS4-S076P3TS1W03	1218243
			920 mm	SGS4-S092P3PS1W05	1216892
			1.080 mm	SGS4-S108P3PC1W01	1217451
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	1.080 mm	SGS4-S108P3PS1W01	1211249
		7 m	280 mm	SAS4-S028P7PS1W01	1214753
			440 mm	SAS4-S044P7PS1W01	1214754
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W01	1214772
			920 mm	SGS4-S092F7PC1W11	1215259
				SGS4-S092F7PS1W11	1215258
			1.080 mm	SGS4-S108P7PC1W07	1212343
				SGS4-S108P7PS1W07	1212344
			1.240 mm	SGS4-S124P7PC1W07	1212462
				SGS4-S124P7PS1W07	1212463

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
	Parallelstrahl aktiv	1,5 m	120 mm	SPL-S120NPS1W04	1213983
				SPL-S120PPC1W04	1211282
				SPL-S120PPS1W04	1046127
			280 mm	SPL-S280PPC1W04	1215571
				SPL-S280PPS1W04	1046763
				SPL-S280PTC1W04	1213545
				SPL-S280PTS1W04	1213544
			440 mm	SPL-S440NPS1W04	1047365
				SPL-S440PPS1W04	1046312
		3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1W00	1047014
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W00	1207704
				SAS4-S028P3PS1W00	1212471
				SAS4-S028P3TC1W02	1222177
			440 mm	SAS4-S044N3PS1W00	1207705
				SAS4-S044P3PS1W00	1209581
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W00	1207706
				SAS4-S060N3PS1W02	1207752
				SAS4-S060P3PS1W00	1047525
				SGS4-S060F3PS1W14	1217672
				SGS4-S060P3PS1W00	1216889
40 mm	Parallelstrahl aktiv	3 m	760 mm	SGS4-S076F3PS1W14	1217673
				SGS4-S076P3PC1W0A	1216199
				SGS4-S076P3PS1W00	1046966
				SGS4-S076P3PS1W0A	1216200
				SGS4-S076P3PS1WS34	1077734
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS1W00	1045007
				SGS4-S108P3PS1W02	1209567
				SGS4-S108P3PS1W82	1045017
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS1W00	1045011
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS1W0A	1215547

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
			440 mm	SAS4-S044P7PC1W0A	1215546
				SAS4-S044P7PS1W0A	1215545
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W00	1209722
			760 mm	SGS4-S076P7PS1W00	1209288
				SGS4-S076P7TC1W02	1211306
				SGS4-S076P7TS1W02	1212927
			920 mm	SGS4-S092P7PS1W00	1208596
				SGS4-S092P7TC1W02	1211305
				SGS4-S092P7TS1W02	1212928
			1.080 mm	SGS4-S108F7PC1WA0	1216893
				SGS4-S108F7PC1WA4	1216894
				SGS4-S108F7PS1WA4	1216896
				SGS4-S108P7PC1W00	1216898
				SGS4-S108P7PC1W0A	1215509
				SGS4-S108P7PS1W00	1045009
				SGS4-S108P7PS1W0A	1215508
				SGS4-S108P7TS1W02	1106095
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS1W00	1045013
				SGS4-S140P7TC1W02	1213243
				SGS4-S140P7TS1W02	1213242

- **Optischer Lichtaustritt:** Slim
- **Aluminium-Stabilisator:** Mit Stabilisator
- **Parametrierung:** Teach-in-Taste

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T05	1211982
				SAS4-S012P3PS2T09	1213424
			600 mm	SGS4-S060P3PS2T07	1214022
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T07	1211757
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS2T03	1210418
				SGS4-S108P3PS2T07	1207519
			1.240 mm	SGS4-S124P3PC2T07	1212489
				SGS4-S124P3PS2T07	1212490
			1.400 mm	SGS4-S140N3TS2T03	1112709
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	3 m	1.400 mm	SGS4-S140P3TS2T03	1215613
		7 m	760 mm	SGS4-S076P7PS2T03	1216477
			920 mm	SGS4-S092P7PS2T03	1216476
			1.080 mm	SGS4-S108P7PC2T09	1216724
				SGS4-S108P7PS2T03	1210883

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
				SGS4-S108P7PS2T09	1216723
			1.240 mm	SGS4-S124P7PS2T03	1221914
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS2T03	1210782
	Parallelstrahl aktiv	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T00	1210494
			280 mm	SAS4-S028P3PS2T00	1210592
				SAS4-S028P3PS2T02	1215926
			440 mm	SAS4-S044P3PS2T00	1211573
				SAS4-S044P3TS2T00	1212689
			600 mm	SAS4-S060P3PS2T0A	1209782
				SGS4-S060P3PS2T00	1213187
			760 mm	SGS4-S076P3PS2T00	1216327
				SGS4-S076P3TS2T00	1219142
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T00	1208108
				SGS4-S092P3TS2T02	1212061
			1.080 mm	SGS4-S108P3TS2T00	1221852
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS2T00	1211293
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS2T00	1208109
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PC2T0A	1214835
				SAS4-S012P7PS2T0A	1214834
			440 mm	SAS4-S044P7PC2T0A	1214833
				SAS4-S044P7PS2T0A	1214832
			600 mm	SGS4-S060P7PS2T00	1215363
			920 mm	SGS4-S092P7TC2T00	1217024
				SGS4-S092P7TS2T00	1217023
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS2T00	1208241

- **Optischer Lichtaustritt:** Slim
- **Aluminium-Stabilisator:** Mit Stabilisator
- **Parametrierung:** Keine

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	1,5 m	280 mm	SPL-S280PPS2W05	1212183
				SPL-S280PTS2W05	1211386
		3 m	280 mm	SAS4-S028P3TS2W0F	1216005
			440 mm	SAS4-S044P3TS2W01	1218216
				SAS4-S044P3TS2W0F	1220838
			600 mm	SGS4-S060P3PS2W0F	1215269
				SGS4-S060P3TS2W0F	1215352
			760 mm	SGS4-S076P3PS2W0F	1215270
				SGS4-S076P3TS2W0F	1215353
			920 mm	SGS4-S092F3TS2W11	1123567
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS2W01	1211250
				SGS4-S108P3PS2W03	1211901
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS2W01	1211391
				SGS4-S124P3PS2W05	1211392
		7 m	600 mm	SGS4-S060N7PS2W01	1209875
40 mm	Kreuzstrahl aktiv	7 m	1.080 mm	SGS4-S108F7TS2W17	1209503
	Parallelstrahl aktiv	1,5 m	120 mm	SPL-S120PPS2W04	1211239
				SPL-S120PTS2W04	1213729
			280 mm	SPL-S280PPS2W04	1209197
				SPL-S280PTC2W04	1212659
				SPL-S280PTS2W04	1212658
			440 mm	SPL-S440PPS2W04	1045018
				SPL-S440PTS2W04	1213730
		3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2W04	1208464
			440 mm	SAS4-S044P3PS2W00	1211104

Strahlabstand	Kreuzstrahl/Parallelstrahl	Betriebsreichweite	Überwachungshöhe	Typ	Artikelnr.
				SAS4-S044P3TS2W00	1219143
			600 mm	SAS4-S060P3PS2W0A	1209013
				SGS4-S060P3PS2W00	1216890
			760 mm	SGS4-S076P3PC1WS35	1077735
				SGS4-S076P3PS2W00	1209927
				SGS4-S076P3PS2W0C	1216891
				SGS4-S076P3TS2W00	1219141
			920 mm	SGS4-S092P3PS2W00	1214817
				SGS4-S092P3PS2W04	1209924
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS2W04	1216918
				SGS4-S108P3PS2W06	1217486
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS2W00	1047815
				SGS4-S124P3PS2W04	1047903
				SGS4-S124P3PS2W0C	1216900
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS2W00	1216901
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS2W0A	1215510
			440 mm	SAS4-S044P7PC2W0A	1215507
				SAS4-S044P7PS2W0A	1215506
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS2W00	1211751
				SGS4-S140P7PS2W02	1211963

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence."

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.