

SLG

초슬림 디자인이면서도 확실한 감지 가능

SICK
Sensor Intelligence.



제원 개요

작동 범위	1.5 m ... 7 m (모델에 따라 다름)
빔 간격	40 mm
광선 방출 형태	플랫형 슬림형 (모델에 따라 다름)
감시 높이	120 mm ... 1,400 mm (모델에 따라 다름)
연결 방식	M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀 종단 노출 케이블, 4선 M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀 종단이 노출된 케이블 (모델에 따라 다름)
케이블 길이	0.2 m

CE

제품 설명

Smart Light Grid 제품군은 자동화 광선 그리드인 Smart-Area 센서와 Smart-Gate 센서, Smart-Pick-to-light 센서로 구성됩니다. 사이즈가 8mm x 25mm밖에 안 되기 때문에 거의 모든 곳에 맞고, 벽, 문, 컨베이어 벨트, 기계 등에 내장할 수 있습니다. 제품은 슬림하거나 납작한 디자인, 120에서 1,400mm에 이르는 감시 높이, 플라스틱 또는 알루미늄 하우징으로 제공됩니다. 자동 빔 감소 기능과 티치인 버튼, 정렬 보조장치가 있어서 장시간 작동이 가능합니다.

한눈에 보는 SICK

- 120에서 1,400mm까지 다양하게 가능한 감시 길이(160mm 단위로 확대)
- 작동 범위 7m
- 응답 시간 18ms
- 45mm에서 25mm에 이르는 해상도
- 송신기 및 수신기 쪽에 밝은 Job-LED가 지원하는 피킹
- 보호 등급 IP 65
- 최대 150,000lx에 이르는 주변광 내성

이점

- 작고 가늘고 매끄러운 디자인으로 애플리케이션에 쉽게 통합됩니다.
- 용량성 티치인 버튼 및 LED로 복합 솔루션에서도 커미셔닝은 간단합니다.
- 납작한 슬림 모델이라 장치 작업이 유연합니다.
- 티치인 버튼으로 고객 맞춤형 사전 설정이나 유연한 구성 가능
- 광동기화 기능으로 배선 부담이 없어 시간이 절약됩니다.
- Smart Light Grid는 사이즈가 8mm x 25mm밖에 안 되기 때문에 거의 모든 곳에 맞고, 벽, 문, 컨베이어 벨트, 기계 등에 내장할 수 있습니다.
- 티치인 버튼과 자동 빔 감소 기능으로 Plug & Play가 가능합니다. 정렬 보조장치와 "Click & Go" 원리로 신속한 설치가 가능합니다.

적용 영역

- 택배 특송 소화물, 우편 및 소포
- 물류 창고 및 허브
- 자동차
- 공항
- 건물 자동화

주문 정보

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/SLG

- **광선 방출 형태:** 플랫형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 미포함
- **매개변수 설정:** 티치인 버튼

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	케이블 길이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	3 m	120 mm	–	SAS4-F012P3PS1T01	1209637
					SAS4-F012P3PS1T09	1213348
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T03	1215354
					SAS4-F028N3PS1T03	1215355
					SAS4-F028P3TS1T09	1218883
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T03	1220767
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T03	1216575
					SAS4-F060P3TS1T01	1213486
					SAS4-F060P3TS1T0D	1213487
			920 mm	–	SGS4-F092N3PS1T03	1220768
					SGS4-F092P3PS1T0D	1211195
	활성 평행 광선	3 m	120 mm	–	SAS4-F012N3PS1T00	1208785
					SAS4-F012P3PS1T00	1207475
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T00	1217241
					SAS4-F028N3PS1T00	1208786
					SAS4-F028P3PS1T00	1208171
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T00	1207761
					SAS4-F044P3PS1T00	1045020
					SAS4-F044P3PS1T02	1218911
				0.2 m	SAS4-F044N3CS1TS42	1109979
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T00	1208787
					SAS4-F060P3PS1T00	1048058
			760 mm	–	SGS4-F076N3CS1T00	1208793
					SGS4-F076N3PS1T00	1208788
			920 mm	–	SGS4-F092N3CS1T00	1208794
					SGS4-F092N3PS1T00	1210021
			1,080 mm	–	SGS4-F108P3PS1T00	1214282
		7 m	920 mm	–	SGS4-F092P7PS1T00	1208151
			1,080 mm	–	SGS4-F108P7PS1T00	1047501

- **광선 방출 형태:** 플랫형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 미포함
- **매개변수 설정:** 없음

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	1.5 m	280 mm	SPL-F280PPS1W05	1215336
		3 m	280 mm	SAS4-F028N3PC1W01	1214794

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
				SAS4-F028N3PC1W03	1215345
				SAS4-F028N3PS1W01	1214757
				SAS4-F028N3PS1W03	1215346
				SAS4-F028N3TS1W01	1214704
				SAS4-F028P3TS1W01	1212737
			600 mm	SAS4-F060N3PS1W07	1217811
				SGS4-F060P3TS1W01	1219158
			760 mm	SGS4-F076N3PC1W01	1214793
				SGS4-F076N3PS1W01	1214758
				SGS4-F076N3TS1W01	1214703
				SGS4-F076P3TS1W01	1219155
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS1W03	1218519
		7 m	920 mm	SGS4-F092F7PC1W11	1215260
				SGS4-F092F7PS1W11	1215261
	활성 평행 광선	1.5 m	120 mm	SPL-F120NPS1W04	1208550
				SPL-F120PPC1W04	1208391
				SPL-F120PPS1W04	1046128
				SPL-F120PTC1W04	1214312
			280 mm	SPL-F280PPS1W04	1046764
				SPL-F280PTC1W04	1210776
			440 mm	SPL-F440NPS1W04	1220891
				SPL-F440PPS1W04	1046314
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W00	1208450
40 mm	활성 평행 광선	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W02	1215171
			280 mm	SAS4-F028P3PS1W00	1211906
			440 mm	SAS4-F044N3PS1W06	1218544
			760 mm	SGS4-F076F3PS1W14	1209181
			920 mm	SGS4-F092N3PS1W04	1217539
				SGS4-F092P3PS1W00	1216881
			1,080 mm	SGS4-F108N3PS1W04	1217540
				SGS4-F108P3PS1W00	1045008
			1,240 mm	SGS4-F124N3PS1W06	1218543
			1,400 mm	SGS4-F140N3PS1W02	1218777

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
				SGS4-F140N3PS1W06	1219275
				SGS4-F140P3PS1W00	1045012
		7 m	120 mm	SAS4-F012P7PC1W0A	1214157
				SAS4-F012P7PS1W0A	1214158
			600 mm	SGS4-F060P7PC1W00	1221047
				SGS4-F060P7PS1W00	1209723
				SGS4-F060P7PS1W02	1214855
				SGS4-F060P7PS1WS23	1071895
			760 mm	SGS4-F076P7PS1W00	1209287
			920 mm	SGS4-F092N7PS1W00	1209012
				SGS4-F092P7PC1W02	1216546
				SGS4-F092P7PS1W00	1047211
				SGS4-F092P7PS1W02	1213765
				SGS4-F092P7PS1WS22	1068077
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS1W00	1045010
				SGS4-F108P7PS1W02	1047500
			1,400 mm	SGS4-F140N7PS1W02	1218778
				SGS4-F140P7PC1W02	1214854
				SGS4-F140P7PS1W00	1045014
				SGS4-F140P7PS1W02	1211095

- **광선 방출 형태:** 플랫형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 포함
- **매개변수 설정:** 티치인 버튼

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	3 m	600 mm	SGS4-F060P3PS2T03	1209955
			920 mm	SGS4-F092P3PS2T01	1219326
			1,080 mm	SGS4-F108P3PS2T01	1207780
				SGS4-F108P3PS2T03	1217445
				SGS4-F108P3TS2T01	1212533
			1,240 mm	SGS4-F124P3TS2T01	1214074
			1,400 mm	SGS4-F140P3TS2T01	1214075
		7 m	760 mm	SGS4-F076P7PS2T01	1113627

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
			1,240 mm	SGS4-F124P7PS2T01	1216886
			1,400 mm	SGS4-F140P7PS2T01	1210585
	활성 평행 광선	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2T00	1222131
			280 mm	SAS4-F028P3PS2T00	1207711
				SAS4-F028P3PS2T02	1214336
				SAS4-F028P3TS2T00	1212332
			440 mm	SAS4-F044P3TS2T00	1212690
			600 mm	SAS4-F060P3PS2T00	1209213
			920 mm	SGS4-F092N3PS2T00	1212947
				SGS4-F092P3PS2T00	1217733
			1,240 mm	SGS4-F124P3PS2T00	1048038
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS2T00	1208809
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2T00	1217200
			760 mm	SGS4-F076E7PS2TA0	1212226
				SGS4-F076F7PS2TA0	1212270
			920 mm	SGS4-F092P7PC2T00	1221935
				SGS4-F092P7PS2T00	1209734
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS2T00	1221936
			1,240 mm	SGS4-F124F7PS2T00	1220168
				SGS4-F124P7PS2T00	1216552

- **광선 방출 형태:** 플랫형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 포함
- **매개변수 설정:** 없음

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	1.5 m	280 mm	SPL-F280PTS2W05	1211251
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2W0B	1214346
			280 mm	SAS4-F028P3PC2W0B	1214348
				SAS4-F028P3PS2W0B	1214347
			600 mm	SGS4-F060P3PS2W07	1119232
			760 mm	SGS4-F076E3PS2W03	1211230
	활성 평행 광선	1.5 m	120 mm	SPL-F120PPC2W04	1211690
				SPL-F120PPS2W04	1047344
				SPL-F120PTS2W04	1212775
			280 mm	SPL-F280PPC2W04	1211691

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
				SPL-F280PPS2W04	1046996
				SPL-F280PTC2W04	1212649
				SPL-F280PTS2W04	1212648
			440 mm	SPL-F440PPC2W04	1211692
				SPL-F440PPS2W04	1211300
				SPL-F440PTS2W04	1213728
		3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2W00	1212083
			600 mm	SAS4-F060P3TS2W04	1218051
			920 mm	SGS4-F092P3PS2W0E	1216882
			1,080 mm	SGS4-F108P3PS2W02	1221834
				SGS4-F108P3PS2W04	1216770
				SGS4-F108P3PS2W0C	1216883
			1,240 mm	SGS4-F124P3PS2W00	1216884
				SGS4-F124P3PS2W0C	1216885
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS2W02	1219372
				SGS4-F140P3PS2W0C	1216887
				SGS4-F140P3PS2WS40	1089786
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2W00	1218379
				SGS4-F060P7TS2W00	1216873
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS2W00	1212430

- **광선 방출 형태:** 플랫형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 포함

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2T01	1108417

- **광선 방출 형태:** 슬림형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 미포함
- **매개변수 설정:** 티치인 버튼

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	3 m	280 mm	SAS4-S028P3PS1T01	1214138
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T0D	1209170
				SAS4-S044P3PS1T01	1211165

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
			600 mm	SAS4-S060N3PS1T0D	1209171
				SAS4-S060P3PC1T01	1210509
				SAS4-S060P3PS1T01	1210508
				SAS4-S060P3PS1T0D	1210098
			760 mm	SGS4-S076P3PS1T0D	1211268
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T01	1215420
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS1T07	1211642
			1,240 mm	SGS4-S124N3PS1T0D	1209172
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1T0D	1211269
		7 m	1,080 mm	SGS4-S108P7PC1T07	1212305
				SGS4-S108P7PS1T07	1212304
	활성 평행 광선	3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1T00	1047009
				SAS4-S012P3PC1T00	1113785
				SAS4-S012P3PS1T00	1047364
			280 mm	SAS4-S028N3PS1T00	1207707
				SAS4-S028P3PS1T00	1047063
				SAS4-S028P3TS1T00	1113023
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T00	1207708
				SAS4-S044P3PS1T00	1045019
			600 mm	SAS4-S060N3PC1T00	1221215
40 mm	활성 평행 광선	3 m	600 mm	SAS4-S060N3PS1T00	1207709
				SAS4-S060P3PS1T00	1047587
				SGS4-S060F3PS1T00	1216888
				SGS4-S060F3TS1T00	1219785
				SGS4-S060F3TS1T12	1219920
				SGS4-S060N3PS1T00	1210029
			760 mm	SGS4-S076N3PS1T00	1210030
				SGS4-S076P3PS1T00	1047092
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T00	1208201
			1,080 mm	SGS4-S108F3PC1T00	1217939

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
				SGS4-S108N3PS1T00	1208155
				SGS4-S108P3PS1T00	1209472
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS1T00	1216899
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1T00	1047015
		7 m	440 mm	SAS4-S044N7PS1T00	1212438
				SAS4-S044P7PS1T00	1217729
			600 mm	SGS4-S060P7PS1T00	1210569
			760 mm	SGS4-S076N7PS1T00	1209741
				SGS4-S076P7PC1T0A	1215360
				SGS4-S076P7PS1T00	1211689
				SGS4-S076P7PS1T0A	1215361
			920 mm	SGS4-S092P7PS1T00	1208200
			1,080 mm	SGS4-S108F7PS1T00	1216895
				SGS4-S108F7TS1T00	1216897
				SGS4-S108P7PC1T00	1214159
				SGS4-S108P7PC1T0A	1214836
				SGS4-S108P7PS1T00	1209457
				SGS4-S108P7PS1T0A	1214837
			1,400 mm	SGS4-S140F7PS1T00	1047077
				SGS4-S140F7PS1TA0	1211383

- **광선 방출 형태:** 슬림형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 미포함
- **매개변수 설정:** 없음

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS1W05	1221134
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W0B	1119962
				SAS4-S028P3PS1W07	1114849
				SAS4-S028P3TS1W01	1212766
			440 mm	SAS4-S044P3PS1W05	1216994
				SAS4-S044P3PS1W07	1220419
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W07	1219276
				SAS4-S060P3PS1W0D	1210099
				SGS4-S060P3TS1W01	1218109
			760 mm	SGS4-S076N3PS1W05	1217542
				SGS4-S076P3PS1W01	1211895
				SGS4-S076P3TS1W01	1217734
				SGS4-S076P3TS1W03	1218243
			920 mm	SGS4-S092P3PS1W05	1216892
			1,080 mm	SGS4-S108P3PC1W01	1217451
40 mm	활성 교차 광선	3 m	1,080 mm	SGS4-S108P3PS1W01	1211249

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
		7 m	280 mm	SAS4-S028P7PS1W01	1214753
			440 mm	SAS4-S044P7PS1W01	1214754
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W01	1214772
			920 mm	SGS4-S092F7PC1W11	1215259
				SGS4-S092F7PS1W11	1215258
			1,080 mm	SGS4-S108P7PC1W07	1212343
				SGS4-S108P7PS1W07	1212344
			1,240 mm	SGS4-S124P7PC1W07	1212462
				SGS4-S124P7PS1W07	1212463
	활성 평행 광선	1.5 m	120 mm	SPL-S120NPS1W04	1213983
				SPL-S120PPC1W04	1211282
				SPL-S120PPS1W04	1046127
			280 mm	SPL-S280PPC1W04	1215571
				SPL-S280PPS1W04	1046763
				SPL-S280PTC1W04	1213545
				SPL-S280PTS1W04	1213544
			440 mm	SPL-S440NPS1W04	1047365
				SPL-S440PPS1W04	1046312
		3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1W00	1047014
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W00	1207704
				SAS4-S028P3PS1W00	1212471
				SAS4-S028P3TC1W02	1222177
			440 mm	SAS4-S044N3PS1W00	1207705
				SAS4-S044P3PS1W00	1209581
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W00	1207706
				SAS4-S060N3PS1W02	1207752
				SAS4-S060P3PS1W00	1047525
				SGS4-S060F3PS1W14	1217672
				SGS4-S060P3PS1W00	1216889
40 mm	활성 평행 광선	3 m	760 mm	SGS4-S076F3PS1W14	1217673
				SGS4-S076P3PC1W0A	1216199
				SGS4-S076P3PS1W00	1046966
				SGS4-S076P3PS1W0A	1216200
				SGS4-S076P3PS1WS34	1077734
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS1W00	1045007
				SGS4-S108P3PS1W02	1209567
				SGS4-S108P3PS1W82	1045017
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1W00	1045011
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS1W0A	1215547

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
			440 mm	SAS4-S044P7PC1W0A	1215546
				SAS4-S044P7PS1W0A	1215545
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W00	1209722
			760 mm	SGS4-S076P7PS1W00	1209288
				SGS4-S076P7TC1W02	1211306
				SGS4-S076P7TS1W02	1212927
			920 mm	SGS4-S092P7PS1W00	1208596
				SGS4-S092P7TC1W02	1211305
				SGS4-S092P7TS1W02	1212928
			1,080 mm	SGS4-S108F7PC1WA0	1216893
				SGS4-S108F7PC1WA4	1216894
				SGS4-S108F7PS1WA4	1216896
				SGS4-S108P7PC1W00	1216898
				SGS4-S108P7PC1W0A	1215509
				SGS4-S108P7PS1W00	1045009
				SGS4-S108P7PS1W0A	1215508
				SGS4-S108P7TS1W02	1106095
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS1W00	1045013
				SGS4-S140P7TC1W02	1213243
				SGS4-S140P7TS1W02	1213242

- **광선 방출 형태:** 슬림형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 포함
- **매개변수 설정:** 티치인 버튼

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T05	1211982
				SAS4-S012P3PS2T09	1213424
			600 mm	SGS4-S060P3PS2T07	1214022
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T07	1211757
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2T03	1210418
				SGS4-S108P3PS2T07	1207519
			1,240 mm	SGS4-S124P3PC2T07	1212489
				SGS4-S124P3PS2T07	1212490
			1,400 mm	SGS4-S140N3TS2T03	1112709
40 mm	활성 교차 광선	3 m	1,400 mm	SGS4-S140P3TS2T03	1215613
		7 m	760 mm	SGS4-S076P7PS2T03	1216477
			920 mm	SGS4-S092P7PS2T03	1216476
			1,080 mm	SGS4-S108P7PC2T09	1216724
				SGS4-S108P7PS2T03	1210883
				SGS4-S108P7PS2T09	1216723
			1,240 mm	SGS4-S124P7PS2T03	1221914

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2T03	1210782
	활성 평행 광선	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T00	1210494
			280 mm	SAS4-S028P3PS2T00	1210592
				SAS4-S028P3PS2T02	1215926
			440 mm	SAS4-S044P3PS2T00	1211573
				SAS4-S044P3TS2T00	1212689
			600 mm	SAS4-S060P3PS2T0A	1209782
				SGS4-S060P3PS2T00	1213187
			760 mm	SGS4-S076P3PS2T00	1216327
				SGS4-S076P3TS2T00	1219142
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T00	1208108
				SGS4-S092P3TS2T02	1212061
			1,080 mm	SGS4-S108P3TS2T00	1221852
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2T00	1211293
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS2T00	1208109
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PC2T0A	1214835
				SAS4-S012P7PS2T0A	1214834
			440 mm	SAS4-S044P7PC2T0A	1214833
				SAS4-S044P7PS2T0A	1214832
			600 mm	SGS4-S060P7PS2T00	1215363
			920 mm	SGS4-S092P7TC2T00	1217024
				SGS4-S092P7TS2T00	1217023
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2T00	1208241

- **광선 방출 형태:** 슬림형
- **알루미늄 안정판:** 안정판 포함
- **매개변수 설정:** 없음

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
40 mm	활성 교차 광선	1.5 m	280 mm	SPL-S280PPS2W05	1212183
				SPL-S280PTS2W05	1211386
		3 m	280 mm	SAS4-S028P3TS2W0F	1216005
			440 mm	SAS4-S044P3TS2W01	1218216
				SAS4-S044P3TS2W0F	1220838
			600 mm	SGS4-S060P3PS2W0F	1215269
				SGS4-S060P3TS2W0F	1215352
			760 mm	SGS4-S076P3PS2W0F	1215270
				SGS4-S076P3TS2W0F	1215353
			920 mm	SGS4-S092F3TS2W11	1123567
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2W01	1211250
				SGS4-S108P3PS2W03	1211901
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2W01	1211391
				SGS4-S124P3PS2W05	1211392
		7 m	600 mm	SGS4-S060N7PS2W01	1209875
40 mm	활성 교차 광선	7 m	1,080 mm	SGS4-S108F7TS2W17	1209503
	활성 평행 광선	1.5 m	120 mm	SPL-S120PPS2W04	1211239
				SPL-S120PTS2W04	1213729
			280 mm	SPL-S280PPS2W04	1209197
				SPL-S280PTC2W04	1212659
				SPL-S280PTS2W04	1212658
			440 mm	SPL-S440PPS2W04	1045018
				SPL-S440PTS2W04	1213730
		3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2W04	1208464
			440 mm	SAS4-S044P3PS2W00	1211104

빔 간격	교차 광선/평행 광선	작동 범위	감시 높이	모델	부품 번호
				SAS4-S044P3TS2W00	1219143
			600 mm	SAS4-S060P3PS2W0A	1209013
				SGS4-S060P3PS2W00	1216890
			760 mm	SGS4-S076P3PC1WS35	1077735
				SGS4-S076P3PS2W00	1209927
				SGS4-S076P3PS2W0C	1216891
				SGS4-S076P3TS2W00	1219141
			920 mm	SGS4-S092P3PS2W00	1214817
				SGS4-S092P3PS2W04	1209924
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2W04	1216918
				SGS4-S108P3PS2W06	1217486
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2W00	1047815
				SGS4-S124P3PS2W04	1047903
				SGS4-S124P3PS2W0C	1216900
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS2W00	1216901
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS2W0A	1215510
			440 mm	SAS4-S044P7PC2W0A	1215507
				SAS4-S044P7PS2W0A	1215506
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2W00	1211751
				SGS4-S140P7PS2W02	1211963

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.