Обзор семейств продукции



SLG

Гораздо больше, чем просто световая завеса

SICK
Sensor Intelligence.



Обзор технических данных

Дистанция работы	1,5 m ... 7 m (зависит от типа)
Расстояние между лучами	40 mm
Оптический выход света	Flat Slim (зависит от типа)
Высота контроля	120 mm ... 1.400 mm (зависит от типа)
Вид подключения	Кабель с разъемом M8, 4-конт. Кабель с открытым концом, 4-жильный Кабель с разъемом M12, 4-конт. Кабель с открытым концом (зависит от типа)
Длина кабеля	0,2 m

Описание изделия

В состав серии Smart Light Grids входят автоматизированные световые завесы Smart-Area-Sensor, Smart-Gate-Sensor и Smart-Pick-to-light-Sensor. Благодаря своим компактным размерам (8 x 25 мм) они подходят для установки практически в любом месте: на стенах, дверях, транспортерных лентах и станках. Они доступны в узком и плоском исполнении, для высоты контроля от 120 до 1 400 мм, в пластмассовом или алюминиевом корпусе. Автоматическое отфильтровывание лучей, наличие кнопки калибровки и вспомогательного устройства выравнивания обеспечивают стабильность и надежность работы.

Краткий обзор

- Переменные значения высоты контроля от 120 до 1400 мм (с расширением до 160 мм)
- Рабочий диапазон 7 м
- Время отклика 18 мс
- Разрешение от 45 до 25 мм
- Комплектация светлыми рабочими светодиодами на стороне передатчика и приёмника
- Класс защиты IP-65
- Невосприимчивость к постороннему свету до 150 000 лк

Ваши преимущества

- Компактный узкий корпус с гладкой поверхностью позволяет легко устанавливать датчики в любые системы
- Емкостная кнопка настройки и светодиоды облегчают ввод в эксплуатацию в сложных системах
- Узкие и плоские модели легко доукомплектовываются разнообразными дополнительными элементами
- Пользовательские настройки или гибкое конфигурирование с помощью кнопки настройки
- Оптическая синхронизация снижает расходы на кабельную разводку и экономит время
- Применение в общественных местах: компактные размеры завес Smart Light Grids — 8 x 25 мм — позволяют устанавливать их на стенах, дверях, транспортерных лентах и станках.
- Кнопка обучения и автоматическое отфильтровывание лучей позволяют применять метод Plug & Play. Устройство выравнивания и принцип Click & Go позволяют выполнять быструю установку.

Области применения

- Курьерская экспресс-служба, почта и фрахт
- Склады и распределительные центры
- Автомобильная промышленность
- Аэропорты
- Автоматизация зданий

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/SLG

- **Оптический выход света:** Flat
- **Алюминиевый стабилизатор:** Без стабилизатора
- **Настройка:** Кнопка настройки

Расстояние между лучами	Перекрест-ный луч/парал-лельный луч	Дистан-ция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	3 m	120 mm	–	SAS4-F012N3PS1T00	1208785
					SAS4-F012P3PS1T00	1207475
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T00	1217241
					SAS4-F028N3PS1T00	1208786
					SAS4-F028P3PS1T00	1208171
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T00	1207761
					SAS4-F044P3PS1T00	1045020
					SAS4-F044P3PS1T02	1218911
				0,2 m	SAS4-F044N3CS1TS42	1109979
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T00	1208787
					SAS4-F060P3PS1T00	1048058
			760 mm	–	SGS4-F076N3CS1T00	1208793
					SGS4-F076N3PS1T00	1208788
			920 mm	–	SGS4-F092N3CS1T00	1208794
					SGS4-F092N3PS1T00	1210021
			1.080 mm	–	SGS4-F108P3PS1T00	1214282
		7 m	920 mm	–	SGS4-F092P7PS1T00	1208151
			1.080 mm	–	SGS4-F108P7PS1T00	1047501
	Перекрестный луч активен	3 m	120 mm	–	SAS4-F012P3PS1T01	1209637
					SAS4-F012P3PS1T09	1213348
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T03	1215354
					SAS4-F028N3PS1T03	1215355
					SAS4-F028P3TS1T09	1218883
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T03	1220767
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T03	1216575
					SAS4-F060P3TS1T01	1213486
					SAS4-F060P3TS1T0D	1213487
			920 mm	–	SGS4-F092N3PS1T03	1220768
					SGS4-F092P3PS1T0D	1211195

- **Оптический выход света:** Flat
- **Алюминиевый стабилизатор:** Без стабилизатора
- **Настройка:** Отсутствует

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	1,5 m	120 mm	SPL-F120NPS1W04	1208550
				SPL-F120PPC1W04	1208391
				SPL-F120PPS1W04	1046128
				SPL-F120PTC1W04	1214312
			280 mm	SPL-F280PPS1W04	1046764
				SPL-F280PTC1W04	1210776
			440 mm	SPL-F440NPS1W04	1220891
				SPL-F440PPS1W04	1046314
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W00	1208450
	Параллельный луч активен	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W02	1215171
			280 mm	SAS4-F028P3PS1W00	1211906
			440 mm	SAS4-F044N3PS1W06	1218544
			760 mm	SGS4-F076F3PS1W14	1209181
			920 mm	SGS4-F092N3PS1W04	1217539
				SGS4-F092P3PS1W00	1216881
			1.080 mm	SGS4-F108N3PS1W04	1217540
				SGS4-F108P3PS1W00	1045008
			1.240 mm	SGS4-F124N3PS1W06	1218543
			1.400 mm	SGS4-F140N3PS1W02	1218777
				SGS4-F140N3PS1W06	1219275
				SGS4-F140P3PS1W00	1045012
		7 m	120 mm	SAS4-F012P7PC1W0A	1214157
				SAS4-F012P7PS1W0A	1214158
			600 mm	SGS4-F060P7PC1W00	1221047
				SGS4-F060P7PS1W00	1209723
40 mm	Параллельный луч активен	7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS1W02	1214855
				SGS4-F060P7PS1WS23	1071895
			760 mm	SGS4-F076P7PS1W00	1209287
			920 mm	SGS4-F092N7PS1W00	1209012
				SGS4-F092P7PC1W02	1216546
				SGS4-F092P7PS1W00	1047211
				SGS4-F092P7PS1W02	1213765
				SGS4-F092P7PS1WS22	1068077
			1.080 mm	SGS4-F108P7PS1W00	1045010
				SGS4-F108P7PS1W02	1047500

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
			1.400 mm	SGS4-F140N7PS1W02	1218778
				SGS4-F140P7PC1W02	1214854
				SGS4-F140P7PS1W00	1045014
				SGS4-F140P7PS1W02	1211095
	Перекрестный луч активен	1,5 m	280 mm	SPL-F280PPS1W05	1215336
		3 m	280 mm	SAS4-F028N3PC1W01	1214794
				SAS4-F028N3PC1W03	1215345
				SAS4-F028N3PS1W01	1214757
				SAS4-F028N3PS1W03	1215346
				SAS4-F028N3TS1W01	1214704
				SAS4-F028P3TS1W01	1212737
			600 mm	SAS4-F060N3PS1W07	1217811
				SGS4-F060P3TS1W01	1219158
			760 mm	SGS4-F076N3PC1W01	1214793
				SGS4-F076N3PS1W01	1214758
				SGS4-F076N3TS1W01	1214703
				SGS4-F076P3TS1W01	1219155
			1.400 mm	SGS4-F140P3PS1W03	1218519
		7 m	920 mm	SGS4-F092F7PC1W11	1215260
				SGS4-F092F7PS1W11	1215261

- **Оптический выход света:** Flat
- **Алюминиевый стабилизатор:** Со стабилизатором
- **Настройка:** Кнопка настройки

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2T00	1222131
			280 mm	SAS4-F028P3PS2T00	1207711
				SAS4-F028P3PS2T02	1214336
				SAS4-F028P3TS2T00	1212332
			440 mm	SAS4-F044P3TS2T00	1212690
			600 mm	SAS4-F060P3PS2T00	1209213
			920 mm	SGS4-F092N3PS2T00	1212947
				SGS4-F092P3PS2T00	1217733

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
			1.240 mm	SGS4-F124P3PS2T00	1048038
			1.400 mm	SGS4-F140P3PS2T00	1208809
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2T00	1217200
			760 mm	SGS4-F076E7PS2TA0	1212226
				SGS4-F076F7PS2TA0	1212270
			920 mm	SGS4-F092P7PC2T00	1221935
				SGS4-F092P7PS2T00	1209734
			1.080 mm	SGS4-F108P7PS2T00	1221936
			1.240 mm	SGS4-F124F7PS2T00	1220168
				SGS4-F124P7PS2T00	1216552
	Перекрестный луч активен	3 m	600 mm	SGS4-F060P3PS2T03	1209955
			920 mm	SGS4-F092P3PS2T01	1219326
			1.080 mm	SGS4-F108P3PS2T01	1207780
				SGS4-F108P3PS2T03	1217445
				SGS4-F108P3TS2T01	1212533
			1.240 mm	SGS4-F124P3TS2T01	1214074
			1.400 mm	SGS4-F140P3TS2T01	1214075
		7 m	760 mm	SGS4-F076P7PS2T01	1113627
			1.240 mm	SGS4-F124P7PS2T01	1216886
			1.400 mm	SGS4-F140P7PS2T01	1210585

- **Оптический выход света:** Flat
- **Алюминиевый стабилизатор:** Со стабилизатором
- **Настройка:** Отсутствует

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	1,5 m	120 mm	SPL-F120PPC2W04	1211690
				SPL-F120PPS2W04	1047344
				SPL-F120PTS2W04	1212775
			280 mm	SPL-F280PPC2W04	1211691
				SPL-F280PPS2W04	1046996
				SPL-F280PTC2W04	1212649
				SPL-F280PTS2W04	1212648
			440 mm	SPL-F440PPC2W04	1211692
				SPL-F440PPS2W04	1211300
				SPL-F440PTS2W04	1213728

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
		3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2W00	1212083
			600 mm	SAS4-F060P3TS2W04	1218051
			920 mm	SGS4-F092P3PS2W0E	1216882
			1.080 mm	SGS4-F108P3PS2W02	1221834
				SGS4-F108P3PS2W04	1216770
				SGS4-F108P3PS2W0C	1216883
			1.240 mm	SGS4-F124P3PS2W00	1216884
				SGS4-F124P3PS2W0C	1216885
			1.400 mm	SGS4-F140P3PS2W02	1219372
				SGS4-F140P3PS2W0C	1216887
				SGS4-F140P3PS2WS40	1089786
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2W00	1218379
				SGS4-F060P7TS2W00	1216873
			1.080 mm	SGS4-F108P7PS2W00	1212430
	Перекрестный луч активен	1,5 m	280 mm	SPL-F280PTS2W05	1211251
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2W0B	1214346
			280 mm	SAS4-F028P3PC2W0B	1214348
				SAS4-F028P3PS2W0B	1214347
			600 mm	SGS4-F060P3PS2W07	1119232
			760 mm	SGS4-F076E3PS2W03	1211230

- **Оптический выход света:** Flat
- **Алюминиевый стабилизатор:** Со стабилизатором

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Перекрестный луч активен	3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2T01	1108417

- **Оптический выход света:** Slim
- **Алюминиевый стабилизатор:** Без стабилизатора
- **Настройка:** Кнопка настройки

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1T00	1047009
				SAS4-S012P3PC1T00	1113785
				SAS4-S012P3PS1T00	1047364

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
			280 mm	SAS4-S028N3PS1T00	1207707
				SAS4-S028P3PS1T00	1047063
				SAS4-S028P3TS1T00	1113023
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T00	1207708
				SAS4-S044P3PS1T00	1045019
			600 mm	SAS4-S060N3PC1T00	1221215
	Параллельный луч активен	3 m	600 mm	SAS4-S060N3PS1T00	1207709
				SAS4-S060P3PS1T00	1047587
				SGS4-S060F3PS1T00	1216888
				SGS4-S060F3TS1T00	1219785
				SGS4-S060F3TS1T12	1219920
				SGS4-S060N3PS1T00	1210029
			760 mm	SGS4-S076N3PS1T00	1210030
				SGS4-S076P3PS1T00	1047092
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T00	1208201
			1.080 mm	SGS4-S108F3PC1T00	1217939
				SGS4-S108N3PS1T00	1208155
				SGS4-S108P3PS1T00	1209472
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS1T00	1216899
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS1T00	1047015
40 mm	Параллельный луч активен	7 m	440 mm	SAS4-S044N7PS1T00	1212438
				SAS4-S044P7PS1T00	1217729
			600 mm	SGS4-S060P7PS1T00	1210569
			760 mm	SGS4-S076N7PS1T00	1209741
				SGS4-S076P7PC1T0A	1215360
				SGS4-S076P7PS1T00	1211689
				SGS4-S076P7PS1T0A	1215361
			920 mm	SGS4-S092P7PS1T00	1208200
			1.080 mm	SGS4-S108F7PS1T00	1216895
				SGS4-S108F7TS1T00	1216897

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
				SGS4-S108P7PC1T00	1214159
				SGS4-S108P7PC1T0A	1214836
				SGS4-S108P7PS1T00	1209457
				SGS4-S108P7PS1T0A	1214837
			1.400 mm	SGS4-S140F7PS1T00	1047077
				SGS4-S140F7PS1TA0	1211383
	Перекрестный луч активен	3 m	280 mm	SAS4-S028P3PS1T01	1214138
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T0D	1209170
				SAS4-S044P3PS1T01	1211165
			600 mm	SAS4-S060N3PS1T0D	1209171
				SAS4-S060P3PC1T01	1210509
				SAS4-S060P3PS1T01	1210508
				SAS4-S060P3PS1T0D	1210098
			760 mm	SGS4-S076P3PS1T0D	1211268
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T01	1215420
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS1T07	1211642
			1.240 mm	SGS4-S124N3PS1T0D	1209172
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS1T0D	1211269
		7 m	1.080 mm	SGS4-S108P7PC1T07	1212305
				SGS4-S108P7PS1T07	1212304

- **Оптический выход света:** Slim
- **Алюминиевый стабилизатор:** Без стабилизатора
- **Настройка:** Отсутствует

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	1,5 m	120 mm	SPL-S120NPS1W04	1213983
				SPL-S120PPC1W04	1211282
				SPL-S120PPS1W04	1046127
			280 mm	SPL-S280PPC1W04	1215571
				SPL-S280PPS1W04	1046763
				SPL-S280PTC1W04	1213545
				SPL-S280PTS1W04	1213544
			440 mm	SPL-S440NPS1W04	1047365
				SPL-S440PPS1W04	1046312
		3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1W00	1047014
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W00	1207704
				SAS4-S028P3PS1W00	1212471
				SAS4-S028P3TC1W02	1222177
			440 mm	SAS4-S044N3PS1W00	1207705
				SAS4-S044P3PS1W00	1209581
40 mm	Параллельный луч активен	3 m	600 mm	SAS4-S060N3PS1W00	1207706
				SAS4-S060N3PS1W02	1207752
				SAS4-S060P3PS1W00	1047525
				SGS4-S060F3PS1W14	1217672
				SGS4-S060P3PS1W00	1216889
	Параллельный луч активен	3 m	760 mm	SGS4-S076F3PS1W14	1217673
				SGS4-S076P3PC1W0A	1216199
				SGS4-S076P3PS1W00	1046966
				SGS4-S076P3PS1W0A	1216200
				SGS4-S076P3PS1WS34	1077734

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS1W00	1045007
				SGS4-S108P3PS1W02	1209567
				SGS4-S108P3PS1W82	1045017
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS1W00	1045011
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS1W0A	1215547
			440 mm	SAS4-S044P7PC1W0A	1215546
				SAS4-S044P7PS1W0A	1215545
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W00	1209722
			760 mm	SGS4-S076P7PS1W00	1209288
				SGS4-S076P7TC1W02	1211306
				SGS4-S076P7TS1W02	1212927
			920 mm	SGS4-S092P7PS1W00	1208596
				SGS4-S092P7TC1W02	1211305
				SGS4-S092P7TS1W02	1212928
			1.080 mm	SGS4-S108F7PC1WA0	1216893
				SGS4-S108F7PC1WA4	1216894
				SGS4-S108F7PS1WA4	1216896
				SGS4-S108P7PC1W00	1216898
				SGS4-S108P7PC1W0A	1215509
				SGS4-S108P7PS1W00	1045009
40 mm	Параллельный луч активен	7 m	1.080 mm	SGS4-S108P7PS1W0A	1215508
				SGS4-S108P7TS1W02	1106095
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS1W00	1045013
				SGS4-S140P7TC1W02	1213243
				SGS4-S140P7TS1W02	1213242
	Перекрестный луч активен	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS1W05	1221134
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W0B	1119962
				SAS4-S028P3PS1W07	1114849
				SAS4-S028P3TS1W01	1212766
			440 mm	SAS4-S044P3PS1W05	1216994

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
				SAS4-S044P3PS1W07	1220419
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W07	1219276
				SAS4-S060P3PS1W0D	1210099
				SGS4-S060P3TS1W01	1218109
			760 mm	SGS4-S076N3PS1W05	1217542
				SGS4-S076P3PS1W01	1211895
				SGS4-S076P3TS1W01	1217734
				SGS4-S076P3TS1W03	1218243
			920 mm	SGS4-S092P3PS1W05	1216892
			1.080 mm	SGS4-S108P3PC1W01	1217451
				SGS4-S108P3PS1W01	1211249
		7 m	280 mm	SAS4-S028P7PS1W01	1214753
			440 mm	SAS4-S044P7PS1W01	1214754
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W01	1214772
			920 mm	SGS4-S092F7PC1W11	1215259
				SGS4-S092F7PS1W11	1215258
			1.080 mm	SGS4-S108P7PC1W07	1212343
				SGS4-S108P7PS1W07	1212344
			1.240 mm	SGS4-S124P7PC1W07	1212462
				SGS4-S124P7PS1W07	1212463

- **Оптический выход света:** Slim
- **Алюминиевый стабилизатор:** Со стабилизатором
- **Настройка:** Кнопка настройки

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T00	1210494
			280 mm	SAS4-S028P3PS2T00	1210592
				SAS4-S028P3PS2T02	1215926
			440 mm	SAS4-S044P3PS2T00	1211573
				SAS4-S044P3TS2T00	1212689
			600 mm	SAS4-S060P3PS2T0A	1209782
				SGS4-S060P3PS2T00	1213187
			760 mm	SGS4-S076P3PS2T00	1216327
				SGS4-S076P3TS2T00	1219142
40 mm	Параллельный луч активен	3 m	920 mm	SGS4-S092P3PS2T00	1208108
				SGS4-S092P3TS2T02	1212061
			1.080 mm	SGS4-S108P3TS2T00	1221852
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS2T00	1211293
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS2T00	1208109

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PC2T0A	1214835
				SAS4-S012P7PS2T0A	1214834
			440 mm	SAS4-S044P7PC2T0A	1214833
				SAS4-S044P7PS2T0A	1214832
			600 mm	SGS4-S060P7PS2T00	1215363
			920 mm	SGS4-S092P7TC2T00	1217024
				SGS4-S092P7TS2T00	1217023
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS2T00	1208241
	Перекрестный луч активен	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T05	1211982
				SAS4-S012P3PS2T09	1213424
			600 mm	SGS4-S060P3PS2T07	1214022
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T07	1211757
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS2T03	1210418
				SGS4-S108P3PS2T07	1207519
			1.240 mm	SGS4-S124P3PC2T07	1212489
				SGS4-S124P3PS2T07	1212490
			1.400 mm	SGS4-S140N3TS2T03	1112709
				SGS4-S140P3TS2T03	1215613
		7 m	760 mm	SGS4-S076P7PS2T03	1216477
			920 mm	SGS4-S092P7PS2T03	1216476
			1.080 mm	SGS4-S108P7PC2T09	1216724
				SGS4-S108P7PS2T03	1210883
				SGS4-S108P7PS2T09	1216723
			1.240 mm	SGS4-S124P7PS2T03	1221914
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS2T03	1210782

- **Оптический выход света:** Slim
- **Алюминиевый стабилизатор:** Со стабилизатором
- **Настройка:** Отсутствует

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
40 mm	Параллельный луч активен	1,5 m	120 mm	SPL-S120PPS2W04	1211239
				SPL-S120PTS2W04	1213729
			280 mm	SPL-S280PPS2W04	1209197
				SPL-S280PTC2W04	1212659
				SPL-S280PTS2W04	1212658
			440 mm	SPL-S440PPS2W04	1045018
				SPL-S440PTS2W04	1213730
		3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2W04	1208464
			440 mm	SAS4-S044P3PS2W00	1211104
				SAS4-S044P3TS2W00	1219143
			600 mm	SAS4-S060P3PS2W0A	1209013
				SGS4-S060P3PS2W00	1216890
			760 mm	SGS4-S076P3PC1WS35	1077735
				SGS4-S076P3PS2W00	1209927
				SGS4-S076P3PS2W0C	1216891
40 mm	Параллельный луч активен	3 m	760 mm	SGS4-S076P3TS2W00	1219141
			920 mm	SGS4-S092P3PS2W00	1214817
				SGS4-S092P3PS2W04	1209924
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS2W04	1216918
				SGS4-S108P3PS2W06	1217486
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS2W00	1047815
				SGS4-S124P3PS2W04	1047903
				SGS4-S124P3PS2W0C	1216900
			1.400 mm	SGS4-S140P3PS2W00	1216901
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS2W0A	1215510

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Перекрестный луч/ параллельный луч	Дистанция работы	Высота контроля	Тип	Артикул
			440 mm	SAS4-S044P7PC2W0A	1215507
				SAS4-S044P7PS2W0A	1215506
			1.400 mm	SGS4-S140P7PS2W00	1211751
				SGS4-S140P7PS2W02	1211963
	Перекрестный луч активен	1,5 m	280 mm	SPL-S280PPS2W05	1212183
				SPL-S280PTS2W05	1211386
		3 m	280 mm	SAS4-S028P3TS2W0F	1216005
			440 mm	SAS4-S044P3TS2W01	1218216
				SAS4-S044P3TS2W0F	1220838
			600 mm	SGS4-S060P3PS2W0F	1215269
				SGS4-S060P3TS2W0F	1215352
			760 mm	SGS4-S076P3PS2W0F	1215270
				SGS4-S076P3TS2W0F	1215353
			920 mm	SGS4-S092F3TS2W11	1123567
			1.080 mm	SGS4-S108P3PS2W01	1211250
				SGS4-S108P3PS2W03	1211901
			1.240 mm	SGS4-S124P3PS2W01	1211391
				SGS4-S124P3PS2W05	1211392
		7 m	600 mm	SGS4-S060N7PS2W01	1209875
			1.080 mm	SGS4-S108F7TS2W17	1209503

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com