

SLG

極其狹長形狀的可靠檢測

SICK
Sensor Intelligence.



技術資料一覽

工作範圍	1.5 m ... 7 m（依型號而定）
光軸分離	40 mm
光學式光射	平式 細長式（依型號而定）
量測高度	120 mm ... 1,400 mm（依型號而定）
連接類型	配備M8 4-Pin公接頭的電纜線 4蕊開放式電纜線端 配備M12 4-Pin公接頭的電纜線 開放式電纜線端（依型號而定）
電纜線長度	0.2 m

CE

產品說明

Smart Light Grid產品系列由Smart-Area感測器、Smart-Gate感測器與Smart-Pick-to-light感測器的自動化光柵組成。借助僅8 mm x 25 mm的尺寸幾乎可匹配每一處，且能整合進牆體、門、流水線與機器中。可選購細長與扁平結構、120至1400 mm的檢測高度規格與塑膠或鋁制外殼規格。自動屏蔽功能、教導設定鍵與校準幫助實現更長的運行時間。

產品總覽

- 監測長度可變，120 mm至1400 mm不等（以160 mm為單位擴寬）
- 工作範圍7 m
- 反應時間18 ms
- 45 mm至25 mm的解析度
- 採用投光器與受光器側的亮型Job-LED完成揀選
- IP-65防護等級
- 抗環境光高達150,000 lx

客戶效益

- 小型、細長與平滑的設計可輕鬆整合進應用
- 電容式教導設定鍵與LED減輕複雜解決方案中的調試工作
- 細長與扁平款式提供靈活的裝配選項
- 客戶化的預設定或是借助教導設定鍵完成的靈活配置
- 光學同步省去佈線耗費，從而節省時間
- 借助僅8 mm x 25 mm的尺寸，Smart Light Grid幾乎可匹配每一處，且能整合進牆體、門、流水線與機器中
- 教導設定鍵與自動化遮罩功能實現Plug & Play。校準輔助與Click & Go原理實現更加快速的安裝。

使用範圍

- 宅配快遞包裹，郵政與貨物
- 倉庫與配送中心
- 汽車
- 機場
- 大樓自動化

訂購資訊

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/SLG

- 光學式光射: 平式
- 鋁制穩定器: 無穩定器
- 參數設定: 教導設定鍵

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	電纜線長度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	3 m	120 mm	–	SAS4-F012P3PS1T01	1209637

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	電纜線長度	型號	貨號
					SAS4-F012P3PS1T09	1213348
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T03	1215354
					SAS4-F028N3PS1T03	1215355
					SAS4-F028P3TS1T09	1218883
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T03	1220767
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T03	1216575
					SAS4-F060P3TS1T01	1213486
					SAS4-F060P3TS1T0D	1213487
			920 mm	–	SGS4-F092N3PS1T03	1220768
					SGS4-F092P3PS1T0D	1211195
	平行光束運作	3 m	120 mm	–	SAS4-F012N3PS1T00	1208785
					SAS4-F012P3PS1T00	1207475
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T00	1217241
					SAS4-F028N3PS1T00	1208786
					SAS4-F028P3PS1T00	1208171
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T00	1207761
					SAS4-F044P3PS1T00	1045020
					SAS4-F044P3PS1T02	1218911
				0.2 m	SAS4-F044N3CS1TS42	1109979
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T00	1208787
					SAS4-F060P3PS1T00	1048058
			760 mm	–	SGS4-F076N3CS1T00	1208793
					SGS4-F076N3PS1T00	1208788
			920 mm	–	SGS4-F092N3CS1T00	1208794
					SGS4-F092N3PS1T00	1210021
			1,080 mm	–	SGS4-F108P3PS1T00	1214282
		7 m	920 mm	–	SGS4-F092P7PS1T00	1208151
			1,080 mm	–	SGS4-F108P7PS1T00	1047501

- 光學式光射: 平式
- 鋁制穩定器: 無穩定器
- 參數設定: 無

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	1.5 m	280 mm	SPL-F280PPS1W05	1215336
		3 m	280 mm	SAS4-F028N3PC1W01	1214794
				SAS4-F028N3PC1W03	1215345
				SAS4-F028N3PS1W01	1214757
				SAS4-F028N3PS1W03	1215346

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
				SAS4-F028N3TS1W01	1214704
				SAS4-F028P3TS1W01	1212737
			600 mm	SAS4-F060N3PS1W07	1217811
				SGS4-F060P3TS1W01	1219158
			760 mm	SGS4-F076N3PC1W01	1214793
				SGS4-F076N3PS1W01	1214758
				SGS4-F076N3TS1W01	1214703
				SGS4-F076P3TS1W01	1219155
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS1W03	1218519
		7 m	920 mm	SGS4-F092F7PC1W11	1215260
				SGS4-F092F7PS1W11	1215261
	平行光束運作	1.5 m	120 mm	SPL-F120NPS1W04	1208550
				SPL-F120PPC1W04	1208391
				SPL-F120PPS1W04	1046128
				SPL-F120PTC1W04	1214312
			280 mm	SPL-F280PPS1W04	1046764
				SPL-F280PTC1W04	1210776
			440 mm	SPL-F440NPS1W04	1220891
				SPL-F440PPS1W04	1046314
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W00	1208450
40 mm	平行光束運作	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W02	1215171
			280 mm	SAS4-F028P3PS1W00	1211906
			440 mm	SAS4-F044N3PS1W06	1218544
			760 mm	SGS4-F076F3PS1W14	1209181
			920 mm	SGS4-F092N3PS1W04	1217539
				SGS4-F092P3PS1W00	1216881
			1,080 mm	SGS4-F108N3PS1W04	1217540
				SGS4-F108P3PS1W00	1045008
			1,240 mm	SGS4-F124N3PS1W06	1218543
			1,400 mm	SGS4-F140N3PS1W02	1218777

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
				SGS4-F140N3PS1W06	1219275
				SGS4-F140P3PS1W00	1045012
		7 m	120 mm	SAS4-F012P7PC1W0A	1214157
				SAS4-F012P7PS1W0A	1214158
			600 mm	SGS4-F060P7PC1W00	1221047
				SGS4-F060P7PS1W00	1209723
				SGS4-F060P7PS1W02	1214855
				SGS4-F060P7PS1WS23	1071895
			760 mm	SGS4-F076P7PS1W00	1209287
			920 mm	SGS4-F092N7PS1W00	1209012
				SGS4-F092P7PC1W02	1216546
				SGS4-F092P7PS1W00	1047211
				SGS4-F092P7PS1W02	1213765
				SGS4-F092P7PS1WS22	1068077
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS1W00	1045010
				SGS4-F108P7PS1W02	1047500
			1,400 mm	SGS4-F140N7PS1W02	1218778
				SGS4-F140P7PC1W02	1214854
				SGS4-F140P7PS1W00	1045014
				SGS4-F140P7PS1W02	1211095

- 光學式光射: 平式
- 鋁制穩定器: 有穩定器
- 參數設定: 教導設定鍵

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	3 m	600 mm	SGS4-F060P3PS2T03	1209955
			920 mm	SGS4-F092P3PS2T01	1219326
			1,080 mm	SGS4-F108P3PS2T01	1207780
				SGS4-F108P3PS2T03	1217445
				SGS4-F108P3TS2T01	1212533
			1,240 mm	SGS4-F124P3TS2T01	1214074
			1,400 mm	SGS4-F140P3TS2T01	1214075
		7 m	760 mm	SGS4-F076P7PS2T01	1113627

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
			1,240 mm	SGS4-F124P7PS2T01	1216886
			1,400 mm	SGS4-F140P7PS2T01	1210585
	平行光束運作	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2T00	1222131
			280 mm	SAS4-F028P3PS2T00	1207711
				SAS4-F028P3PS2T02	1214336
				SAS4-F028P3TS2T00	1212332
			440 mm	SAS4-F044P3TS2T00	1212690
			600 mm	SAS4-F060P3PS2T00	1209213
			920 mm	SGS4-F092N3PS2T00	1212947
				SGS4-F092P3PS2T00	1217733
			1,240 mm	SGS4-F124P3PS2T00	1048038
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS2T00	1208809
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2T00	1217200
			760 mm	SGS4-F076E7PS2TA0	1212226
				SGS4-F076F7PS2TA0	1212270
			920 mm	SGS4-F092P7PC2T00	1221935
				SGS4-F092P7PS2T00	1209734
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS2T00	1221936
			1,240 mm	SGS4-F124F7PS2T00	1220168
				SGS4-F124P7PS2T00	1216552

- 光學式光射: 平式
- 鋁制穩定器: 有穩定器
- 參數設定: 無

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	1.5 m	280 mm	SPL-F280PTS2W05	1211251
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2W0B	1214346
			280 mm	SAS4-F028P3PC2W0B	1214348
				SAS4-F028P3PS2W0B	1214347
			600 mm	SGS4-F060P3PS2W07	1119232
			760 mm	SGS4-F076E3PS2W03	1211230
	平行光束運作	1.5 m	120 mm	SPL-F120PPC2W04	1211690
				SPL-F120PPS2W04	1047344
				SPL-F120PTS2W04	1212775
			280 mm	SPL-F280PPC2W04	1211691

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
				SPL-F280PPS2W04	1046996
				SPL-F280PTC2W04	1212649
				SPL-F280PTS2W04	1212648
			440 mm	SPL-F440PPC2W04	1211692
				SPL-F440PPS2W04	1211300
				SPL-F440PTS2W04	1213728
		3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2W00	1212083
			600 mm	SAS4-F060P3TS2W04	1218051
			920 mm	SGS4-F092P3PS2W0E	1216882
			1,080 mm	SGS4-F108P3PS2W02	1221834
				SGS4-F108P3PS2W04	1216770
				SGS4-F108P3PS2W0C	1216883
			1,240 mm	SGS4-F124P3PS2W00	1216884
				SGS4-F124P3PS2W0C	1216885
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS2W02	1219372
				SGS4-F140P3PS2W0C	1216887
				SGS4-F140P3PS2WS40	1089786
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2W00	1218379
				SGS4-F060P7TS2W00	1216873
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS2W00	1212430

- 光學式光射: 平式
- 鋁制穩定器: 有穩定器

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2T01	1108417

- 光學式光射: 細長式
- 鋁制穩定器: 無穩定器
- 參數設定: 教導設定鍵

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	3 m	280 mm	SAS4-S028P3PS1T01	1214138
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T0D	1209170
				SAS4-S044P3PS1T01	1211165

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
			600 mm	SAS4-S060N3PS1T0D	1209171
				SAS4-S060P3PC1T01	1210509
				SAS4-S060P3PS1T01	1210508
				SAS4-S060P3PS1T0D	1210098
			760 mm	SGS4-S076P3PS1T0D	1211268
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T01	1215420
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS1T07	1211642
			1,240 mm	SGS4-S124N3PS1T0D	1209172
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1T0D	1211269
		7 m	1,080 mm	SGS4-S108P7PC1T07	1212305
				SGS4-S108P7PS1T07	1212304
	平行光束運作	3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1T00	1047009
				SAS4-S012P3PC1T00	1113785
				SAS4-S012P3PS1T00	1047364
			280 mm	SAS4-S028N3PS1T00	1207707
				SAS4-S028P3PS1T00	1047063
				SAS4-S028P3TS1T00	1113023
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T00	1207708
				SAS4-S044P3PS1T00	1045019
			600 mm	SAS4-S060N3PC1T00	1221215
40 mm	平行光束運作	3 m	600 mm	SAS4-S060N3PS1T00	1207709
				SAS4-S060P3PS1T00	1047587
				SGS4-S060F3PS1T00	1216888
				SGS4-S060F3TS1T00	1219785
				SGS4-S060F3TS1T12	1219920
				SGS4-S060N3PS1T00	1210029
			760 mm	SGS4-S076N3PS1T00	1210030
				SGS4-S076P3PS1T00	1047092
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T00	1208201
			1,080 mm	SGS4-S108F3PC1T00	1217939

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
				SGS4-S108N3PS1T00	1208155
				SGS4-S108P3PS1T00	1209472
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS1T00	1216899
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1T00	1047015
		7 m	440 mm	SAS4-S044N7PS1T00	1212438
				SAS4-S044P7PS1T00	1217729
			600 mm	SGS4-S060P7PS1T00	1210569
			760 mm	SGS4-S076N7PS1T00	1209741
				SGS4-S076P7PC1T0A	1215360
				SGS4-S076P7PS1T00	1211689
				SGS4-S076P7PS1T0A	1215361
			920 mm	SGS4-S092P7PS1T00	1208200
			1,080 mm	SGS4-S108F7PS1T00	1216895
				SGS4-S108F7TS1T00	1216897
				SGS4-S108P7PC1T00	1214159
				SGS4-S108P7PC1T0A	1214836
				SGS4-S108P7PS1T00	1209457
				SGS4-S108P7PS1T0A	1214837
			1,400 mm	SGS4-S140F7PS1T00	1047077
				SGS4-S140F7PS1TA0	1211383

- 光學式光射: 細長式
- 鋁制穩定器: 無穩定器
- 參數設定: 無

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS1W05	1221134
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W0B	1119962
				SAS4-S028P3PS1W07	1114849
				SAS4-S028P3TS1W01	1212766
			440 mm	SAS4-S044P3PS1W05	1216994
				SAS4-S044P3PS1W07	1220419
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W07	1219276
				SAS4-S060P3PS1W0D	1210099
				SGS4-S060P3TS1W01	1218109
			760 mm	SGS4-S076N3PS1W05	1217542
				SGS4-S076P3PS1W01	1211895
				SGS4-S076P3TS1W01	1217734
				SGS4-S076P3TS1W03	1218243
			920 mm	SGS4-S092P3PS1W05	1216892
			1,080 mm	SGS4-S108P3PC1W01	1217451
40 mm	交叉光束運作	3 m	1,080 mm	SGS4-S108P3PS1W01	1211249
		7 m	280 mm	SAS4-S028P7PS1W01	1214753
			440 mm	SAS4-S044P7PS1W01	1214754
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W01	1214772
			920 mm	SGS4-S092F7PC1W11	1215259
				SGS4-S092F7PS1W11	1215258
			1,080 mm	SGS4-S108P7PC1W07	1212343
				SGS4-S108P7PS1W07	1212344
			1,240 mm	SGS4-S124P7PC1W07	1212462
				SGS4-S124P7PS1W07	1212463

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
	平行光束運作	1.5 m	120 mm	SPL-S120NPS1W04	1213983
				SPL-S120PPC1W04	1211282
				SPL-S120PPS1W04	1046127
			280 mm	SPL-S280PPC1W04	1215571
				SPL-S280PPS1W04	1046763
				SPL-S280PTC1W04	1213545
				SPL-S280PTS1W04	1213544
			440 mm	SPL-S440NPS1W04	1047365
				SPL-S440PPS1W04	1046312
		3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1W00	1047014
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W00	1207704
				SAS4-S028P3PS1W00	1212471
				SAS4-S028P3TC1W02	1222177
			440 mm	SAS4-S044N3PS1W00	1207705
				SAS4-S044P3PS1W00	1209581
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W00	1207706
				SAS4-S060N3PS1W02	1207752
				SAS4-S060P3PS1W00	1047525
				SGS4-S060F3PS1W14	1217672
				SGS4-S060P3PS1W00	1216889
40 mm	平行光束運作	3 m	760 mm	SGS4-S076F3PS1W14	1217673
				SGS4-S076P3PC1W0A	1216199
				SGS4-S076P3PS1W00	1046966
				SGS4-S076P3PS1W0A	1216200
				SGS4-S076P3PS1WS34	1077734
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS1W00	1045007
				SGS4-S108P3PS1W02	1209567
				SGS4-S108P3PS1W82	1045017
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1W00	1045011
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS1W0A	1215547

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
			440 mm	SAS4-S044P7PC1W0A	1215546
				SAS4-S044P7PS1W0A	1215545
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W00	1209722
			760 mm	SGS4-S076P7PS1W00	1209288
				SGS4-S076P7TC1W02	1211306
				SGS4-S076P7TS1W02	1212927
			920 mm	SGS4-S092P7PS1W00	1208596
				SGS4-S092P7TC1W02	1211305
				SGS4-S092P7TS1W02	1212928
			1,080 mm	SGS4-S108F7PC1WA0	1216893
				SGS4-S108F7PC1WA4	1216894
				SGS4-S108F7PS1WA4	1216896
				SGS4-S108P7PC1W00	1216898
				SGS4-S108P7PC1W0A	1215509
				SGS4-S108P7PS1W00	1045009
				SGS4-S108P7PS1W0A	1215508
				SGS4-S108P7TS1W02	1106095
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS1W00	1045013
				SGS4-S140P7TC1W02	1213243
				SGS4-S140P7TS1W02	1213242

- 光學式光射: 細長式
- 鋁制穩定器: 有穩定器
- 參數設定: 教導設定鍵

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T05	1211982
				SAS4-S012P3PS2T09	1213424
			600 mm	SGS4-S060P3PS2T07	1214022
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T07	1211757
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2T03	1210418
				SGS4-S108P3PS2T07	1207519
			1,240 mm	SGS4-S124P3PC2T07	1212489
				SGS4-S124P3PS2T07	1212490
			1,400 mm	SGS4-S140N3TS2T03	1112709
40 mm	交叉光束運作	3 m	1,400 mm	SGS4-S140P3TS2T03	1215613
		7 m	760 mm	SGS4-S076P7PS2T03	1216477
			920 mm	SGS4-S092P7PS2T03	1216476

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
			1,080 mm	SGS4-S108P7PC2T09	1216724
				SGS4-S108P7PS2T03	1210883
				SGS4-S108P7PS2T09	1216723
			1,240 mm	SGS4-S124P7PS2T03	1221914
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2T03	1210782
	平行光束運作	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T00	1210494
			280 mm	SAS4-S028P3PS2T00	1210592
				SAS4-S028P3PS2T02	1215926
			440 mm	SAS4-S044P3PS2T00	1211573
				SAS4-S044P3TS2T00	1212689
			600 mm	SAS4-S060P3PS2T0A	1209782
				SGS4-S060P3PS2T00	1213187
			760 mm	SGS4-S076P3PS2T00	1216327
				SGS4-S076P3TS2T00	1219142
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T00	1208108
				SGS4-S092P3TS2T02	1212061
			1,080 mm	SGS4-S108P3TS2T00	1221852
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2T00	1211293
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS2T00	1208109
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PC2T0A	1214835
				SAS4-S012P7PS2T0A	1214834
			440 mm	SAS4-S044P7PC2T0A	1214833
				SAS4-S044P7PS2T0A	1214832
			600 mm	SGS4-S060P7PS2T00	1215363
			920 mm	SGS4-S092P7TC2T00	1217024
				SGS4-S092P7TS2T00	1217023
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2T00	1208241

- 光學式光射: 細長式
- 鋁制穩定器: 有穩定器
- 參數設定: 無

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
40 mm	交叉光束運作	1.5 m	280 mm	SPL-S280PPS2W05	1212183
				SPL-S280PTS2W05	1211386
		3 m	280 mm	SAS4-S028P3TS2W0F	1216005
			440 mm	SAS4-S044P3TS2W01	1218216
				SAS4-S044P3TS2W0F	1220838
			600 mm	SGS4-S060P3PS2W0F	1215269
				SGS4-S060P3TS2W0F	1215352
			760 mm	SGS4-S076P3PS2W0F	1215270
				SGS4-S076P3TS2W0F	1215353
			920 mm	SGS4-S092F3TS2W11	1123567
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2W01	1211250
				SGS4-S108P3PS2W03	1211901
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2W01	1211391
				SGS4-S124P3PS2W05	1211392
		7 m	600 mm	SGS4-S060N7PS2W01	1209875
40 mm	交叉光束運作	7 m	1,080 mm	SGS4-S108F7TS2W17	1209503
	平行光束運作	1.5 m	120 mm	SPL-S120PPS2W04	1211239
				SPL-S120PTS2W04	1213729
			280 mm	SPL-S280PPS2W04	1209197
				SPL-S280PTC2W04	1212659
				SPL-S280PTS2W04	1212658
			440 mm	SPL-S440PPS2W04	1045018
				SPL-S440PTS2W04	1213730
		3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2W04	1208464
			440 mm	SAS4-S044P3PS2W00	1211104

光軸分離	交叉光束/平行光束	工作範圍	量測高度	型號	貨號
				SAS4-S044P3TS2W00	1219143
			600 mm	SAS4-S060P3PS2W0A	1209013
				SGS4-S060P3PS2W00	1216890
			760 mm	SGS4-S076P3PC1WS35	1077735
				SGS4-S076P3PS2W00	1209927
				SGS4-S076P3PS2W0C	1216891
				SGS4-S076P3TS2W00	1219141
			920 mm	SGS4-S092P3PS2W00	1214817
				SGS4-S092P3PS2W04	1209924
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2W04	1216918
				SGS4-S108P3PS2W06	1217486
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2W00	1047815
				SGS4-S124P3PS2W04	1047903
				SGS4-S124P3PS2W0C	1216900
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS2W00	1216901
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS2W0A	1215510
			440 mm	SAS4-S044P7PC2W0A	1215507
				SAS4-S044P7PS2W0A	1215506
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2W00	1211751
				SGS4-S140P7PS2W02	1211963

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com