

SLG

在相当狭窄的结构中也能可靠地检测

SICK
Sensor Intelligence.



技术参数概览

工作范围	1.5 m ... 7 m（取决于型号）
光束距离	40 mm
光线出口	扁平 纤薄（取决于型号）
监控高度	120 mm ... 1,400 mm（取决于型号）
连接类型	电缆带插头，M8，4 针 电缆，末端开放式，4 电线 带插头的电缆，M12，4 针 电缆，末端已剥线（取决于型号）
电缆长度	0.2 m

产品描述

智能光幕由自动化光栅智能区域传感器、智能通道传感器和智能按灯拣选传感器组成。由于大小仅 8 mm x 25 mm，可适应各种场合，并且可以集成到墙体、门、传输带和机器内。外形扁平纤细，监控高度 120 到 1,400 mm，安装在一个塑料或者铝制的外壳内。附带自动射束消隐、示教和对准帮助，延长运行时间。

概览

- 从 120 mm 至 1400 mm 的可变监控长度（以 160 mm 阶进拓展）
- 工作范围 7 m
- 响应时间 18 ms
- 分辨率 45 mm 至 25 mm
- 借助发射器和接收器侧明亮的工作 LED 灯进行分拣
- IP-65 防护等级
- 环境光抗扰度可达 150,000 lx

优点

- 纤巧时尚的设计，可以容易地集成在各种实际应用中
- 电容式示教按钮和 LED 灯简化了在复杂的情况下的调试
- 纤细扁平型号，更方便于包装
- 客户自定义设置或者灵活地通过示教配置
- 光学同步减少布线并节省时间
- 由于大小仅 8 mm x 25 mm，Smart Light Grids 可适应各种场合，并且可以集成到墙体、门、传输带和机器内
- 示教按钮和自动射束消隐实现即插即用。对准帮助和“点击即运行”原理实现更快的安装。

应用范围

- 包裹快递、邮件和货运行业
- 仓库和分配中心
- 汽车
- 飞机场
- 建筑自动化

订购信息

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/SLG

- 光线出口: 扁平
- 铝制稳定器: 无稳定器
- 参数设置: 示教按键

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	电缆长度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	3 m	120 mm	–	SAS4-F012P3PS1T01	1209637

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	电缆长度	类型	订货号
					SAS4-F012P3PS1T09	1213348
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T03	1215354
					SAS4-F028N3PS1T03	1215355
					SAS4-F028P3TS1T09	1218883
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T03	1220767
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T03	1216575
					SAS4-F060P3TS1T01	1213486
					SAS4-F060P3TS1T0D	1213487
			920 mm	–	SGS4-F092N3PS1T03	1220768
					SGS4-F092P3PS1T0D	1211195
	平行光激活	3 m	120 mm	–	SAS4-F012N3PS1T00	1208785
					SAS4-F012P3PS1T00	1207475
			280 mm	–	SAS4-F028N3PC1T00	1217241
					SAS4-F028N3PS1T00	1208786
					SAS4-F028P3PS1T00	1208171
			440 mm	–	SAS4-F044N3PS1T00	1207761
					SAS4-F044P3PS1T00	1045020
					SAS4-F044P3PS1T02	1218911
				0.2 m	SAS4-F044N3CS1TS42	1109979
			600 mm	–	SAS4-F060N3PS1T00	1208787
					SAS4-F060P3PS1T00	1048058
			760 mm	–	SGS4-F076N3CS1T00	1208793
					SGS4-F076N3PS1T00	1208788
			920 mm	–	SGS4-F092N3CS1T00	1208794
					SGS4-F092N3PS1T00	1210021
			1,080 mm	–	SGS4-F108P3PS1T00	1214282
		7 m	920 mm	–	SGS4-F092P7PS1T00	1208151
			1,080 mm	–	SGS4-F108P7PS1T00	1047501

- 光线出口: 扁平
- 铝制稳定器: 无稳定器
- 参数设置: 无

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	1.5 m	280 mm	SPL-F280PPS1W05	1215336
		3 m	280 mm	SAS4-F028N3PC1W01	1214794
				SAS4-F028N3PC1W03	1215345
				SAS4-F028N3PS1W01	1214757
				SAS4-F028N3PS1W03	1215346

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
				SAS4-F028N3TS1W01	1214704
				SAS4-F028P3TS1W01	1212737
			600 mm	SAS4-F060N3PS1W07	1217811
				SGS4-F060P3TS1W01	1219158
			760 mm	SGS4-F076N3PC1W01	1214793
				SGS4-F076N3PS1W01	1214758
				SGS4-F076N3TS1W01	1214703
				SGS4-F076P3TS1W01	1219155
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS1W03	1218519
		7 m	920 mm	SGS4-F092F7PC1W11	1215260
				SGS4-F092F7PS1W11	1215261
	平行光激活	1.5 m	120 mm	SPL-F120NPS1W04	1208550
				SPL-F120PPC1W04	1208391
				SPL-F120PPS1W04	1046128
				SPL-F120PTC1W04	1214312
			280 mm	SPL-F280PPS1W04	1046764
				SPL-F280PTC1W04	1210776
			440 mm	SPL-F440NPS1W04	1220891
				SPL-F440PPS1W04	1046314
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W00	1208450
40 mm	平行光激活	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS1W02	1215171
			280 mm	SAS4-F028P3PS1W00	1211906
			440 mm	SAS4-F044N3PS1W06	1218544
			760 mm	SGS4-F076F3PS1W14	1209181
			920 mm	SGS4-F092N3PS1W04	1217539
				SGS4-F092P3PS1W00	1216881
			1,080 mm	SGS4-F108N3PS1W04	1217540
				SGS4-F108P3PS1W00	1045008
			1,240 mm	SGS4-F124N3PS1W06	1218543
			1,400 mm	SGS4-F140N3PS1W02	1218777

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
				SGS4-F140N3PS1W06	1219275
				SGS4-F140P3PS1W00	1045012
		7 m	120 mm	SAS4-F012P7PC1W0A	1214157
				SAS4-F012P7PS1W0A	1214158
			600 mm	SGS4-F060P7PC1W00	1221047
				SGS4-F060P7PS1W00	1209723
				SGS4-F060P7PS1W02	1214855
				SGS4-F060P7PS1WS23	1071895
			760 mm	SGS4-F076P7PS1W00	1209287
			920 mm	SGS4-F092N7PS1W00	1209012
				SGS4-F092P7PC1W02	1216546
				SGS4-F092P7PS1W00	1047211
				SGS4-F092P7PS1W02	1213765
				SGS4-F092P7PS1WS22	1068077
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS1W00	1045010
				SGS4-F108P7PS1W02	1047500
			1,400 mm	SGS4-F140N7PS1W02	1218778
				SGS4-F140P7PC1W02	1214854
				SGS4-F140P7PS1W00	1045014
				SGS4-F140P7PS1W02	1211095

- 光线出口: 扁平
- 铝制稳定器: 带稳定器
- 参数设置: 示教按键

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	3 m	600 mm	SGS4-F060P3PS2T03	1209955
			920 mm	SGS4-F092P3PS2T01	1219326
			1,080 mm	SGS4-F108P3PS2T01	1207780
				SGS4-F108P3PS2T03	1217445
				SGS4-F108P3TS2T01	1212533
			1,240 mm	SGS4-F124P3TS2T01	1214074
			1,400 mm	SGS4-F140P3TS2T01	1214075
		7 m	760 mm	SGS4-F076P7PS2T01	1113627

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
			1,240 mm	SGS4-F124P7PS2T01	1216886
			1,400 mm	SGS4-F140P7PS2T01	1210585
	平行光激活	3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2T00	1222131
			280 mm	SAS4-F028P3PS2T00	1207711
				SAS4-F028P3PS2T02	1214336
				SAS4-F028P3TS2T00	1212332
			440 mm	SAS4-F044P3TS2T00	1212690
			600 mm	SAS4-F060P3PS2T00	1209213
			920 mm	SGS4-F092N3PS2T00	1212947
				SGS4-F092P3PS2T00	1217733
			1,240 mm	SGS4-F124P3PS2T00	1048038
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS2T00	1208809
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2T00	1217200
			760 mm	SGS4-F076E7PS2TA0	1212226
				SGS4-F076F7PS2TA0	1212270
			920 mm	SGS4-F092P7PC2T00	1221935
				SGS4-F092P7PS2T00	1209734
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS2T00	1221936
			1,240 mm	SGS4-F124F7PS2T00	1220168
				SGS4-F124P7PS2T00	1216552

- 光线出口: 扁平
- 铝制稳定器: 带稳定器
- 参数设置: 无

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	1.5 m	280 mm	SPL-F280PTS2W05	1211251
		3 m	120 mm	SAS4-F012P3PS2W0B	1214346
			280 mm	SAS4-F028P3PC2W0B	1214348
				SAS4-F028P3PS2W0B	1214347
			600 mm	SGS4-F060P3PS2W07	1119232
			760 mm	SGS4-F076E3PS2W03	1211230
	平行光激活	1.5 m	120 mm	SPL-F120PPC2W04	1211690
				SPL-F120PPS2W04	1047344
				SPL-F120PTS2W04	1212775
			280 mm	SPL-F280PPC2W04	1211691

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
				SPL-F280PPS2W04	1046996
				SPL-F280PTC2W04	1212649
				SPL-F280PTS2W04	1212648
			440 mm	SPL-F440PPC2W04	1211692
				SPL-F440PPS2W04	1211300
				SPL-F440PTS2W04	1213728
		3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2W00	1212083
			600 mm	SAS4-F060P3TS2W04	1218051
			920 mm	SGS4-F092P3PS2W0E	1216882
			1,080 mm	SGS4-F108P3PS2W02	1221834
				SGS4-F108P3PS2W04	1216770
				SGS4-F108P3PS2W0C	1216883
			1,240 mm	SGS4-F124P3PS2W00	1216884
				SGS4-F124P3PS2W0C	1216885
			1,400 mm	SGS4-F140P3PS2W02	1219372
				SGS4-F140P3PS2W0C	1216887
				SGS4-F140P3PS2WS40	1089786
		7 m	600 mm	SGS4-F060P7PS2W00	1218379
				SGS4-F060P7TS2W00	1216873
			1,080 mm	SGS4-F108P7PS2W00	1212430

- 光线出口: 扁平
- 铝制稳定器: 带稳定器

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	3 m	280 mm	SAS4-F028P3PS2T01	1108417

- 光线出口: 纤薄
- 铝制稳定器: 无稳定器
- 参数设置: 示教按键

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	3 m	280 mm	SAS4-S028P3PS1T01	1214138
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T0D	1209170
				SAS4-S044P3PS1T01	1211165

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
			600 mm	SAS4-S060N3PS1T0D	1209171
				SAS4-S060P3PC1T01	1210509
				SAS4-S060P3PS1T01	1210508
				SAS4-S060P3PS1T0D	1210098
			760 mm	SGS4-S076P3PS1T0D	1211268
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T01	1215420
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS1T07	1211642
			1,240 mm	SGS4-S124N3PS1T0D	1209172
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1T0D	1211269
		7 m	1,080 mm	SGS4-S108P7PC1T07	1212305
				SGS4-S108P7PS1T07	1212304
	平行光激活	3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1T00	1047009
				SAS4-S012P3PC1T00	1113785
				SAS4-S012P3PS1T00	1047364
			280 mm	SAS4-S028N3PS1T00	1207707
				SAS4-S028P3PS1T00	1047063
				SAS4-S028P3TS1T00	1113023
			440 mm	SAS4-S044N3PS1T00	1207708
				SAS4-S044P3PS1T00	1045019
			600 mm	SAS4-S060N3PC1T00	1221215
40 mm	平行光激活	3 m	600 mm	SAS4-S060N3PS1T00	1207709
				SAS4-S060P3PS1T00	1047587
				SGS4-S060F3PS1T00	1216888
				SGS4-S060F3TS1T00	1219785
				SGS4-S060F3TS1T12	1219920
				SGS4-S060N3PS1T00	1210029
			760 mm	SGS4-S076N3PS1T00	1210030
				SGS4-S076P3PS1T00	1047092
			920 mm	SGS4-S092P3PS1T00	1208201
			1,080 mm	SGS4-S108F3PC1T00	1217939

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
				SGS4-S108N3PS1T00	1208155
				SGS4-S108P3PS1T00	1209472
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS1T00	1216899
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1T00	1047015
		7 m	440 mm	SAS4-S044N7PS1T00	1212438
				SAS4-S044P7PS1T00	1217729
			600 mm	SGS4-S060P7PS1T00	1210569
			760 mm	SGS4-S076N7PS1T00	1209741
				SGS4-S076P7PC1T0A	1215360
				SGS4-S076P7PS1T00	1211689
				SGS4-S076P7PS1T0A	1215361
			920 mm	SGS4-S092P7PS1T00	1208200
			1,080 mm	SGS4-S108F7PS1T00	1216895
				SGS4-S108F7TS1T00	1216897
				SGS4-S108P7PC1T00	1214159
				SGS4-S108P7PC1T0A	1214836
				SGS4-S108P7PS1T00	1209457
				SGS4-S108P7PS1T0A	1214837
			1,400 mm	SGS4-S140F7PS1T00	1047077
				SGS4-S140F7PS1TA0	1211383

- 光线出口: 纤薄
- 铝制稳定器: 无稳定器
- 参数设置: 无

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS1W05	1221134
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W0B	1119962
				SAS4-S028P3PS1W07	1114849
				SAS4-S028P3TS1W01	1212766
			440 mm	SAS4-S044P3PS1W05	1216994
				SAS4-S044P3PS1W07	1220419
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W07	1219276
				SAS4-S060P3PS1W0D	1210099
				SGS4-S060P3TS1W01	1218109
			760 mm	SGS4-S076N3PS1W05	1217542
				SGS4-S076P3PS1W01	1211895
				SGS4-S076P3TS1W01	1217734
				SGS4-S076P3TS1W03	1218243
			920 mm	SGS4-S092P3PS1W05	1216892
			1,080 mm	SGS4-S108P3PC1W01	1217451
40 mm	十字光激活	3 m	1,080 mm	SGS4-S108P3PS1W01	1211249
		7 m	280 mm	SAS4-S028P7PS1W01	1214753
			440 mm	SAS4-S044P7PS1W01	1214754
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W01	1214772
			920 mm	SGS4-S092F7PC1W11	1215259
				SGS4-S092F7PS1W11	1215258
			1,080 mm	SGS4-S108P7PC1W07	1212343
				SGS4-S108P7PS1W07	1212344
			1,240 mm	SGS4-S124P7PC1W07	1212462
				SGS4-S124P7PS1W07	1212463

产品系列概览 | 2024-09-10 16:32:56
如有更改，恕不另行通知!

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
	平行光激活	1.5 m	120 mm	SPL-S120NPS1W04	1213983
				SPL-S120PPC1W04	1211282
				SPL-S120PPS1W04	1046127
			280 mm	SPL-S280PPC1W04	1215571
				SPL-S280PPS1W04	1046763
				SPL-S280PTC1W04	1213545
				SPL-S280PTS1W04	1213544
			440 mm	SPL-S440NPS1W04	1047365
				SPL-S440PPS1W04	1046312
		3 m	120 mm	SAS4-S012N3PS1W00	1047014
			280 mm	SAS4-S028N3PS1W00	1207704
				SAS4-S028P3PS1W00	1212471
				SAS4-S028P3TC1W02	1222177
			440 mm	SAS4-S044N3PS1W00	1207705
				SAS4-S044P3PS1W00	1209581
			600 mm	SAS4-S060N3PS1W00	1207706
				SAS4-S060N3PS1W02	1207752
				SAS4-S060P3PS1W00	1047525
				SGS4-S060F3PS1W14	1217672
				SGS4-S060P3PS1W00	1216889
40 mm	平行光激活	3 m	760 mm	SGS4-S076F3PS1W14	1217673
				SGS4-S076P3PC1W0A	1216199
				SGS4-S076P3PS1W00	1046966
				SGS4-S076P3PS1W0A	1216200
				SGS4-S076P3PS1WS34	1077734
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS1W00	1045007
				SGS4-S108P3PS1W02	1209567
				SGS4-S108P3PS1W82	1045017
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS1W00	1045011
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS1W0A	1215547

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
			440 mm	SAS4-S044P7PC1W0A	1215546
				SAS4-S044P7PS1W0A	1215545
			600 mm	SGS4-S060P7PS1W00	1209722
			760 mm	SGS4-S076P7PS1W00	1209288
				SGS4-S076P7TC1W02	1211306
				SGS4-S076P7TS1W02	1212927
			920 mm	SGS4-S092P7PS1W00	1208596
				SGS4-S092P7TC1W02	1211305
				SGS4-S092P7TS1W02	1212928
			1,080 mm	SGS4-S108F7PC1WA0	1216893
				SGS4-S108F7PC1WA4	1216894
				SGS4-S108F7PS1WA4	1216896
				SGS4-S108P7PC1W00	1216898
				SGS4-S108P7PC1W0A	1215509
				SGS4-S108P7PS1W00	1045009
				SGS4-S108P7PS1W0A	1215508
				SGS4-S108P7TS1W02	1106095
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS1W00	1045013
				SGS4-S140P7TC1W02	1213243
				SGS4-S140P7TS1W02	1213242

- 光线出口: 纤薄
- 铝制稳定器: 带稳定器
- 参数设置: 示教按键

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T05	1211982
				SAS4-S012P3PS2T09	1213424
			600 mm	SGS4-S060P3PS2T07	1214022
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T07	1211757
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2T03	1210418
				SGS4-S108P3PS2T07	1207519
			1,240 mm	SGS4-S124P3PC2T07	1212489
				SGS4-S124P3PS2T07	1212490
			1,400 mm	SGS4-S140N3TS2T03	1112709
40 mm	十字光激活	3 m	1,400 mm	SGS4-S140P3TS2T03	1215613
		7 m	760 mm	SGS4-S076P7PS2T03	1216477
			920 mm	SGS4-S092P7PS2T03	1216476

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
			1,080 mm	SGS4-S108P7PC2T09	1216724
				SGS4-S108P7PS2T03	1210883
				SGS4-S108P7PS2T09	1216723
			1,240 mm	SGS4-S124P7PS2T03	1221914
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2T03	1210782
	平行光激活	3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2T00	1210494
			280 mm	SAS4-S028P3PS2T00	1210592
				SAS4-S028P3PS2T02	1215926
			440 mm	SAS4-S044P3PS2T00	1211573
				SAS4-S044P3TS2T00	1212689
			600 mm	SAS4-S060P3PS2T0A	1209782
				SGS4-S060P3PS2T00	1213187
			760 mm	SGS4-S076P3PS2T00	1216327
				SGS4-S076P3TS2T00	1219142
			920 mm	SGS4-S092P3PS2T00	1208108
				SGS4-S092P3TS2T02	1212061
			1,080 mm	SGS4-S108P3TS2T00	1221852
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2T00	1211293
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS2T00	1208109
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PC2T0A	1214835
				SAS4-S012P7PS2T0A	1214834
			440 mm	SAS4-S044P7PC2T0A	1214833
				SAS4-S044P7PS2T0A	1214832
			600 mm	SGS4-S060P7PS2T00	1215363
			920 mm	SGS4-S092P7TC2T00	1217024
				SGS4-S092P7TS2T00	1217023
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2T00	1208241

- 光线出口: 纤薄
- 铝制稳定器: 带稳定器
- 参数设置: 无

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
40 mm	十字光激活	1.5 m	280 mm	SPL-S280PPS2W05	1212183
				SPL-S280PTS2W05	1211386
		3 m	280 mm	SAS4-S028P3TS2W0F	1216005
			440 mm	SAS4-S044P3TS2W01	1218216
				SAS4-S044P3TS2W0F	1220838
			600 mm	SGS4-S060P3PS2W0F	1215269
				SGS4-S060P3TS2W0F	1215352
			760 mm	SGS4-S076P3PS2W0F	1215270
				SGS4-S076P3TS2W0F	1215353
			920 mm	SGS4-S092F3TS2W11	1123567
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2W01	1211250
				SGS4-S108P3PS2W03	1211901
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2W01	1211391
				SGS4-S124P3PS2W05	1211392
		7 m	600 mm	SGS4-S060N7PS2W01	1209875
40 mm	十字光激活	7 m	1,080 mm	SGS4-S108F7TS2W17	1209503
	平行光激活	1.5 m	120 mm	SPL-S120PPS2W04	1211239
				SPL-S120PTS2W04	1213729
			280 mm	SPL-S280PPS2W04	1209197
				SPL-S280PTC2W04	1212659
				SPL-S280PTS2W04	1212658
			440 mm	SPL-S440PPS2W04	1045018
				SPL-S440PTS2W04	1213730
		3 m	120 mm	SAS4-S012P3PS2W04	1208464
			440 mm	SAS4-S044P3PS2W00	1211104

产品系列概览 | 2024-09-10 16:32:56
如有更改，恕不另行通知!

光束距离	十字光线/平行光	工作范围	监控高度	类型	订货号
				SAS4-S044P3TS2W00	1219143
			600 mm	SAS4-S060P3PS2W0A	1209013
				SGS4-S060P3PS2W00	1216890
			760 mm	SGS4-S076P3PC1WS35	1077735
				SGS4-S076P3PS2W00	1209927
				SGS4-S076P3PS2W0C	1216891
				SGS4-S076P3TS2W00	1219141
			920 mm	SGS4-S092P3PS2W00	1214817
				SGS4-S092P3PS2W04	1209924
			1,080 mm	SGS4-S108P3PS2W04	1216918
				SGS4-S108P3PS2W06	1217486
			1,240 mm	SGS4-S124P3PS2W00	1047815
				SGS4-S124P3PS2W04	1047903
				SGS4-S124P3PS2W0C	1216900
			1,400 mm	SGS4-S140P3PS2W00	1216901
		7 m	120 mm	SAS4-S012P7PS2W0A	1215510
			440 mm	SAS4-S044P7PC2W0A	1215507
				SAS4-S044P7PS2W0A	1215506
			1,400 mm	SGS4-S140P7PS2W00	1211751
				SGS4-S140P7PS2W02	1211963

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com