Ürün ailesi genel görünümü



IQE

Endüstriyel ortamda ekonomik kullanım için dört köşeli formda endüktif sensörler

SICK
Sensor Intelligence.



Teknik verilere genel bakış

Gövde yapısı	Dört köşeli form
Boyutlar	17 mm x 17 mm x 29,5 mm
Algılama mesafesi S_n	5 mm / 7 mm (tipe bağlı)
Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP67
Gövde yapısı	Dört köşeli form
Boyutlar	17 mm x 17 mm x 29,5 mm
Algılama mesafesi S_n	5 mm / 7 mm (tipe bağlı)
Elektriksel kablolama	DC 3 telli
Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP67

Ürün açıklaması

IQE sensörleri tüm türdeki otomasyon görevleri için ekonomik standarttır. Hassas algılama, yüksek güvenilirlik ve iyi bir fiyat/performans oranını kompak yapısı ile kombinasyon halinde sunarlar. Böylece IQE ürün ailesinin sensörleri fiyata odaklı otomasyon görevlerinin geniş spektrumunda son derece uygundur.

Bir bakışta

- Gövde yapısı: 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
- Algılama mesafeleri: 5 mm'ye kadar
- Elektriksel tasarım: DC 3 telli
- Koruma sınıfı: IP 67
- Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
- Plastik gövde

Avantajınız

- Aralıksız montaj alanı sayesinde mevcut makinelere ve tesislere entegre edilebilir ve değiştirilebilir
- Makine neredeyse durmaz
- Basit bir şekilde devreye alınmasını ve kontrol edilmesini sağlayan kolay görülebilen LED gösterge
- Hızlı yükleme/boşaltma işlemleri için hassas algılama ve yüksek sayma hızı

Kullanım alanları

- Tüketim malları endüstrisi
- Kauçuk presi makineleri
- Plastik pres döküm makineleri
- Ambalajlama ve montaj hatları
- Baskı makineleri
- Örme makineleri

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Sipariş bilgileri

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar ➜ www.sick.com/IQE

- **Yan ürün ailesi:** IQE17
- **Algılama mesafesi S_n:** 5 mm
- **Köşeli (G x Y x D):** 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
- **Metale montaj:** çıkık kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 3 telli

Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
NPN	Normalde açık	3 telli kablo, 2 m	IQE17-05NNSKW2S	1072414
	Normalde kapalı	3 telli kablo, 2 m	IQE17-05NNOKW2S	1072415
		3 telli kablo, 3 m	IQE17-05NNOKW3S	1084126
PNP	Normalde açık	3 telli kablo, 2 m	IQE17-05NPSKW2S	1069411
	Normalde kapalı	3 telli kablo, 2 m	IQE17-05NPOKW2S	1072413

- **Yan ürün ailesi:** IQE17
- **Algılama mesafesi S_n:** 7 mm
- **Anahtarlama çıkışı:** NPN
- **Köşeli (G x Y x D):** 17 mm x 17 mm x 29,5 mm

Anahtarlama fonksiyonu	Metale montaj	Bağlantı tipi	Elektriksel kablolama	Tip	Stok no.
Normalde açık	Çıkık kafa	3 telli kablo, 2 m	DC 3 telli	IQE17-07NNSKW2S	1082913

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.