

顯示模組

SICK
Sensor Intelligence.

顯示模組



產品說明

SICK顯示模組提供監控與控制流程所需的清晰易讀的顯示器，以實現輕松操作與快速故障診斷。

訂購資訊

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/顯示模組

描述	型號	貨號
Inspector VSP系列（VSPI-4xxxx除外）的操作台。操作臺支援顯示圖像及結果、方法切換及Inspector設定管理。Inspector Viewer具備一個100 Mbit/s的乙太網介面並需要24 V DC 電源電壓。	SIU2-L0011A002	2084701
OD Max評估元件，5x NPN，為OD25-01T1所需	AODG-N1	6030979
OD Max評估元件，5x NPN，為OD350-x、OD85-x與OD30-x所需	AOD-N1	6028961
OD Max評估元件，5x PNP，為OD25-01T1所需	AODG-P1	6030978
OD Mini評估元件，OD5000與OL1，主站，3 x Q，1 x 類比，浮動電纜線，2 m	AOD1-MR27C4	6058195
OD Mini評估元件，OD5000與OL1，從站，3 x Q，1 x 類比，浮動電纜線，2 m	AOD1-SR27C4	6058196
OD Mini評估元件，主站，2 x Q, M12 5-Pin公接頭	AOD1-MR25Q2	6054272
OD Mini評估元件，主站，2 x Q，2 x 類比，1 x IN；浮動電纜線，2 m	AOD1-MR27D4	6070574
OD Mini評估元件，從站，1 x Q, M8 4-Pin公接頭	AOD1-SR24Q1	6054271
OD Mini評估元件，從站，2 x Q, M12 5-Pin公接頭	AOD1-SR25Q2	6054273
OD Precision評估元件，5 x NPN	AOD5-N1	6035984
OD Precision評估元件，5 x PNP	AOD5-P1	6035985
數位顯示器，附電阻式觸摸屏，用於SPEETEC、增量型編碼器及量測輪編碼器。多功能裝置，可用作車速表、轉速表、脈衝計數器、位置顯示、計件器及總和計數器*通訊介面：增量型*通訊介面詳細資訊：RS-422、RS485	DIS-IPDTACCR0000	4119630
桌面外殼，適合用於安裝顯示器DIS-IPDTACCR0000	DIS-DH30M	7135599
讀取結果與讀取診斷資料的視覺化	CMD400	2029466

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com