

PLG

Tilauksen kokoaminen älykkään yksinkertaisesti

SICK
Sensor Intelligence.



Tekniset tiedot

Toimintaetäisyys	1,3 m / 0,35 m (tyypistä riippuva)
Sädeväli	30 mm 60 mm (tyypistä riippuva)
Valvontakorkeus	60 mm ... 420 mm (tyypistä riippuva)
Liitäntätyyppi	Johto urosliittimellä M12, 4-napainen
Kaapelin pituus	280 mm

CE

Tuotekuvaus

Tilauksien kokoamisesta antureiden avulla tulee tämän päivän standardi autoteollisuudessa ja logistiikka-alalla. Tilauksien kokoaminen PLG-automaatiovaloverholla tarjoaa merkittäviä etuja klassisiin, manuaalisiin kokoamistekniikoihin nähden. Jokaisessa varastolokerossa on PLG, jossa integroitu JOB-LED-valo poimintapaikan näyttöä varten. PLG-valoverhon malli yksipuoleisen heijastinnauhan kanssa säästää säiliötilaa, vähentää vaurioitumisia ja alentaa asennuskustannuksia.

Yhdellä silmäyksellä

- 360°-näkyvä Job-LED
- Mahdollinen toimintaetäisyys 2 metriin saakka
- Joustavat valvontakorkeudet 120 mm ... 420 mm
- Peilaavan ja ympäröivän valon sietoisuus
- Vaihtokytkettävä Job-LED: jatkuvasti palava tai vilkkuva
- Vahvistaa optisesti oikean tarttumisen

Hyötysi

- Integroitu JOB-LED-valo vähentää hakuaikoja tilauksen kokoamisen yhteydessä
- Älykkään asennuskonseptin ansiosta pienemmät asennuskustannukset
- Hyvä käytettävyys integroidun polarisaatiosuodattimen ansiosta
- Kestävä alumiinikotelo suojaa anturia vaurioilta ja säästää korjauskustannuksia
- Anturinpuoleisella heijastinkalvolla vältetään ylimääräiset asennus- ja johdotustyöt

Tilaustiedot

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/PLG

Sädeväli	Toimintaetäisyys	Valvontakorkeus	Kaapelin pituus	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm	1,3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0,35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

Oikeus muutoksiin pidätetään

SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.