Vue d'ensemble des familles de produits



PLG

Préparation des commandes intelligente et facile

SICK
Sensor Intelligence.



Caractéristiques techniques - aperçu

Portée de travail	1,3 m / 0,35 m (selon le type)
Entraxe des faisceaux	30 mm 60 mm (selon le type)
Hauteur de détection	60 mm ... 420 mm (selon le type)
Mode de raccordement	Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles
Longueur du câble	280 mm

CE

Description du produit

Dans les secteurs automobile et logistique, la préparation de commandes et de pièces à l'aide de capteurs est aujourd'hui la norme. La préparation de commandes avec le rideau d'automatisme PLG offre des avantages significatifs par rapport aux techniques manuelles classiques. Le PLG se trouve sur chaque compartiment et possède une LED d'état pour l'affichage de la position de prélèvement. La version de PLG avec bande réfléchissante unilatérale permet de gagner de la place dans les conteneurs et réduit les dommages ainsi que les coûts de montage.

En bref

- LED d'état visible à 360°
- Portée possible jusqu'à 2 m
- Hauteurs de détection flexibles de 120 à 420 mm
- Insensibilité aux lumières parasites et aux réflexions
- LED d'état commutable : allumée en permanence ou clignotante
- Confirme visuellement l'accès correct

Vos avantages

- La LED d'état intégrée diminue le temps de recherche du préparateur de commandes
- Faibles coûts de montage grâce au concept de montage intelligent
- Disponibilité élevée grâce au filtre polarisant intégré
- Le boîtier en aluminium robuste réduit les dommages du capteur et évite donc les frais de réparation
- La feuille réfléchissante côté capteur évite les frais supplémentaires de montage et de câblage

Informations de commande

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/PLG

Entraxe des faisceaux	Portée de travail	Hauteur de détection	Longueur du câble	Type	Référence
30 mm	1,3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0,35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.