Overzicht productfamilie



PLG

Eenvoudig en intelligent orderpicken

SICK
Sensor Intelligence.

PLG



Overzicht technische gegevens

Bedrijfsreikwijdte	1,3 m / 0,35 m (afhankelijk van het type)
Straalafstand	30 mm 60 mm (afhankelijk van het type)
Bewakingshoogte	60 mm ... 420 mm (afhankelijk van het type)
Aansluittype	Kabel met stekker M12, 4-pins
Kabellengte	280 mm

CE

Productbeschrijving

In de auto-industrie en de logistiek is het orderpicken met sensoren standaard. Het orderpicken met het modulaire lichtscherm PLG biedt significante voordelen ten opzichte van de klassieke, handmatige orderpicktechnieken. De PLG is geïnstalleerd bij ieder magazijnvak en heeft een geïntegreerde JOB-LED voor het aangeven van de pickpositie. De uitvoering van de PLG met enkelzijdige reflectorband bespaart opslagplaats, vermindert beschadigingen en verlaagt de installatiekosten.

In één oogopslag

- 360°-zichtbaar Job-LED
- Mogelijke reikwijdte tot 2 m
- Flexibele bewakingshoogtes van 120 mm tot 420 mm
- Ongevoelig voor spiegels en vreemd licht
- Omschakelbare Job-LED: permanent brandend of knipperend
- Bevestigt optisch de correcte pick

Uw voordelen

- De geïntegreerde JOB-LED verkort de zoektijd voor de orderpicker
- Geringe montagekosten dankzij slim montageconcept
- Hoge beschikbaarheid dankzij het geïntegreerde polarisatiefilter
- Robuuste aluminiumbehuizing garandeert een minimale sensorbeschadiging en bespaart reparatiekosten
- Door de reflectorfolie aan sensorzijde wordt extra montage- en bedradingswerk vermeden

Bestelinformatie

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires ➜ www.sick.com/PLG

Straalafstand	Bedrijfsreikwijdte	Bewakingshoogte	Kabellengte	Type	Artikelnr.
30 mm	1,3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0,35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.