Обзор семейств продукции



PLG

Умные завесы для задачи комплектации

SICK
Sensor Intelligence.



Обзор технических данных

Дистанция работы	1,3 m / 0,35 m (зависит от типа)
Расстояние между лучами	30 mm 60 mm (зависит от типа)
Высота контроля	60 mm ... 420 mm (зависит от типа)
Вид подключения	Кабель с разъемом M12, 4-конт.
Длина кабеля	280 mm

Описание изделия

Комплектация при помощи датчиков в автомобильной промышленности и логистических системах сегодня является нормой. Автоматизированные световые завесы PLG обладают существенными преимуществами по сравнению с традиционными методами комплектации вручную. Завеса PLG размещается в каждом складском отсеке и оснащается информационным рабочим светодиодом для индикации позиции захвата. Исполнение устройств PLG с односторонней отражающей лентой экономит место в отсеке, снижает риск повреждений и уменьшает расходы на монтаж.

Краткий обзор

- Яркий, большой информационный рабочий светодиод
- Дистанция работы до 2 м
- Регулируемая высота контроля от 120 до 420 мм
- Защита от отражения и посторонних источников света
- Переключаемый режим информационного рабочего светодиода: постоянно светящийся или мигающий
- Оптическое подтверждение корректного доступа

Ваши преимущества

- Встроенный информационный рабочий светодиод уменьшает время на поиск в процессе комплектации
- Снижение расходов на установку благодаря продуманной концепции монтажа
- Высокая степень надежности благодаря встроенному поляризационному фильтру
- Прочный алюминиевый корпус обеспечивает надежную защиту датчиков и снижает расходы на ремонт
- Благодаря наличию отражающей пленки со стороны датчиков отпадает необходимость в дополнительных расходах на монтаж и кабельную разводку

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/PLG

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
30 mm	1,3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0,35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com