

PLG

智能和简单地按订单分拣

SICK
Sensor Intelligence.



技术参数概览

工作范围	1.3 m / 0.35 m（取决于型号）
光束距离	30 mm 60 mm（取决于型号）
监控高度	60 mm ... 420 mm（取决于型号）
连接类型	带插头的电缆，M12，4 针
电缆长度	280 mm

产品描述

通过传感器按订单分拣是当今汽车和物流领域的一个标配。相对于传统人工分拣技术，自动化光栅 PLG 在按订单分拣方面优势明显。PLG 适用于各类仓储场所，并集成一个工作 LED 来指示分拣位置。PLG 一端安装有反射带，节省容器空间，避免损坏并减少安装成本。

概览

- 360° 可见的工作 LED
- 扫描范围可达 2 m
- 灵活的监控高度 120 mm 到 420 mm
- 防反射和外界光线干扰
- 可切换的工作 LED：常亮或闪光
- 光学确认正常访问

优点

- 集成的工作 LED 减少分拣查找时间
- 更智能的安装方案节省安装成本
- 集成偏振过滤器，可用性高
- 坚固的铝制外壳有效降低传感器的损坏程度，从而减少维修成本
- 传感器带反光膜，减少安装和接线时间

订购信息

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/PLG

光束距离	工作范围	监控高度	电缆长度	类型	订货号
30 mm	1.3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0.35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com